

## CC 15/45 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció



A MultiCard formátumú ClipCard készülékjelölők elektromos installációk és kapcsolórendszerek feliratozásához használhatók, és érdekes alternatívát kínálnak a gravírozással szemben. A bevált MultiCard formátumnak köszönhetően a feliratozás a következő készülékekkel lehetséges: PrintJet CONNECT vagy plotter.

- A PrintJet kopásálló nyomtatási minősége lehetővé teszi a gravírozás kiváltását
- Univerzális rögzítés
- Tartó (csavarozható vagy kábelrögzítővel)
- Címkesín (öntapadós vagy csavaros)
- vagy öntapadós címkék

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Változat              | ClipCard, Készülékjelölők, 15 x 45 mm, Sín, fehér                                |
| Rendelési szám        | <a href="#">1111210000</a>   |
| Típus                 | CC 15/45 MC NE WS  |
| GTIN (EAN)            | 4032248888740  |
| Qty.                  | 40 Stück   |
| kompatibilis nyomtató | <a href="#">2715590000</a> <a href="#">2438520000</a> <a href="#">2438510000</a> |

## CC 15/45 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Mélység     | 1,2 mm  | Mélység (coll)   | 0,047 inch |
| Magasság    | 15 mm   | Magasság (coll)  | 0,591 inch |
| Szélesség   | 45 mm   | Szélesség (coll) | 1,772 inch |
| Nettó tömeg | 2,725 g |                  |            |

## Hőmérsékletek

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...100 °C |
|------------------------------|--------------|

## Általános adatok

|   |                               |           |
|---|-------------------------------|-----------|
| Alkalmazás/gyártó                       | Sín                           |           |
| Anyag                                   | Poliamid 66                   |           |
| Anyag színe az ellenállás kódja szerint | 9                             |           |
| Halogén                                 | Nem                           |           |
| Javasolt iparágak                       | Berendezés                    |           |
| Jelölők száma kombinációként            | Tápellátás formája            | MultiCard |
| Jelölők száma kombinációként            | 1 MultiCard = Készülékjelölők |           |
| Szélesség                               | 45 mm                         |           |
| Szín                                    | fehér                         |           |
| UL 94 éghetőségi osztály                | V-2                           |           |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány            | -40...100 °C                  |           |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.      | 100 °C                        |           |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.      | -40 °C                        |           |

## Készülékjelölők

|         |     |
|---------|-----|
| Halogén | Nem |
|---------|-----|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9,1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| REACH SVHC               | /                        |
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Letöltések

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Engineering Data            | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| Product Change Notification | <a href="#">Technical change to MultiCard material - DE</a><br><a href="#">Technical change to MultiCard material - EN</a><br><a href="#">MultiCard Material modification</a><br><a href="#">MultiCard Material Modifikation</a> |
| Katalógusok                 | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |

## CC 15/45 MC NE WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok

### Felhasználási példa



A kép illusztráció

