

PS_ZQV_SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez állapottban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

Általános rendelési adatok

Verzió	Tesztadapter (kapocs), 1000 V, 20 A
Rendelési szám	1116710000
Típus	PS_ZQV_SET
GTIN (EAN)	4032248911455
Qty.	1 Stück

PS_ZQV_SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Magasság	94 mm	Magasság (coll)	3,701 inch
Átmérő	4 mm	Nettó tömeg	82 g

Rendszer specifikációk

Változat	Vizsgálódugó
----------	--------------

Kiegészítő műszaki adatok

Felszerelés típusa	Dugaszolt
--------------------	-----------

Méretetek

Átmérő	4 mm
--------	------

Névleges adatok

Névleges feszültség	1 000 V	A bilincses tartó és dugaszolható rendszer max. feszültsége	1 000 V
Névleges áram	20 A	Áram maximum vezetékknál	20 A

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Csatlakozás típusa	Dugaszolható csatlakozás
--------------------	--------------------------

Besorolások

ETIM 6.0	EC002555	ETIM 7.0	EC002555
ETIM 8.0	EC002555	ETIM 9.0	EC002555
ECLASS 9.0	27-14-11-48	ECLASS 9,1	27-14-11-48
ECLASS 10.0	27-14-11-48	ECLASS 11.0	27-14-11-48
ECLASS 12.0	27-14-11-48	ECLASS 13.0	27-25-03-04

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8d191f1d-272c-40a1-8319-7de6fe5d9746

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

User Documentation	Beipackzettel PS_ZQV.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	