

## HDC IP68 24B MD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IP68



A RockStar® A HighPower házak nagyszilárdságú alumínium présöntvényből készülnek, és a folyamatos optimalizálásnak köszönhetően kimagasló védelmet nyújtanak a szigorú környezeti körülmények ellen. A sokrészes ház a felhasználónak lehetőséget ad a folyamatok felülvizsgálatára le az utolsó lépésig a munkafolyamatban.

## Általános rendelési adatok

Változat	HDC-házak, Méret: 8, Védelmi osztály: IP68, IP69K, IP68 (bedugaszolt állapotban), Fedél, Rögzítő kengyeles csatlakozás, Standard
Rendelési szám	<a href="#">1119950000</a>
Típus	HDC IP68 24B MD
GTIN (EAN)	4050118041491
Qty.	1 Stück

## HDC IP68 24B MD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	181 mm	Mélység (coll)	7,126 inch
Magasság	19 mm	Magasság (coll)	0,748 inch
Szélesség	57 mm	Szélesség (coll)	2,244 inch
Rögzítési méret - szélesség	164 mm	Nettó tömeg	502 g

## Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-50 °C ... 120 °C
-------------------------	-------------------

## Általános adatok

ENT házak	Igen	Felületi minőség	Porbevonatos
Ház fő anyaga	alumínium présöntvény	Meghúzási nyomaték	11 Nm
Rögzítőelem anyaga	Nemesacél, rozsdamentes	Sorozat	HighPower
Védelmi osztály	IP68, IP69K, IP68 (bedugaszolt állapotban)		

## Verzió

BG	8	Felső rész/alsó rész/fedél	Fedél
Ház kivitele	Fedél	Kivitel	Standard
Meghúzási nyomaték	11 Nm	Méret	8
Rögzítőrendszer kivitele	Rögzítő kengyeles csatlakozás	Szorítós változat	Rögzítő kengyeles csatlakozás
Szín (RAL)	RAL 9011, RAL 9005	Típus	Fedél
Tömítés	Szilikongumi		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9,1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

Anyag	Aceton
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Dízelolaj
Vegyszerállóság	Instabil
Anyag	Etilalkohol
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Sebességváltó-olaj
Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
Anyag	Hidraulikaolaj
Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló
Anyag	Mosóbenzin
Vegyszerállóság	Instabil
Anyag	Izzadság
Vegyszerállóság	Feltételesen ellenálló

## HDC IP68 24B MD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

Anyag	Prémium benzin
Vegyszerállóság	Instabil
Anyag	Víz
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	UV
Vegyszerállóság	Ellenálló
Anyag	Ózon
Vegyszerállóság	Ellenálló

## Tanúsítványok

ROHS Megfelel

## Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">Manufacturer's declaration</a>
Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
User Documentation	<a href="#">BPZ_HDC_Gehaeuse</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

## HDC IP68 24B MD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Dugókulcs készletek



Imbuszkulcs edzett króm-vanádium-acélból, gyártás a DIN ISO 2936 L (DIN 911) szerint, a felület jó minőségű nemesített kivitelű.

## Általános rendelési adatok

Típus	SK WSD-S 1,5-10,0	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6008850000</a>	Szerelőszerszám
GTIN (EAN)	4032248266609	
Qty.	1 Stück	