

HDC HP 550 F 240


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A krimp (sajtott) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimpcsatlakozás gázzáró és korrózióálló.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | HDC-betét, Hüvely, Krimpelhető csatlakozás, Méret: 550 |
| Rendelési szám | 1120600000 |
| Típus | HDC HP 550 F 240 |
| GTIN (EAN) | 4032248901609 |
| Qty. | 1 Stück |

HDC HP 550 F 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|--------|---------|-------------|-----------|
| Hossz | 98,3 mm | Hossz, inch | 3,87 inch |
| Átmérő | 43 mm | Nettó tömeg | 242 g |

Hőmérsékletek

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Hőmérsékleti határérték | -50 °C ... 120 °C |
|-------------------------|-------------------|

Általános adatok

| | | | |
|------------------------|-------------------------|---|-------------|
| Anyag | Rézötvözet | BG | 550 |
| Csatlakozás típusa | Krimpelhető csatlakozás | DIN EN 61984 szerinti névleges áram (környezeti hőmérséklet=20°C) | 550 A |
| Felületi minőség | Ezüst-passzívált | Halogénmentes | false |
| Méret | 550 | Névleges lökőfeszültség (DIN EN 61984) | 15 kV |
| Sorozat | HighPower | Szennyezés súlyossága | PD 2 (PD 3) |
| Szigetelés erőssége | 10 ¹⁰ Ω | Szigetelőanyag | PA GF |
| Szín | fekete | Térfigati ellenállás | ≤0.1 mΩ |
| Típus | Hüvely | UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |
| Vezeték-keresztmetszet | 240 mm ² | Üzemi feszültség, max. (teljes hőmérséklet=60°C) | 3 000 V |

Tápegység

| | | | |
|---|-------------------------|--|-------|
| Csatlakozás típusa, tápegység | Krimpelhető csatlakozás | Csupaszolási hossz, teljesítmény-érintkező | 30 mm |
| Névleges lökőfeszültség (DIN EN 61984), tápegység | 15 kV | | |

Változat

| | | | |
|------------------------------|-------------------------|---|---------------------|
| Anyag | Rézötvözet | BG | 550 |
| Csatlakozás típusa | Krimpelhető csatlakozás | Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás | 30 mm |
| Felületi minőség | Ezüst-passzívált | Méret | 550 |
| Térfigati ellenállás | ≤0.1 mΩ | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | kcmil 500 |
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 240 mm ² | Vezeték-keresztmetszet, min. | 240 mm ² |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000796 | ETIM 7.0 | EC000796 |
| ETIM 8.0 | EC000796 | ETIM 9.0 | EC000796 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-02-04 | ECLASS 9.1 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-04 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-02-04 | ECLASS 13.0 | 27-44-02-04 |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40 |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

HDC HP 550 F 240**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**

| | |
|--------------------|---|
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| User Documentation | 1487780000_00_11_13_BPZ_HDC_HP250-550_web.pdf BPZL_F_CSA_Zulassung BPZ_HDC_HP_ungeschirmt BZP_HDC_HP_MOAL_550A |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN |

HDC HP 550 F 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



HDC HP 550 F 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

HighPower pótalkatrészek



Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|----------------------------|
| Típus | HDC HP CLAMP 550A |
| Rendelési szám | 8447780000 |
| GTIN (EAN) | 4050118461671 |
| Qty. | 25 Stück |

Szerszámok

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | EPG 60 | Változat |
| Rendelési szám | 8453810000 | Présszerszámok, Szerszámok, Présszerszám, 6mm ² , 300mm ² , Hatszög |
| GTIN (EAN) | 4050118468434 | sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális |
| Qty. | 1 Stück | sajtolás |

HDC HP 550 F 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

... préselhető kábelsaruk


Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvég hüvelyekhez, cserélhető betétekkel

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | ES EPG/HPG 60 HEX 185 | Változat |
| Rendelési szám | 8505250000 | Krimpelő szerszám betét, Hatszög sajtolás |
| GTIN (EAN) | 4050118519617 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | ES EPG/HPG 60 HEX 25 | Változat |
| Rendelési szám | 8505180000 | Krimpelő szerszám betét, Hatszög sajtolás |
| GTIN (EAN) | 4050118519570 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | ES EPG/HPG 60 HEX 150 | Változat |
| Rendelési szám | 8505240000 | Krimpelő szerszám betét, Hatszög sajtolás |
| GTIN (EAN) | 4050118519631 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | ES EPG/HPG 60 HEX 35 | Változat |
| Rendelési szám | 8505190000 | Krimpelő szerszám betét, Hatszög sajtolás |
| GTIN (EAN) | 4050118519587 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | ES EPG/HPG 60 HEX 70 | Változat |
| Rendelési szám | 8505210000 | Krimpelő szerszám betét, Hatszög sajtolás |
| GTIN (EAN) | 4050118519594 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | ES EPG/HPG 60 HEX 50 | Változat |
| Rendelési szám | 8505200000 | Krimpelő szerszám betét, Hatszög sajtolás |
| GTIN (EAN) | 4050118519600 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | ES EPG/HPG 60 HEX 120 | Változat |
| Rendelési szám | 8505230000 | Krimpelő szerszám betét, Hatszög sajtolás |
| GTIN (EAN) | 4050118519624 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | ES EPG/HPG 60 HEX 240 | Változat |
| Rendelési szám | 8505260000 | Krimpelő szerszám betét, Hatszög sajtolás |
| GTIN (EAN) | 4050118519648 | |
| Qty. | 1 Stück | |

HDC HP 550 F 240**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tartozékok**

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | ES EPG/HPG 60 HEX 95 | Változat |
| Rendelési szám | 8505220000 | Krimpelő szerszám betét, Hatszög sajtolás |
| GTIN (EAN) | 4050118519563 | |
| Qty. | 1 Stück | |