

SCM-I QV S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



Keresztösszekötő a RIDERSERIES RCM csatlakozóinak átkötéséhez

Általános rendelési adatok

Változat	RIDERSERIES RCM, Keresztösszekötő
Rendelési szám	1132080000
Típus	SCM-I QV S
GTIN (EAN)	4032248912193
Qty.	10 Stück

SCM-I QV S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	6,5 g
-------------	-------

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...85 °C	Üzemi hőmérséklet	-45 °C...70 °C
----------------------	----------------	-------------------	----------------

Cross-connection data

Névleges áram	12 A	Szigetelés	Yes
Érintésvédelem	Igen	Szín	fehér
Keresztkötött kapcsok száma	6	Raszter mm-ben (P)	27 mm
Változat	can be cut to length		

Általános adatok

Változat	can be cut to length	Szín	fehér
----------	----------------------	------	-------

Csatlakozási adatok

Raszter mm-ben (P)	27 mm
--------------------	-------

Besorolások

ETIM 6.0	EC002586	ETIM 7.0	EC002586
ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ECLASS 9.1	27-37-16-92	ECLASS 10.0	27-37-16-92
ECLASS 11.0	27-37-16-92	ECLASS 12.0	27-37-16-92
ECLASS 13.0	27-37-16-92		

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

SCM-I QV S


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Felhasználási példa


How to install cross connection



Plug the cross connection into wire-connection opening
and fix it with tighten the screw

A keresztösszekötőket
csatlakoztassa a kábelcsatlakozókba

Felhasználási példa



Cross connection: SCM-I QV S
Part-No. 1132080000

Sockets:
for example SCM-I 4C0
Part-No. 8869420000

A keresztösszekötő a szomszédos alaphoz
ugyanarra a csatlakozójára hidal át