

CH20M45 F GGY 2019

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image

**Kiváló hatékonyság, rugalmasság és kivitel - a "szabványos és testreszabott"**

A tokozat kialakításának kiválasztásakor kulcsfontosságú tényező a rugalmasság. További fontos kritériumok: méretezhetőség, testre szabott kivitel, innovatív funkciók és költséghatékonyság. Önnek olyan választásra van szüksége, amely a maximális teljesítményt nyújtja minimális költséggel.

A CH20M45 moduláris elektronikaházak integrált, extra nagy választékban kaphatók. Olyan, nagyobb helyigényű elektronikai alkalmazásokhoz valók, mint a kompakt vezérlők és tápellátások.

A teljes rendszert a kiválóság jellemzi: rendkívüli méretezhetőség és rugalmasság, nagy biztonság, innovatív alkalmazási funkcionalitás és a változatos praktikus részletek.

- **Gyorsabb beszerelés** olyan jellemzőkkel, mint az általános célú szerszámhoz való univerzális „Wire Ready” csavarozófej
- **Felhasználóbarát munka:** világos és állandó feliratozással és extra jelölési lehetőségekkel, beépített kioldókengyellel vagy átlátszó fedéllel
- **Maximális zavarállóság** EMC-megfelelő kialakítás, a modulok kiváló minőségű műanyagból készült csatlakozó szélei mélyen átfedik egymást
- **Nagy működési biztonság** az egyedülálló Auto-Set kódolórendszerrel és kétoldali érintésvédelemmel a tűs érintkezősor és az aljzattömb számára

CH20M - a piacon kapható legrugalmasabb rendszer rövid neve. Nem csak a „Component Housing IP20 Modular (IP20 moduláris készülékház)” megnevezés rövidítése.

A CH20M hatékonyságot és innovációt is jelent a tervezéstől a gyártáson át a használatig.

Általános rendelési adatok

| | |
|---|---|
| Verzió | Modulos ház, OMNIMATE Housing - CH20M sorozat Grafitzürke, Első elem, billenthető burkolat előkészítésével együtt, Szélesség: 45 mm |
| Rendelési szám | 1164720000 |
| Típus | CH20M45 F GGY 2019 |
| GTIN (EAN) | 4032248954711 |
| Qty. | 30 Stück |
| Információ az egész szerelvényre vonatkozóan, lásd a hivatkozott cikkeket | 1104410000 |

CH20M45 F GGY 2019

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Mélység | 15,5 mm | Mélység (coll) | 0,61 inch |
| Magasság | 100 mm | Magasság (coll) | 3,937 inch |
| Szélesség | 45 mm | Szélesség (coll) | 1,772 inch |
| Nettó tömeg | 10,73 g | | |

Hőmérsékletek

| | | |
|------------------------------|--------------|--|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | Páratartalom | 5 – 93% rel. páratartalom, Tu = 40 °C, páralecsapódás nélkül |
| -40 °C...120 °C | | |

Anyagadatok

| | | | |
|--|-----------|--------------------------|-------------|
| Kúszóútképzési összehasonlítási szám (CTI) | 600 ≤ CTI | Szigetelőanyag | PA 66 GF 30 |
| Szigetelőanyag csoport | I | UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |

Általános adatok

| | | | |
|----------------|--------------|---------------------|----------------------------|
| Szín | Grafitszürke | Színskála (hasonló) | RAL 7024 |
| Tokozási opció | Nem | Védelmi osztály | IP20 felszerelt állapotban |

Komponens tulajdonságok

| | | | |
|----------------------|------|----------------------|-----|
| Flip cover mountable | Igen | Marker integrateable | Nem |
|----------------------|------|----------------------|-----|

testreszabási lehetőségek

| | | | |
|--|-------------------------------|--|---------------------------|
| Customer specific order process | See guideline under downloads | Felhasználó igénye szerinti feliratozás lehetséges | Igen |
| Felhasználó igénye szerinti kivágás lehetséges | Igen | Processing possibilities | Laser processing, Milling |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 7.0 | EC001031 | ETIM 8.0 | EC001031 |
| ETIM 9.0 | EC001031 | ECLASS 11.0 | 27-18-27-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-27-92 | ECLASS 13.0 | 27-19-06-03 |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|--------------------|---|
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| User Documentation | Guideline customerspecific housings Guideline kundenspezifische Gehäuse |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN |

CH20M45 F GGY 2019**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Product image****Méretrajz**