

SAI-M23-SE-17

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Csapkiosztás



Az M23 kerek dugaszoló csatlakozók nagyszámú összeillesztési ciklust, magas áramtovábbítási kapacitást és magas érintkezősűrűséget nyújtanak minimális méretekkel.

Enclosures, inserts and crimp contacts need to be ordered separately.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Betét |
| Rendelési szám | 1170100000 |
| Típus | SAI-M23-SE-17 |
| GTIN (EAN) | 4032248962181 |
| Qty. | 1 Stück |

SAI-M23-SE-17

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 3 g

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

| | | | |
|--|--|-----------------------|----------------------------------|
| Az M23 jelcsatlakozások kódolási lehetőségei | H kódolású, N kódolású, S kódolású, X kódolású, Y kódolású, Z kódolású | Csatlakozás típusa | Krimpelhető csatlakozás |
| Dugaszolási ciklusok | > 1000 | Ház fő anyaga | Hőre lágyuló poliamid, PA 6, PBT |
| Kódolás | nincs | Névleges feszültség | 160 V |
| Névleges áram | 8 A | Névleges áram | 1 mm érintkező = 8 A |
| Pólusszám | 17 | Szennyezés súlyossága | 3 |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000438 | ETIM 7.0 | EC003557 |
| ETIM 8.0 | EC003557 | ETIM 9.0 | EC003557 |
| ECLASS 9,1 | 27-44-02-05 | ECLASS 10.0 | 27-44-02-23 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-02-23 | ECLASS 12.0 | 27-44-02-23 |
| ECLASS 13.0 | 27-44-02-23 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-23 |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| REACH SVHC | / |
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|------------------------|-------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (UR) | E344862 |

Letöltések

| | |
|-------------|--|
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN |


SAI-M23-SE-17

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Rajzok

Csapkiosztás




Méretrajz



Technical data

| Number of positions | 6 | 7 | 9 | | 12 | 16 | 17 | 19 | |
|---------------------|----|---|---|---|----|----|----|----|-----|
| Number of contacts | 6 | 7 | 8 | 1 | 12 | 16 | 17 | 16 | 3 |
| Contact-ø | mm | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |



SAI-M23-SE-17

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

1 mm



Az M23 kerek dugaszoló csatlakozók nagyszámú összeillesztési ciklust, magas áramtovábbítási kapacitást és magas érintkezősűrűséget nyújtanak minimális méretekkel.

Enclosures, inserts and crimp contacts need to be ordered separately.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | SAI-M23-KSC-0.14/1.00 | Változat |
| Rendelési szám | 1170150000 | Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Krimpelhető érintkező |
| GTIN (EAN) | 4032248961108 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | SAI-M23-KSC-0.08/0.56 | Változat |
| Rendelési szám | 1170140000 | Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Krimpelhető érintkező |
| GTIN (EAN) | 4032248962235 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | SAI-M23-KSC-1.00-1.5 | Változat |
| Rendelési szám | 1170170000 | Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Krimpelhető érintkező |
| GTIN (EAN) | 4032248962310 | |
| Qty. | 50 Stück | |

...M23-hoz



A Weidmüller az érzékelő - működtető elem kábelezéshez szükséges szerszámok és tartozékok széles választékát kínálja.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | SAI M23 CRIMPING TOOL 2 | Változat |
| Rendelési szám | 1203960000 | Présszerszám jelérintkezőkhöz, 4 fogas krimpelés |
| GTIN (EAN) | 4050118000764 | |
| Qty. | 1 Stück | |

SAI-M23-SE-17

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Standard ház



Az M23 kerek dugaszoló csatlakozók nagyszámú összeillesztési ciklust, magas áramtovábbítási kapacitást és magas érintkezősűrűséget nyújtanak minimális méretekkel.

Enclosures, inserts and crimp contacts need to be ordered separately.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | SAI-M23-GS-11/17 | Változat |
| Rendelési szám | 1299390000 | Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Üres ház |
| GTIN (EAN) | 4050118097191 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | SAI-M23-GSW-S-7/12 | Változat |
| Rendelési szám | 1169920000 | Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Üres ház |
| GTIN (EAN) | 4032248961986 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | SAIL-M23-KSW-7/12 | Változat |
| Rendelési szám | 1169930000 | Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Üres ház |
| GTIN (EAN) | 4032248961993 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | SAI-M23-GS-7/12 | Változat |
| Rendelési szám | 1995840000 | Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Üres ház |
| GTIN (EAN) | 4032248926121 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | SAI-M23-KS-7/12 | Változat |
| Rendelési szám | 1169900000 | Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Üres ház |
| GTIN (EAN) | 4032248961948 | |
| Qty. | 1 Stück | |

Standard ház



Az M23 kerek dugaszoló csatlakozók nagyszámú összeillesztési ciklust, magas áramtovábbítási kapacitást és magas érintkezősűrűséget nyújtanak minimális méretekkel.

Enclosures, inserts and crimp contacts need to be ordered separately.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | SAIE-M23S-S-EM-M20 | Változat |
| Rendelési szám | 1373440000 | Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Beépített dugók, Üres ház |
| GTIN (EAN) | 4050118175028 | |
| Qty. | 1 Stück | |

SAI-M23-SE-17

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|---------------------------|---|
| Típus | SAIE-M23-S-W | Változat |
| Rendelési szám | 169980000 | Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Beépített dugók, Üres |
| GTIN (EAN) | 4032248961962 | ház |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | SAIE-M23-S-EM | Változat |
| Rendelési szám | 169970000 | Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Beépített dugók, Üres |
| GTIN (EAN) | 4032248961979 | ház |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | SAIE-M23-S-RM | Változat |
| Rendelési szám | 169950000 | Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Beépített dugók, Üres |
| GTIN (EAN) | 4032248961092 | ház |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | SAIE-M23-S-VW | Változat |
| Rendelési szám | 169940000 | Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Beépített dugók, Üres |
| GTIN (EAN) | 4032248962013 | ház |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | SAIE-M23-S-HW | Változat |
| Rendelési szám | 169990000 | Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Beépített dugók, Üres |
| GTIN (EAN) | 4032248962051 | ház |
| Qty. | 1 Stück | |