

**BZT PRV4 SW 35X7.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Product image**

A jelölőtartó lehetőséget kínál további jelölő felszerelésére. A kialakítástól függően a PRV és PPV sorkapcsok megfelelő szintjét meg lehet jelölni a hozzá tartozó jelölővel.

**Általános rendelési adatok**

Változat	P-sorozat, Jelölőtartó, fekete, Szintek száma: 4, TS 35 x 7,5
Rendelési szám	<a href="#">1173600000</a>
Típus	BZT PRV4 SW 35X7.5
GTIN (EAN)	4032248966226
Qty.	20 Stück

## BZT PRV4 SW 35X7.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	47 mm	Mélység (coll)	1,85 inch
Magasság	70 mm	Magasság (coll)	2,756 inch
Szélesség	10,2 mm	Szélesség (coll)	0,402 inch
Nettó tömeg	12,7 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	125 °C		

## Anyag adatok

Anyag	Polikarbonát	Szín	fekete
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

## Rendszer specifikációk

Változat	Tartósínhez	Szintek száma	4
Rögzítési pontok száma szintenként	2	Sín	TS 35 x 7,5

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Csatlakozások száma	8
---------------------	---

## Általános

Sín	TS 35 x 7,5
-----	-------------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9,1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-14-11-92

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a>
Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Tervezési adatok	<a href="#">Zuken E3.S</a>
User Documentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	