

PEBZ M10 KTB S4 SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



Abbildung ähnlich

Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz

Az új Klippon® TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

Földelőcsavarok

A földelőcsavarokat komplett alkatrészként lehet cserélni, két változatban – sárgarézből és rozsdamentes acélból.

Általános rendelési adatok

Verzió	Klippon TB (Terminal Box), Földelő tócsavar, Egyéb, Magasság: 21 mm, Szélesség: 21 mm, Mélység: 48.7 mm, Anyag: 1.4404 rozsdamentes acél, kezeletlen, ezüst
Rendelési szám	1192690000
Típus	PEBZ M10 KTB S4 SET
GTIN (EAN)	4032248974658
Qty.	1 Stück

A létrehozás dátuma 2024. május 23. 6:16:16 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

PEBZ M10 KTB S4 SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	48,7 mm	Mélység (coll)	1,917 inch
Magasság	21 mm	Magasság (coll)	0,827 inch
Szélesség	21 mm	Szélesség (coll)	0,827 inch
Átmérő	21 mm	Nettó tömeg	32,46 g

Tartozékok általános információi

Anyag	1.4404 rozsdamentes acél	Felületi minőség	kezeletlen
-------	--------------------------	------------------	------------

Általános információ

Anyag	1.4404 rozsdamentes acél	Felületi minőség	kezeletlen
Tömítés anyaga	Szilikon		

Besorolások

ETIM 6.0	EC002623	ETIM 7.0	EC002623
ETIM 8.0	EC002623	ETIM 9.0	EC002623
ECLASS 9.0	27-18-28-14	ECLASS 9,1	27-18-92-64
ECLASS 10.0	27-18-28-14	ECLASS 11.0	27-18-28-14
ECLASS 12.0	27-18-28-14	ECLASS 13.0	27-18-28-14

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	