

## KTB FS 403015 S4E2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



Abbildung ähnlich

A Klippon® TB és a Klippon® STB szekrény választék kiváló teljesítményjellemzőket kínál még a legszigorúbb környezeti feltételek között is. Továbbá kielégíti a potenciálisan robbanásveszélyes környezetek követelményeit is, amelyek különösen a feldolgozó vagy az energiatermelő iparágakban fordulnak elő. A Klippon® TB FS házak további előnyöket kínálnak egy olyan termékválasztékhoz, amely már most is eredményes piacvezető.

A Klippon® TB FS házválaszték a következő előnyöket nyújtja:

- 12 méretben és 3 standard mélységgel kapható
- Akár 4 tömszelencelemezzel is ellátható
- Összenyomással szemben védett tömszelence
- Fedélzár a tömített zónán kívül
- Tökéletesített hőmérsékleti tulajdonságok
- IP66/IP67 szintű védettség
- Földelőcsap a ház burkolatán és alján
- Hegesztett rögzítőlábak

## Általános rendelési adatok

|                |  |
|----------------|--|
| Verzió         | Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw),<br>Üres ház, Nemesacél házak, Magasság: 400 mm, Szélesség: 300 mm, Mélység: 150 mm, Tömszelence lemezek: Alsó, felső, Anyag: Nemesacél 1.4404 (316 L), Elektropolírozott, ezüst |
| Rendelési szám | <a href="#">1196020000</a>   |
| Típus          | KTB FS 403015 S4E2   |
| GTIN (EAN)     | 4032248978557  |
| Qty.           | 1 Stück  |

## KTB FS 403015 S4E2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

|                            |         |                             |             |
|----------------------------|---------|-----------------------------|-------------|
| Mélység                    | 150 mm  | Mélység (coll)              | 5,905 inch  |
| Magasság                   | 400 mm  | Magasság (coll)             | 15,748 inch |
| Szélesség                  | 300 mm  | Szélesség (coll)            | 11,811 inch |
| Rögzítési méret - magasság | 247 mm  | Rögzítési méret - szélesség | 326 mm      |
| Nettó tömeg                | 0,009 g |                             |             |

## Hőmérsékletek

|                   |  |   |
|-------------------|--|---|
| Üzemi hőmérséklet | Megjegyzés: szobahőmérséklet (szerviz) | 105 °C hőmérséklet felett az IP-védelem IP66-re korlátozódik. |
| -60 °C...135 °C   |  |   |

## Ház földelés

|                      |   |
|----------------------|---|
| Földelés, ház, belső | Ráhegesztett M6 rozsdamentes acél földelőcsap a ház alsó felében és a fedélben., Átmenő M10 földelőcsap a ház alsórészben |
|----------------------|---|

## Tanúsítványszámok - tokozat

|   |                           |   |  |
|---|---------------------------|---|--|
| Megfelelőségi nyilatkozat száma (AoC)       | DE PS261X 160309 001ISS03 | Megfelelőségi nyilatkozat száma (DoC LVD)   | DE PS261X 160412 001ISS02  |
| Tanúsítvány sz. (DNV)                       | TAE000013S                | Tanúsítvány száma (ATEX)                    | KEMA10ATEX0044U  |
| Tanúsítvány száma (IECEX)                   | IECEXKEM10.0017           | Tanúsítvány száma (INMETRO)                 | IEX17.0020U  |
| Tanúsítvány száma (cULus)                   | E256877                   | Tanúsítvány száma - üres ház (ATEX)         | IBExU14ATEX1028 U  |
| Tanúsítvány száma - üres ház (INMETRO)      | LMP 21.0016U              | Tanúsítvány száma sorkapocsdoboz (AEx)      | E223792  |
| Tanúsítvány száma üres ház (IECEX)          | IECEX IBE 14.0004U        | Tanúsítvány száma - üres ház (ECAS)         | <b>21-09-25241/</b><br><b>E21-09-053807</b>  |
| Tanúsítvány száma, UL 508A                  | E223801                   | Tanúsítvány száma, UL Haz.Loc.              | E223792  |
| Tanúsítvány száma, UL Ord.Loc.              | E243298                   | Tanúsítvány száma, UL, sorkapocsdoboz       | E223792  |
| Tanúsítvány száma, elektronikadoboz (NEPSI) | 2020322303003289          | Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (ATEX)    | IBExU14ATEX1050  |
| Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (IECEX)   | IECEXIBE14.0013           | Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (INMETRO) | LMP 21.0017  |
| Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (KOSHA)   |                           | Tanúsító intézet                            | ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus |
|   | 16-AV4BO-0245X            |   |  |

## Tömszelencék, bal

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 29 | M16 | 16 |
| M20 | 13 | M25 | 6  |
| M32 | 5  | M40 | 4  |
| M50 | 3  | M63 | 0  |
| M75 | 0  |     |    |

## KTB FS 403015 S4E2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Műszaki adatok

## Tömszelencék, felső/alsó

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 23 | M16 | 13 |
| M20 | 11 | M25 | 5  |
| M32 | 4  | M40 | 3  |
| M50 | 3  | M63 | 0  |
| M75 | 0  |     |    |

## Tömszelencék, jobb

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 29 | M16 | 16 |
| M20 | 13 | M25 | 6  |
| M32 | 5  | M40 | 4  |
| M50 | 3  | M63 | 0  |
| M75 | 0  |     |    |

## függőleges összeállítás

|                             |      |                 |      |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 1x32 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x26 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x62 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x20 |
| WDU 4 / ZDU 4               | 2x52 | WDU 6 / ZDU 6   | 1x39 |

## vízszintes összeállítás

|                             |      |                 |      |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 2x21 | WDU 16 / ZDU 16 | 2x18 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 3x42 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x13 |
| WDU 4 / ZDU 4               | 3x35 | WDU 6 / ZDU 6   | 2x26 |

## Műszaki adatok

## Általános információ

|                                |   |                          |   |
|--------------------------------|---|--------------------------|---|
| AF mérete                      | 10 mm   | Aljzatperem              | Igen  |
| Anyag                          | Nemesacél 1.4404 (316 L)  | Burkolat anyagvastagsága | 1,5 mm  |
| Doboz mérete                   | 490x550x240   | Fedél kiegészítő         | M6 hatlapú hornyos csavarok, SW10             |
| Fedélcsavarok nyomatéka        | 2,5 Nm  | Fedélcsavarok száma      | 4   |
| Felhasználási területek        | Robbanásveszélyes zóna, Folyamatirányítás, Olaj- és gázipar, Vegyipar, Tengeri, Szárazföldi                                 | Felületi minőség         | Elektropolírozott                             |
| Flange plate mounting          | M6 hatlapfejű csavarok 10 SW  | Ház anyagvastagsága      | 1,5 mm  |
| Ház kiegészítő                 | 4 ráhegesztett rögzítőláb 11 mm-es furatokkal (2 hornyos láb és 2 kereszt alakú láb)  | Integrált rögzítést      | 4, 6 vagy 9 db M6 tőcsavar belső (anya) menet |
| Külső méretek                  | 422 x 351 x 158,5   | Max. teherbírás          | 48 kg   |
| Megjegyzés: védettségi osztály | 105 °C feletti hőmérsékleti tartományban használva az IP-védelem IP 66-ra korlátozódik.                                     | PE-csavarok pozíciója    | Ház, C oldal                                  |
| Peremes aljzat anyagvastagsága | 3 mm  | Protection class (UL)    | Type 3, Type 4X, Type 12                      |
| Szabványok                     | DIN EN 62208 - Üres ház normál, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31 | Szerelőnyílás: magasság  | 370 mm  |
| Szerelőnyílás: szélesség       | 270 mm  | Tömszelence lemezek      | Alsó, felső                                   |
| Tömítés anyaga                 | Szilikon  | Védelmi osztály          | IP66, IP67                                    |
| Ütésállóság                    | 7 J ATEX verzió, 10 J standard változat   | Üzemi hőmérséklet, max.  | 135 °C  |
| Üzemi hőmérséklet, min.        | -60 °C  |                          |   |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002503    | ETIM 7.0    | EC002503    |
| ETIM 8.0    | EC002503    | ETIM 9.0    | EC002503    |
| ECLASS 9.0  | 27-18-05-02 | ECLASS 9,1  | 27-18-05-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 11.0 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 13.0 | 27-18-05-02 |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd |

## KTB FS 403015 S4E2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



UL File Number Search

UL weboldal

Tanúsítvány száma (cULus)

E256877

## Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity

[CCC 2020322303002358 KTB Assembly Enclosure](#)  
[CCC 2020322303002357 KTB Empty Enclosure](#)  
[Attestation of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - AoC DE PS261X 160309 001ISS06](#)  
[IBEXU14ATEX1028U](#)  
[IBEXU14ATEX1050](#)  
[IECEXIBE14.0004U](#)  
[IECEXIBE14.0013](#)  
[TAF000013S](#)  
[GYJ14.1310X](#)  
[IECEXPTB11.0071](#)  
[PTB11ATEX2019](#)  
[16-AV4BO-245X](#)  
[P4610581\\_1](#)  
[24-01-100099/E24-01-102546/NB10](#)  
[LMP 21.0017 - CAIXA DE JUNÇÃO KLIPPON TB - KTB MH QL FS](#)  
[CERTIFICADO - LMP 21.0016U KLIPPON TB](#)  
[CERTIFICADO LMP 21.0017 KLIPPON TB](#)  
[EU Declaration of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - DoC DE PS261X 160412 001ISS03](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

Tender specification

[Klippon TB FS 403015 S4E2\\_1196020000\\_DE](#)  
[Klippon TB FS 403015 S4E2\\_1196020000\\_EN](#)  
[Klippon TB FS 403015 S4E2\\_1196020000\\_NL](#)

User Documentation

[Assembly guidelines - empty enclosures](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

Kiadványok


[MB OVERV. PROCESS WD DE](#)  
[MB KLIPPON ENCL.TECN EN](#)  
[MB PROCESS EN](#)  
[FL WIND 2012 EN](#)  
[FL APPL PROCESS EN](#)  
[FL SHIPBUILDING 2016 EN](#)  
[FL RAILWAY 2014 EN](#)  
[PI KLIPPON TB MH QL EN](#)

## KTB FS 403015 S4E2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Rajzok

### Méretrajz



## KTB FS 403015 S4E2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Rozsdamentes acél 1.4301

**Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz**

Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete® TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

**Esővédő burkolatok**

Az esővédő burkolat ideális további védelmi szintet biztosít a háznak, ha az szokatlan klímájú területeken van telepítve, például előfordulnak nagyon heves esőzések, vagy extrém erős közvetlen napsütés.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | KTB RNHD 403015 R          | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1281430000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Esővédő fedél, Magasság: 53.4 |
| GTIN (EAN)     | 4050118071962              | mm, Szélesség: 305 mm, Mélység: 160.5 mm, Anyag: 1.4301  |
| Qty.           | 1 Stück                    | rozsdamentes acél, Tükröpolírozott, ezüst                |

## Mélység 7,5 mm



## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | TS35X7.5 ST KTB4030 HOR    | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6000006723</a> | Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 239 mm, foglalat nélkül, Acél, |
| GTIN (EAN)     | 4050118652918              | galvanizált, krómozott   |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | TS35X7.5 ST KTB4030 VER    | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6000006712</a> | Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 345 mm, foglalat nélkül, Acél, |
| GTIN (EAN)     | 4050118652857              | galvanizált, krómozott   |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |

## KTB FS 403015 S4E2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Földelő szalag

Az új Klippon® TB házrendszer rendszertartozékainak teljesen strukturált választékával a házak egyszerűen hozzáigazíthatók minden alkalmazás speciális követelményeihez. A következő opciók állnak rendelkezésre:

- Házelemek
- Dokumentumtartók
- Földelőcsap
- Tömszelencelemezek
- Szerelési anyag
- Rögzítőlemezek
- Esővédő fedelek
- Távtartó
- Sorkapocssínek
- Típuscímke-tartó

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | PECD WIRE 6/200/D6 SET     | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">4475490000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Grounding strap, Csavaros, Anyag: Acél, |
| GTIN (EAN)     | 4050118487206              | Zöld / sárga   |
| Qty.           | 1 Stück                    |  |

## Rozsdamentes acél tömszelencelemezek – 6 mm

**Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz**

Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete® TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

**Karimalemezek**

Aljzatperemek kétféle vastagságban, az előszerelt aljzatperemek egyszerű cseréjéhez.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | KTB GP 403015 AB S4 6MM    | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1256430000</a> | Klippon TB (Terminal Box), aljzatperem2, egyenes, Magasság: 294        |
| GTIN (EAN)     | 4050118093834              | mm, Szélesség: 117 mm, Mélység: 6 mm, Tömszelence lemezek:             |
| Qty.           | 1 Stück                    | felső, Alsó, Anyag: 1.4404 rozsdamentes acél, Elektropolírozott, ezüst |



## KTB FS 403015 S4E2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## 400 x 300mm

**Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz**

Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete® TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

**Rögzítőlemezek**

Szerelőlapok, furatkiosztással vagy anélkül, DIN szerelősinék hosszanti és keresztirányú szereléséhez, vagy komponensek szereléséhez közvetlenül a szerelőlapra.

## Általános rendelési adatok

|                |                      |  |
|----------------|----------------------|--|
| Típus          | KTB MOPL 4030 MSZN H | Verzió   |
| Rendelési szám | 1022420000           | Klippon TB (Terminal Box), Rögzítőlemez, perforálva, Magasság:     |
| GTIN (EAN)     | 4050118403268        | 345 mm, Szélesség: 239 mm, Mélység: 1.5 mm, Anyag: Lemezacél,      |
| Qty.           | 1 Stück              | galvanizált, ezüst   |
| Típus          | KTB MOPL 4030 MSZN   | Verzió   |
| Rendelési szám | 1193980000           | Klippon TB (Terminal Box), Rögzítőlemez, Magasság: 345 mm,         |
| GTIN (EAN)     | 4050118028584        | Szélesség: 239 mm, Mélység: 1.5 mm, Anyag: Lemezacél, galvanizált, |
| Qty.           | 1 Stück              | ezüst  |
| Típus          | KTB MOPL 4030 S2N H  | Verzió   |
| Rendelési szám | 11257690000          | Klippon TB (Terminal Box), Rögzítőlemez, perforálva, Magasság:     |
| GTIN (EAN)     | 4050118049350        | 345 mm, Szélesség: 239 mm, Mélység: 1.5 mm, Anyag:                 |
| Qty.           | 1 Stück              | Nemesacél 1.4301 (304), kezeletlen, ezüst                          |
| Típus          | KTB MOPL 4030 S2N    | Verzió   |
| Rendelési szám | 1193850000           | Klippon TB (Terminal Box), Rögzítőlemez, Magasság: 345 mm,         |
| GTIN (EAN)     | 4050118028454        | Szélesség: 239 mm, Mélység: 1.5 mm, Anyag: Nemesacél 1.4301        |
| Qty.           | 1 Stück              | (304), kezeletlen, ezüst   |

## Tömszelencelemezek földelőcsapok nélkül

**Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz**

Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete® TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

**Karimalemezek**

Aljzatperemek kétféle vastagságban, az előszerelt aljzatperemek egyszerű cseréjéhez.

## Általános rendelési adatok

|                |                     |  |
|----------------|---------------------|--|
| Típus          | KTB GP 403015 AB S4 | Verzió   |
| Rendelési szám | 11281030000         | Klippon TB (Terminal Box), aljzatperem2, egyenes, Magasság: 294        |
| GTIN (EAN)     | 4050118072013       | mm, Szélesség: 117 mm, Mélység: 3 mm, Tömszelence lemezek:             |
| Qty.           | 1 Stück             | felső, Alsó, Anyag: 1.4404 rozsdamentes acél, Elektropolírozott, ezüst |

## KTB FS 403015 S4E2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Mélység 15 mm



## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | TS35X15 ST KTB4030 VER     | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">6000073116</a> | Sín, TS 35, TS 35 x 15, Szélesség: 345 mm, foglalat nélkül, Acél, |
| GTIN (EAN)     | 4064675340706              | galvanizált ónbevonat, passzívált                                 |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | TS35X15 ST KTB4030 HOR     | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">6000073115</a> | Sín, TS 35, TS 35 x 15, Szélesség: 239 mm, foglalat nélkül, Acél, |
| GTIN (EAN)     | 4064675340683              | galvanizált ónbevonat, passzívált                                 |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |

## Rozsdamentes acél 1.4404 (316 L)



## Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz

Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete<sup>®</sup> TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

## Esővédő burkolatok

Az esővédő burkolat ideális további védelmi szintet biztosít a házknak, ha az szokatlan klímájú területeken van telepítve, például előfordulnak nagyon heves esőzések, vagy extrém erős közvetlen napsütés.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | KTB RNHD 403015 S4E R      | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1314170000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Esővédő fedél, Magasság: 53.4 mm,  |
| GTIN (EAN)     | 4050118117479              | Szélesség: 305 mm, Mélység: 160.5 mm, Anyag: Nemesacél 1.4404 |
| Qty.           | 1 Stück                    | (316 L), Elektropolírozott, ezüst                             |

## KTB FS 403015 S4E2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Dokumentumtartók



### Integrálás, kiterjesztés és egyedi igényekre szabás – tökéletes kiegészítés minden alkalmazáshoz

Az új Klippon® TB házcsalád komplett tartozék-választékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

#### Dokumentumtartók

Dokumentumtartók a dokumentumoknak a szekrényben történő helyes tárolásához

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | DOHA KTB A6 S2 R           | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1252780000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Dokumentumtartók, Szegecselt, Magasság: |
| GTIN (EAN)     | 4050118045512              | 110 mm, Szélesség: 130 mm, Mélység: 20 mm, Anyag: 1.4301           |
| Qty.           | 1 Stück                    | rozsdamentes acél, Tükröpolírozott, ezüst                          |

## Típuscímke-tartó



### Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz

Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete® TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

#### Adattábla tartók

Sokféle kialakítású címketartó áll rendelkezésre az igény szerinti feltűnő kijelzéshez és a szükséglet szerinti további adattáblákhoz.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | TPSDHA KTB 100X25 S2 2R    | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1257640000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Adattábla tartó, Szegecselt, Magasság: |
| GTIN (EAN)     | 4050118070354              | 25 mm, Szélesség: 141 mm, Mélység: 16.5 mm, Anyag: 1.4301         |
| Qty.           | 1 Stück                    | rozsdamentes acél, Tükröpolírozott, ezüst                         |
| Típus          | TPSDHA KTB 130X50 S2 R     | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1283450000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Adattábla tartó, Szegecselt, Magasság: |
| GTIN (EAN)     | 4050118073621              | 50 mm, Szélesség: 171 mm, Mélység: 16.5 mm, Anyag: 1.4301         |
| Qty.           | 1 Stück                    | rozsdamentes acél, Tükröpolírozott, ezüst                         |
| Típus          | TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R    | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1279320000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Adattábla tartó, Szegecselt, Magasság: |
| GTIN (EAN)     | 4050118070101              | 70 mm, Szélesség: 70 mm, Mélység: 20 mm, Anyag: 1.4301            |
| Qty.           | 1 Stück                    | rozsdamentes acél, Tükröpolírozott, ezüst                         |

## KTB FS 403015 S4E2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmüller.com

## Tartozékok

## Tömszelencelemezek földelőcsapokkal

**Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz**

Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete® TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

**Karimalemezek**

Aljzatperemek kétféle vastagságban, az előszerelt aljzatperemek egyszerű cseréjéhez.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | KTB GP 403015 AB S4 PE     | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">4023320000</a> | Klippon TB (Terminal Box), aljzatperem2, egyenes, Magasság: 294 mm, Szélesség: 117 mm, Mélység: 3 mm, Tömszelence lemezek: |
| GTIN (EAN)     | 4050118403879              | felső, Alsó, Anyag: 1.4404 rozsdamentes acél, Elektropolírozott, ezüst   |
| Qty.           | 1 Stück                    |  |

## Szerelési anyag

**Integrálás, kiterjesztés és egyedi igényekre szabás – tökéletes kiegészítés minden alkalmazáshoz**

Az új Klippon® TB házcsalád komplett tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

**Szerelési elemek készlete**

Szerelési hardver készletek kaphatók a könnyen szerelhető típusú címketartók, dokumentumtartók és esővédő fedelek gyors felszereléséhez.

A **címke rögzítőkészlet – SC** szükséges a m (Trafolyte) ID vagy betűcímke felszereléséhez. Ennek a készletnek a segítségével az azonosító- vagy típuscímke közvetlenül a szekrényburkolatra szerelhető. A címkerögzítő készlet kifejezetten erre a célra fejlesztett ki. Csak ha ezt a rögzítőkészletet használja, tudja biztosítani, hogy nem kerül szivárgás a szekrényre vagy a címke nem sérül meg.

A **univerzális rögzítőkészlet – TPSD pl.** a betűcímke tartók, esővédő burkolatok vagy dokumentumtartók biztonságos és gyors felszereléséhez fejlesztett ki. Ha ezt a rögzítőkészletet használja, tudja minimalizálni vagy elkerülni a szivárgások kockázatát.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | SD FIXING SET              | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1285200000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Azonosító tábla-rögzítőkészlet, Magasság: |
| GTIN (EAN)     | 4050118075472              | 12 mm, Szélesség: 12 mm, Mélység: 16.4 mm, Anyag: Nemesacél,         |
| Qty.           | 1 Stück                    | rozsdamentes, kezeletlen, ezüst                                      |
| Típus          | TPSD FIXING SET KTB        | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1252190000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Típus tábla-rögzítőkészlet, Anyag:        |
| GTIN (EAN)     | 4050118043969              | Nemesacél, rozsdamentes, kezeletlen, ezüst                           |
| Qty.           | 1 Stück                    |  |

## KTB FS 403015 S4E2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | FKSC M6X8 D9/SW3           | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">6642600000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Rögzítőcsavar, Anyag: Acél |
| GTIN (EAN)     | 4008190058258              |   |
| Qty.           | 50 Stück                   |   |

## Földelő töcsavar

**Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz**

Az új Klippon® TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

**Földelőcsavarok**

A földelőcsavarokat komplett alkatrészként lehet cserélni, két változatban – sárgarézből és rozsdamentes acélból.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | PEBZ M10 KTB BR SET        | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1192680000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Földelő töcsavar, Egyéb, Magasság: |
| GTIN (EAN)     | 4032248974641              | 21 mm, Szélesség: 21 mm, Mélység: 48.7 mm, Anyag: Sárgaréz,   |
| Qty.           | 1 Stück                    | kezeletlen, ezüst   |
| Típus          | PEBZ M10 KTB S4 SET        | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1192690000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Földelő töcsavar, Egyéb, Magasság: |
| GTIN (EAN)     | 4032248974658              | 21 mm, Szélesség: 21 mm, Mélység: 48.7 mm, Anyag: 1.4404      |
| Qty.           | 1 Stück                    | rozsdamentes acél, kezeletlen, ezüst                          |

## Rögzítőlemezek



Rögzítőlemez, lyukmintákkal és azok nélkül, a DIN tartósín vagy alkatrészek hosszirányú és keresztirányú, közvetlenül a rögzítőlemez felé történő felszerelésére.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | GFSC M5X10 TX20 SET        | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1274150000</a> | Klippon EB (Essential Box), Rögzítőcsavar, Magasság: 13.3 mm, |
| GTIN (EAN)     | 4050118063820              | Szélesség: 8.5 mm, Mélység: 8.5 mm, Anyag: Acél, horganyzott, |
| Qty.           | 1 Stück                    | galvanizált önbevonat, passzívált, ezüst                      |