

KTB QL 352615 S4E2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A Klippon® TB és a Klippon® STB szekrény választék kiváló teljesítményjellemzőket kínál még a legszigorúbb környezeti feltételek között is. Továbbá kielégíti a potenciálisan robbanásveszélyes környezetek követelményeit is, amelyeket különösen a feldolgozó vagy az energiatermelő iparokban fordulnak elő. A Klippon® TB QL házak további előnyöket kínálnak egy olyan választékhoz, amely már most is eredményes és piacvezető.

A Klippon® TB QL házsorozat a következő előnyöket nyújtja:

- 12 méretben és 3 standard mélységgel kapható
- Akár 4 tömszelencelemével is ellátható
- Összenyomással szemben védett tömszelence
- Gyorsrögzítő fedél, alapkivitelen horonnyal
- Tökéletesített hőmérsékleti tulajdonságok
- IP66-os védettség
- Földelőcsap a ház burkolatán és alján
- Hegesztett rögzítőlábak
- Nemzetközi tanúsítványok

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Üres ház, Nemesacél házak, Magasság: 350 mm, Szélesség: 260 mm, Mélység: 150 mm, Tömszelence lemezek: Alsó, felső, Anyag: Nemesacél 1.4404 (316 L), Elektropolírozott, ezüst |
| Rendelési szám | 1200130000 |
| Típus | KTB QL 352615 S4E2 |
| GTIN (EAN) | 4032248983049 |
| Qty. | 1 Stück |

KTB QL 352615 S4E2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

| | | | |
|----------------------------|---------|-----------------------------|-------------|
| Mélység | 150 mm | Mélység (coll) | 5,905 inch |
| Magasság | 350 mm | Magasság (coll) | 13,78 inch |
| Szélesség | 260 mm | Szélesség (coll) | 10,236 inch |
| Rögzítési méret - magasság | 250 mm | Rögzítési méret - szélesség | 286 mm |
| Nettó tömeg | 6 700 g | | |

Hőmérsékletek

| | | |
|-------------------|--|---|
| Üzemi hőmérséklet | Megjegyzés: szobahőmérséklet (szerviz) | 105 °C hőmérséklet felett az IP-védelem IP66-re korlátozódik. |
| -60 °C...135 °C | | |

Ház földelés

| | |
|----------------------|---|
| Földelés, ház, belső | Ráhegesztett M6 rozsdamentes acél földelőcsap a ház alsó felében és a fedélben. |
|----------------------|---|

Tanúsítványszámok - tokozat

| | | | |
|---|--|---|---------------------------|
| Megfelelőségi nyilatkozat száma (AoC) | DE PS261X 160309 001ISS03 | Megfelelőségi nyilatkozat száma (DoC LVD) | DE PS261X 160412 001ISS02 |
| Tanúsítvány sz. (DNV) | TAE000013S | Tanúsítvány száma (ATEX) | KEMA10ATEX0047U |
| Tanúsítvány száma (CCOE) | P461058_1 | Tanúsítvány száma (IECEX) | IECEXKEM10.0020 |
| Tanúsítvány száma (INMETRO) | IEX17.0021 | Tanúsítvány száma (cULus) | E243298 |
| Tanúsítvány száma - üres ház (ATEX) | IBExU14ATEX1028 U | Tanúsítvány száma - üres ház (INMETRO) | LMP 21.0016U |
| Tanúsítvány száma sorkapocsdoboz (AEx) | E223792 | Tanúsítvány száma üres ház (IECEX) | IECEX IBE 14.0004U |
| Tanúsítvány száma - üres ház (ECAS) | 21-09-25241/ E21-09-053807 | Tanúsítvány száma, UL 508A | E223801 |
| Tanúsítvány száma, UL Haz.Loc. | E223792 | Tanúsítvány száma, UL Ord.Loc. | E243298 |
| Tanúsítvány száma, UL, sorkapocsdoboz | E223792 | Tanúsítvány száma, elektronikadoboz (NEPSI) | 2020322303003289 |
| Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (ATEX) | IBExU14ATEX1050 | Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (IECEX) | IECEXIBE14.0013 |
| Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (INMETRO) | LMP 21.0017 | Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (KOSHA) | 16-AV4BO-0245X |
| Tanúsító intézet | ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus | | |

Tömszelencék, bal

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 23 | M16 | 13 |
| M20 | 11 | M25 | 5 |
| M32 | 4 | M40 | 3 |
| M50 | 3 | M63 | 0 |
| M75 | 0 | | |

KTB QL 352615 S4E2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tömszelencék, felső/alsó

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 20 | M16 | 11 |
| M20 | 9 | M25 | 4 |
| M32 | 3 | M40 | 3 |
| M50 | 2 | M63 | 0 |
| M75 | 0 | | |

Tömszelencék, jobb

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 23 | M16 | 13 |
| M20 | 11 | M25 | 5 |
| M32 | 4 | M40 | 3 |
| M50 | 3 | M63 | 0 |
| M75 | 0 | | |

függőleges összeállítás

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 1x27 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x22 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x53 | WDU 4 / ZDU 4 | 1x44 |
| WDU 6 / ZDU 6 | 1x33 | | |

vízszintes összeállítás

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 2x17 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x14 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x34 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x11 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 2x29 | WDU 6 / ZDU 6 | 2x22 |

KTB QL 352615 S4E2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Általános információ

| | | | |
|-------------------------|---|--------------------------------|--|
| AF mérete | 10 mm | Aljzatperem | Igen |
| Anyag | Nemesacél 1.4404 (316 L) | Burkolat anyagvastagsága | 1,5 mm |
| Doboz mérete | 450x510x240 | Fedél kiegészítő | Negyed fordulatos kötőelem hornyos betéttel |
| Fedél nyílásszöge | 130 ° | Felhasználási területek | Robbanásveszélyes zóna, Folyamatirányítás, Olaj- és gázipar, Vegyipar, Tengeri, Szárazföldi |
| Felületi minőség | Elektropolírozott | Flange plate mounting | M6 hatlapfejű csavarok 10 SW |
| Ház anyagvastagsága | 1,5 mm | Ház kiegészítő | 4 ráhegesztett rögzítő láb 11 mm-es furatokkal (2 hornyos láb és 2 kereszt alakú láb) |
| Integrált rögzítést | 4, 6 vagy 9 db M6 tőcsavar belső (anya) menet | Külső méretek | 372 x 311 x 160 |
| Max. teherbírás | 36 kg | Megjegyzés: védettségi osztály | 105 °C feletti hőmérsékleti tartományban használva az IP-védelem IP 66-ra korlátozódik. |
| PE-csavarok pozíciója | Ház, C oldal | Peremes aljzat anyagvastagsága | 3 mm |
| Protection class (UL) | Type 3, Type 4X, Type 12 | Szabványok | DIN EN 62208 - Üres ház normál, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31 |
| Szerelőnyílás: magasság | 297 mm | Szerelőnyílás: szélesség | 201 mm |
| Tömszelence lemezek | Alsó, felső | Tömítés anyaga | Szilikon |
| Védelmi osztály | IP66 | Ütésállóság | 7 J ATEX verzió, 10 J standard változat |
| Üzemi hőmérséklet, max. | 135 °C | Üzemi hőmérséklet, min. | -60 °C |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002503 | ETIM 7.0 | EC002503 |
| ETIM 8.0 | EC002503 | ETIM 9.0 | EC002503 |
| ECLASS 9.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 9,1 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 11.0 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 13.0 | 27-18-05-02 |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd |

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|---------------------------|-------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cULus) | E243298 |

Letöltések


| | |
|---|---|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | CCC 2020322303002358 KTB Assembly Enclosure CCC 2020322303002357 KTB Empty Enclosure Attestation of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - AoC DE PS261X 160309 001ISS06 IBEXU14ATEX1028U IBEXU14ATEX1050 IECEXIBE14.0004U IECEXIBE14.0013 TAE000013S GYJ14.1310X IECEXPTB11.0071 PTB11ATEX2019 16-AV4BO-245X P4610581_1 24-01-100099/E24-01-102546/NB10 LMP 21.0017 - CAIXA DE JUNÇÃO KLIPPON TB - KTB MH QL FS CERTIFICADO - LMP 21.0016U KLIPPON TB CERTIFICADO LMP 21.0017 KLIPPON TB EU Declaration of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - DoC DE PS261X 160412 001ISS03 DoM Railway applications - Fire protection on railway vehicles |
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| Tender specification | Klippon TB QL 352615 S4E2_1200130000_DE Klippon TB QL 352615 S4E2_1200130000_EN Klippon TB QL 352615 S4E2_1200130000_NL |
| User Documentation | Assembly guidelines - empty enclosures |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | MB OVERV. PROCESS WD DE MB KLIPPON ENCL.TECN EN MB PROCESS EN FL WIND 2012 EN FL APPL PROCESS EN FL SHIPBUILDING 2016 EN FL RAILWAY 2014 EN PI KLIPPON TB MH QL EN PI KLIPPON TB MH QL EN |

KTB QL 352615 S4E2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com



KTB QL 352615 S4E2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

350 x 260mm



Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz

Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete[®] TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

Rögzítőlemezek

Szerelőlapok, furatkiosztással vagy anélkül, DIN szerelősinék hosszanti és keresztirányú szereléséhez, vagy komponensek szereléséhez közvetlenül a szerelőlapra.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | KTB MOPL 3526 MSZN | Változat |
| Rendelési szám | 193970000 | Klippon TB (Terminal Box), Rögzítőlemez, Magasság: 295 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118028577 | Szélesség: 199 mm, Mélység: 1.5 mm, Anyag: Lemezacél, galvanizált, |
| Qty. | 1 Stück | ezüst |
| Típus | KTB MOPL 3526 S2N | Változat |
| Rendelési szám | 193840000 | Klippon TB (Terminal Box), Rögzítőlemez, Magasság: 295 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118028447 | Szélesség: 199 mm, Mélység: 1.5 mm, Anyag: Nemesacél 1.4301 |
| Qty. | 1 Stück | (304), kezeletlen, ezüst |
| Típus | KTB MOPL 3526 MSZN H | Változat |
| Rendelési szám | 2022310000 | Klippon TB (Terminal Box), Rögzítőlemez, perforálva, Magasság: |
| GTIN (EAN) | 4050118403633 | 295 mm, Szélesség: 199 mm, Mélység: 1.5 mm, Anyag: Lemezacél, |
| Qty. | 1 Stück | galvanizált, ezüst |
| Típus | KTB MOPL 3526 S2N H | Változat |
| Rendelési szám | 1257680000 | Klippon TB (Terminal Box), Rögzítőlemez, perforálva, Magasság: |
| GTIN (EAN) | 4050118049282 | 295 mm, Szélesség: 199 mm, Mélység: 1.5 mm, Anyag: |
| Qty. | 1 Stück | Nemesacél 1.4301 (304), kezeletlen, ezüst |

Záróelemek



Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz

Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete[®] TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

Zárórendszerek

Különböző lezáró rendszerek állnak rendelkezésre a ház biztonságos és szabályos lezárásához. A Klippon[®] TB MH házakhoz lakatokat, a Klippon[®] TB QL házakhoz pedig sokféle reteszelő betétet kínálunk.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|---------------------------|---|
| Típus | KTB QLL S2 DB3 | Változat |
| Rendelési szám | 191590000 | Klippon TB (Terminal Box), Záróelem, Anyag: 1.4301 rozsdamentes |
| GTIN (EAN) | 4050118134285 | acél, kezeletlen, ezüst |
| Qty. | 50 Stück | |

KTB QL 352615 S4E2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | KTB QLH S4 SLS | Változat |
| Rendelési szám | 1191610000 | Klippon TB (Terminal Box), Záróelem, Anyag: 1.4404 rozsdamentes |
| GTIN (EAN) | 4050118137965 | acél, kezeletlen, ezüst |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | KTB QLL S2 SLS | Változat |
| Rendelési szám | 1191600000 | Klippon TB (Terminal Box), Záróelem, Anyag: 1.4301 rozsdamentes |
| GTIN (EAN) | 4050118137989 | acél, kezeletlen, ezüst |
| Qty. | 10 Stück | |

Földelő töcsavar

**Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz**

Az új Klippon® TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

Földelőcsavarok

A földelőcsavarokat komplett alkatrészként lehet cserélni, két változatban – sárgarézből és rozsdamentes acélból.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | PEBZ M10 KTB S4 SET | Változat |
| Rendelési szám | 1192690000 | Klippon TB (Terminal Box), Földelő töcsavar, Egyéb, Magasság: |
| GTIN (EAN) | 4032248974658 | 21 mm, Szélesség: 21 mm, Mélység: 48.7 mm, Anyag: 1.4404 |
| Qty. | 1 Stück | rozsdamentes acél, kezeletlen, ezüst |
| Típus | PEBZ M10 KTB BR SET | Változat |
| Rendelési szám | 1192680000 | Klippon TB (Terminal Box), Földelő töcsavar, Egyéb, Magasság: |
| GTIN (EAN) | 4032248974641 | 21 mm, Szélesség: 21 mm, Mélység: 48.7 mm, Anyag: Sárgaréz, |
| Qty. | 1 Stück | kezeletlen, ezüst |

Tömszelencelemezek földelőcsapok nélkül

**Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz**

Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete® TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

Karimalemezek

Aljzatperemek kétféle vastagságban, az előszerelt aljzatperemek egyszerű cseréjéhez.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | KTB GP 352615 AB S4 | Változat |
| Rendelési szám | 1280990000 | Klippon TB (Terminal Box), aljzatperem2, egyenes, Magasság: 254 |
| GTIN (EAN) | 4050118071900 | mm, Szélesség: 117 mm, Mélység: 3 mm, Tömszelence lemezek: |
| Qty. | 1 Stück | felső, Alsó, Anyag: 1.4404 rozsdamentes acél, Elektropolírozott, ezüst |

KTB QL 352615 S4E2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Földelő szalag

Az új Klippon® TB házrendszer rendszertartozékainak teljesen strukturált választékával a házak egyszerűen hozzáigazíthatók minden alkalmazás speciális követelményeihez. A következő opciók állnak rendelkezésre:

- Házelemek
- Dokumentumtartók
- Földelőcsap
- Tömszelencelemezek
- Szerelési anyag
- Rögzítőlemezek
- Esővédő fedelek
- Távtartó
- Sorkapocssínek
- Típuscímke-tartó

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|---------------------------|--|
| Típus | PECD WIRE 6/200/D6 SET | Változat |
| Rendelési szám | 475490000 | Klippon TB (Terminal Box), Grounding strap, Csavaros, Anyag: Acél, |
| GTIN (EAN) | 4050118487206 | Zöld / sárga |
| Qty. | 1 Stück | |

Rozsdamentes acél 1.4404 (316 L)

**Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz**

Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete® TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

Esővédő burkolatok

Az esővédő burkolat ideális további védelmi szintet biztosít a háznak, ha az szokatlan klímájú területeken van telepítve, például előfordulnak nagyon heves esőzések, vagy extrém erős közvetlen napsütés.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | KTB RNHD 352615 S4E R | Változat |
| Rendelési szám | 1314140000 | Klippon TB (Terminal Box), Esővédő fedél, Magasság: 53.4 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118117509 | Szélesség: 265 mm, Mélység: 160.5 mm, Anyag: Nemesacél 1.4404 |
| Qty. | 1 Stück | (316 L), Elektropolírozott, ezüst |

KTB QL 352615 S4E2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Mélység 7,5 mm



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | TS35X7.5 ST KTB3526 VER | Változat |
| Rendelési szám | 6000006711 | Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 295 mm, foglalat nélkül, Acél, |
| GTIN (EAN) | 4050118652840 | galvanizált, krómozott |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | TS35X7.5 ST KTB3526 HOR | Változat |
| Rendelési szám | 6000006721 | Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 199 mm, foglalat nélkül, Acél, |
| GTIN (EAN) | 4050118652895 | galvanizált, krómozott |
| Qty. | 20 Stück | |

Szerelési anyag



Integrálás, kiterjesztés és egyedi igényekre szabás – tökéletes kiegészítés minden alkalmazáshoz

Az új Klippon® TB házcsalád komplett tartozék-választékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

Szerelési elemek készlete

Szerelési hardver készletek kaphatók a könnyen szerelhető típusú címketartók, dokumentumtartók és esővédő fedelek gyors felszereléséhez.

A **címke rögzítőkészlet – SC** szükséges a m (Trafolyte) ID vagy betűcímke felszereléséhez. Ennek a készletnek a segítségével az azonosító- vagy típuscímke közvetlenül a szekrényburkolatra szerelhető. A címkerögzítő készletet kifejezetten erre a célra fejlesztettük ki. Csak ha ezt a rögzítőkészletet használja, tudja biztosítani, hogy nem kerül szivárgás a szekrényre vagy a címke nem sérül meg.

A **univerzális rögzítőkészletet – TPSD** pl. a betűcímke tartók, esővédő burkolatok vagy dokumentumtartók biztonságos és gyors felszereléséhez fejlesztettük ki. Ha ezt a rögzítőkészletet használja, tudja minimalizálni vagy elkerülni a szivárgások kockázatát.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | SD FIXING SET | Változat |
| Rendelési szám | 1285200000 | Klippon TB (Terminal Box), Azonosító tábla-rögzítőkészlet, Magasság: |
| GTIN (EAN) | 4050118075472 | 12 mm, Szélesség: 12 mm, Mélység: 16.4 mm, Anyag: Nemesacél, |
| Qty. | 1 Stück | rozsdamentes, kezeletlen, ezüst |

KTB QL 352615 S4E2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

| | | |
|----------------|---------------------|--|
| Típus | TPSD FIXING SET KTB | Változat |
| Rendelési szám | 1252190000 | Klippon TB (Terminal Box), Típustábla-rögzítőkészlet, Anyag: |
| GTIN (EAN) | 4050118043969 | Nemesacél, rozsdamentes, kezeletlen, ezüst |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | FKSC M6X8 D9/SW3 | Változat |
| Rendelési szám | 6642600000 | Klippon TB (Terminal Box), Rögzítőcsavar, Anyag: Acél |
| GTIN (EAN) | 4008190058258 | |
| Qty. | 50 Stück | |

Tömszelencelemezek földelőcsapokkal

**Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz**

Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete[®] TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

Karimalemezek

Aljzatperemek kétféle vastagságban, az előszerelt aljzatperemek egyszerű cseréjéhez.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|------------------------|--|
| Típus | KTB GP 352615 AB S4 PE | Változat |
| Rendelési szám | 8023160000 | Klippon TB (Terminal Box), aljzatperem2, egyenes, Magasság: 254 |
| GTIN (EAN) | 4050118403794 | mm, Szélesség: 117 mm, Mélység: 3 mm, Tömszelence lemezek: |
| Qty. | 1 Stück | felső, Alsó, Anyag: 1.4404 rozsdamentes acél, Elektropolírozott, ezüst |

Rozsdamentes acél 1.4301

**Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz**

Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete[®] TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

Esővédő burkolatok

Az esővédő burkolat ideális további védelmi szintet biztosít a házaknak, ha az szokatlan klímájú területeken van telepítve, például előfordulnak nagyon heves esőzések, vagy extrém erős közvetlen napsütés.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|-------------------|--|
| Típus | KTB RNHD 352615 R | Változat |
| Rendelési szám | 1281410000 | Klippon TB (Terminal Box), Esővédő fedél, Magasság: 53.4 |
| GTIN (EAN) | 4050118071955 | mm, Szélesség: 265 mm, Mélység: 160.5 mm, Anyag: 1.4301 |
| Qty. | 1 Stück | rozsdamentes acél, Tükröpolírozott, ezüst |

KTB QL 352615 S4E2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Rögzítőlemezek



Rögzítőlemez, lyukmintákkal és azok nélkül, a DIN tartósín vagy alkatrészek hosszirányú és keresztirányú, közvetlenül a rögzítőlemez felé történő felszerelésére.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | GFSC M5X10 TX20 SET | Változat |
| Rendelési szám | 1274150000 | Klippon EB (Essential Box), Rögzítőcsavar, Magasság: 13.3 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118063820 | Szélesség: 8.5 mm, Mélység: 8.5 mm, Anyag: Acél, horganyzott, |
| Qty. | 1 Stück | galvanizált önbevonat, passzívált, ezüst |

Dokumentumtartók

**Integrálás, kiterjesztés és egyedi igényekre szabás – tökéletes kiegészítés minden alkalmazáshoz**

Az új Klippon® TB házcsalád komplett tartozék-választékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

Dokumentumtartók

Dokumentumtartók a dokumentumoknak a szekrényben történő helyes tárolásához

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | DOHA KTB A6 S2 R | Változat |
| Rendelési szám | 1252780000 | Klippon TB (Terminal Box), Dokumentumtartók, Szegecselt, Magasság: |
| GTIN (EAN) | 4050118045512 | 110 mm, Szélesség: 130 mm, Mélység: 20 mm, Anyag: 1.4301 |
| Qty. | 1 Stück | rozsdamentes acél, Tükröpolírozott, ezüst |

KTB QL 352615 S4E2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Mélység 15 mm



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | TS35X15 ST KTB3526 HOR | Változat |
| Rendelési szám | 6000073113 | Sín, TS 35, TS 35 x 15, Szélesség: 199 mm, foglalat nélkül, Acél, |
| GTIN (EAN) | 4064675340669 | galvanizált önbevonat, passzívált |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | TS35X15 ST KTB3526 VER | Változat |
| Rendelési szám | 6000073114 | Sín, TS 35, TS 35 x 15, Szélesség: 295 mm, foglalat nélkül, Acél, |
| GTIN (EAN) | 4064675340676 | galvanizált önbevonat, passzívált |
| Qty. | 20 Stück | |

Rozsdamentes acél tömszelencelemezek – 6 mm

**Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz**

Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete[®] TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

Karimalemezek

Aljzatperemek kétféle vastagságban, az előszerelt aljzatperemek egyszerű cseréjéhez.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | KTB GP 352615 AB S4 6MM | Változat |
| Rendelési szám | 1256380000 | Klippon TB (Terminal Box), aljzatperem2, egyenes, Magasság: 254 |
| GTIN (EAN) | 4050118093797 | mm, Szélesség: 117 mm, Mélység: 6 mm, Tömszelence lemezek: |
| Qty. | 1 Stück | felső, Alsó, Anyag: 1.4404 rozsdamentes acél, Elektropolírozott, ezüst |

KTB QL 352615 S4E2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típuscímke-tartó

**Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz**

Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete[®] TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

Adattábla tartók

Sokféle kialakítású címketartó áll rendelkezésre az igény szerinti feltűnő kijelzéshez és a szükséglet szerinti további adattáblákhoz.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | TPSDHA KTB 100X25 S2 2R | Változat |
| Rendelési szám | 1257640000 | Klippon TB (Terminal Box), Adattábla tartó, Szegecselt, Magasság: |
| GTIN (EAN) | 4050118070354 | 25 mm, Szélesség: 141 mm, Mélység: 16.5 mm, Anyag: 1.4301 |
| Qty. | 1 Stück | rozsdamentes acél, Tükröpolírozott, ezüst |
| Típus | TPSDHA KTB 130X50 S2 R | Változat |
| Rendelési szám | 1283450000 | Klippon TB (Terminal Box), Adattábla tartó, Szegecselt, Magasság: |
| GTIN (EAN) | 4050118073621 | 50 mm, Szélesség: 171 mm, Mélység: 16.5 mm, Anyag: 1.4301 |
| Qty. | 1 Stück | rozsdamentes acél, Tükröpolírozott, ezüst |
| Típus | TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R | Változat |
| Rendelési szám | 1279320000 | Klippon TB (Terminal Box), Adattábla tartó, Szegecselt, Magasság: |
| GTIN (EAN) | 4050118070101 | 70 mm, Szélesség: 70 mm, Mélység: 20 mm, Anyag: 1.4301 |
| Qty. | 1 Stück | rozsdamentes acél, Tükröpolírozott, ezüst |