

## KTB QL 5535 15 S4E4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



Abbildung ähnlich

A Klippon® TB és a Klippon® STB szekrény választék kiváló teljesítményjellemzőket kínál még a legszigorúbb környezeti feltételek között is. Továbbá kielégíti a potenciálisan robbanásveszélyes környezetek követelményeit is, amelyeket különösen a feldolgozó vagy az energiatermelő iparokban fordulnak elő. A Klippon® TB QL házak további előnyöket kínálnak egy olyan választékhoz, amely már most is eredményes és piacvezető.

A Klippon® TB QL házsorozat a következő előnyöket nyújtja:

- 12 méretben és 3 standard mélységgel kapható
- Akár 4 tömszelencelemezzel is ellátható
- Összenyomással szemben védett tömszelence
- Gyorsrögzítő fedél, alapkivitelen horonnyal
- Tökéletesített hőmérsékleti tulajdonságok
- IP66-os védettség
- Földelőcsap a ház burkolatán és alján
- Hegesztett rögzítőlábak
- Nemzetközi tanúsítványok

## Általános rendelési adatok

|                |  |
|----------------|--|
| Változat       | Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Üres ház, Nemesacél házak, Magasság: 550 mm, Szélesség: 350 mm, Mélység: 150 mm, Tömszelence lemezek: Alsó, felső, bal, jobb, Anyag: Nemesacél 1.4404 (316 L), Elektropolírozott, ezüst |
| Rendelési szám | <a href="#">1200590000</a>   |
| Típus          | KTB QL 5535 15 S4E4  |
| GTIN (EAN)     | 4032248983681  |
| Qty.           | 1 Stück  |

## KTB QL 553515 S4E4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

|                            |          |                             |             |
|----------------------------|----------|-----------------------------|-------------|
| Mélység                    | 150 mm   | Mélység (coll)              | 5,905 inch  |
| Magasság                   | 550 mm   | Magasság (coll)             | 21,653 inch |
| Szélesség                  | 350 mm   | Szélesség (coll)            | 13,78 inch  |
| Rögzítési méret - magasság | 350 mm   | Rögzítési méret - szélesség | 406 mm      |
| Nettó tömeg                | 12 100 g |                             |             |

## Hőmérsékletek

|                   |  |   |
|-------------------|--|---|
| Üzemi hőmérséklet | Megjegyzés: szobahőmérséklet (szerviz) | 105 °C hőmérséklet felett az IP-védelem IP66-re korlátozódik. |
| -60 °C...135 °C   |  |   |

## Ház földelés

|                      |   |
|----------------------|---|
| Földelés, ház, belső | Ráhegesztett M6 rozsdamentes acél földelőcsap a ház alsó felében és a fedélben. |
|----------------------|---|

## Tanúsítványszámok - tokozat

|   |  |   |                           |
|---|--|---|---------------------------|
| Megfelelőségi nyilatkozat száma (AoC)       | DE PS261X 160309 001ISS03  | Megfelelőségi nyilatkozat száma (DoC LVD)   | DE PS261X 160412 001ISS02 |
| Tanúsítvány sz. (DNV)                       | TAE000013S   | Tanúsítvány száma (ATEX)                    | KEMA10ATEX0050            |
| Tanúsítvány száma (CCOE)                    | P461058_1  | Tanúsítvány száma (IECEX)                   | IECEXKEM10.0020           |
| Tanúsítvány száma (INMETRO)                 | IEX13.0007   | Tanúsítvány száma (cULus)                   | E243298                   |
| Tanúsítvány száma - üres ház (ATEX)         | IBExU14ATEX1028 U  | Tanúsítvány száma - üres ház (INMETRO)      | LMP 21.0016U              |
| Tanúsítvány száma sorkapocsdoboz (AEx)      | E223792  | Tanúsítvány száma üres ház (IECEX)          | IECEX IBE 14.0004U        |
| Tanúsítvány száma - üres ház (ECAS)         | <b>21-09-25241/</b><br><b>E21-09-053807</b>  | Tanúsítvány száma, UL 508A                  | E223801                   |
| Tanúsítvány száma, UL Haz.Loc.              | E223792  | Tanúsítvány száma, UL Ord.Loc.              | E243298                   |
| Tanúsítvány száma, UL, sorkapocsdoboz       | E223792  | Tanúsítvány száma, elektronikadoboz (NEPSI) | 2020322303003289          |
| Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (ATEX)    | IBExU14ATEX1050  | Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (IECEX)   | IECEXIBE14.0013           |
| Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (INMETRO) | LMP 21.0017  | Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (KOSHA)   | 16-AV4BO-0245X            |
| Tanúsító intézet                            | ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus |   |                           |

## Tömszelencék, bal

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 42 | M16 | 24 |
| M20 | 20 | M25 | 9  |
| M32 | 7  | M40 | 6  |
| M50 | 5  | M63 | 0  |
| M75 | 0  |     |    |

## KTB QL 553515 S4E4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tömszelencék, felső/alsó

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 27 | M16 | 15 |
| M20 | 13 | M25 | 6  |
| M32 | 5  | M40 | 4  |
| M50 | 3  | M63 | 0  |
| M75 | 0  |     |    |

## Tömszelencék, jobb

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 42 | M16 | 24 |
| M20 | 20 | M25 | 9  |
| M32 | 7  | M40 | 6  |
| M50 | 5  | M63 | 0  |
| M75 | 0  |     |    |

## függőleges összeállítás

|                             |      |                 |      |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 2x46 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x39 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x91 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x29 |
| WDU 4 / ZDU 4               | 2x76 | WDU 6 / ZDU 6   | 2x58 |

## vízszintes összeállítás

|                             |      |                 |      |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 3x26 | WDU 16 / ZDU 16 | 3x22 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 4x52 | WDU 35 / ZDU 35 | 2x16 |
| WDU 4 / ZDU 4               | 4x43 | WDU 6 / ZDU 6   | 4x32 |

## KTB QL 553515 S4E4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Általános információ

|                         |   |                                |  |
|-------------------------|---|--------------------------------|--|
| AF mérete               | 10 mm   | Aljzatperem                    | Igen   |
| Anyag                   | Nemesacél 1.4404 (316 L)                      | Burkolat anyagvastagsága       | 1,5 mm   |
| Doboz mérete            | 550x710x240                                   | Fedél kiegészítő               | Negyed fordulatos kötőelem hornyos betéttel  |
| Fedél nyílásszöge       | 130 °   | Felhasználási területek        | Robbanásveszélyes zóna, Folyamatirányítás, Olaj- és gázipar, Vegyipar, Tengeri, Szárazföldi  |
| Felületi minőség        | Elektropolírozott                             | Flange plate mounting          | M6 hatlapfejű csavarok 10 SW   |
| Ház anyagvastagsága     | 1,5 mm  | Ház kiegészítő                 | 4 ráhegesztett rögzítő láb 11 mm-es furatokkal (2 hornyos láb és 2 kereszt alakú láb)  |
| Integrált rögzítést     | 4, 6 vagy 9 db M6 töcsavar belső (anya) menet | Külső méretek                  | 572 x 431 x 160  |
| Max. teherbírás         | 77 kg   | Megjegyzés: védettségi osztály | 105 °C feletti hőmérsékleti tartományban használva az IP-védelem IP 66-ra korlátozódik.  |
| PE-csavarok pozíciója   | Ház, C oldal                                  | Peremes aljzat anyagvastagsága | 3 mm   |
| Protection class (UL)   | Type 3, Type 4X, Type 12                      | Szabványok                     | DIN EN 62208 - Üres ház normál, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31 |
| Szerelőnyílás: magasság | 497 mm  | Szerelőnyílás: szélesség       | 291 mm   |
| Tömszelence lemezek     | Alsó, felső, bal, jobb                        | Tömítés anyaga                 | Szilikon   |
| Védelmi osztály         | IP66  | Ütésállóság                    | 7 J ATEX verzió, 10 J standard változat  |
| Üzemi hőmérséklet, max. | 135 °C  | Üzemi hőmérséklet, min.        | -60 °C   |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002503    | ETIM 7.0    | EC002503    |
| ETIM 8.0    | EC002503    | ETIM 9.0    | EC002503    |
| ECLASS 9.0  | 27-18-05-02 | ECLASS 9,1  | 27-18-05-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 11.0 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 13.0 | 27-18-05-02 |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd |

## KTB QL 553515 S4E4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| ROHS                      | Megfelel    |
| UL File Number Search     | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cULus) | E243298     |


## Letöltések

|   |   |
|---|---|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | <a href="#">CCC 2020322303002358 KTB Assembly Enclosure</a><br><a href="#">CCC 2020322303002357 KTB Empty Enclosure</a><br><a href="#">Attestation of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - AoC DE PS261X 160309 001ISS06</a><br><a href="#">IBEXU14ATEX1028U</a><br><a href="#">IBEXU14ATEX1050</a><br><a href="#">IECEXIBE14.0004U</a><br><a href="#">IECEXIBE14.0013</a><br><a href="#">TAE000013S</a><br><a href="#">GYJ14.1310X</a><br><a href="#">IECEXPTB11.0071</a><br><a href="#">PTB11ATEX2019</a><br><a href="#">16-AV4BO-245X</a><br><a href="#">P4610581_1</a><br><a href="#">24-01-100099/E24-01-102546/NB10</a><br><a href="#">LMP 21.0017 - CAIXA DE JUNÇÃO KLIPPON TB - KTB MH QL FS</a><br><a href="#">CERTIFICADO - LMP 21.0016U KLIPPON TB</a><br><a href="#">CERTIFICADO LMP 21.0017 KLIPPON TB</a><br><a href="#">EU Declaration of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - DoC DE PS261X 160412 001ISS03</a> |
| Engineering Data                            | <a href="#">CAD data – STEP</a>   |
| Tender specification                        | <a href="#">Klippon TB QL 553515 S4E4 1200590000_DE</a><br><a href="#">Klippon TB QL 553515 S4E4 1200590000_EN</a><br><a href="#">Klippon TB QL 553515 S4E4 1200590000_NL</a>   |
| User Documentation                          | <a href="#">Assembly guidelines - empty enclosures</a>  |
| Katalógusok                                 | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>  |
| Kiadványok                                  | <a href="#">MB OVERV. PROCESS WD DE</a><br><a href="#">MB KLIPPON ENCL.TECN EN</a><br><a href="#">MB PROCESS EN</a><br><a href="#">FL WIND 2012 EN</a><br><a href="#">FL APPL PROCESS EN</a><br><a href="#">FL SHIPBUILDING 2016 EN</a><br><a href="#">FL RAILWAY 2014 EN</a><br><a href="#">PI KLIPPON TB MH QL EN</a><br><a href="#">PI KLIPPON TB MH QL EN</a>   |

## KTB QL 5535 15 S4E4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Rajzok



## Tartozékok

## Szerelési anyag

**Integrálás, kiterjesztés és egyedi igényekre szabás – tökéletes kiegészítés minden alkalmazáshoz**

Az új Klippon® TB házcsalád komplett tartozék-választékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

**Szerelési elemek készlete**

Szerelési hardver készletek kaphatók a könnyen szerelhető típusú címketartók, dokumentumtartók és esővédő fedelek gyors felszereléséhez.

A **címke rögzítőkészlet – SC** szükséges a m (Trafolyte) ID vagy betűcímke felszereléséhez. Ennek a készletnek a segítségével az azonosító- vagy típuscímke közvetlenül a szekrényburkolatra szerelhető. A címkerögzítő készletet kifejezetten erre a célra fejlesztettük ki. Csak ha ezt a rögzítőkészletet használja, tudja biztosítani, hogy nem kerül szivárgás a szekrényre vagy a címke nem sérül meg.

A **univerzális rögzítőkészletet – TPSD** pl. a betűcímke tartók, esővédő burkolatok vagy dokumentumtartók biztonságos és gyors felszereléséhez fejlesztettük ki. Ha ezt a rögzítőkészletet használja, tudja minimalizálni vagy elkerülni a szivárgások kockázatát.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | TPSD FIXING SET KTB        | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1252190000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Típustábla-rögzítőkészlet, Anyag:         |
| GTIN (EAN)     | 4050118043969              | Nemesacél, rozsdamentes, kezeletlen, ezüst                           |
| Qty.           | 1 Stück                    |  |
| Típus          | SD FIXING SET              | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1285200000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Azonosító tábla-rögzítőkészlet, Magasság: |
| GTIN (EAN)     | 4050118075472              | 12 mm, Szélesség: 12 mm, Mélység: 16.4 mm, Anyag: Nemesacél,         |
| Qty.           | 1 Stück                    | rozsdamentes, kezeletlen, ezüst                                      |
| Típus          | FKSC M6X8 D9/SW3           | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">6642600000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Rögzítőcsavar, Anyag: Acél                |
| GTIN (EAN)     | 4008190058258              |  |
| Qty.           | 50 Stück                   |  |

## KTB QL 5535 15 S4E4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Tömszelencelemezek földelőcsapokkal

**Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz**

Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete<sup>®</sup> TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

**Karimalemezek**

Aljzatperemek kétféle vastagságban, az előszerelt aljzatperemek egyszerű cseréjéhez.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | KTB GP 55XX15 CD S4 PE     | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">6023670000</a> | Klippon TB (Terminal Box), aljzatperem2, egyenes, Magasság: 498        |
| GTIN (EAN)     | 4050118403886              | mm, Szélesség: 117 mm, Mélység: 3 mm, Tömszelence lemezek: bal,        |
| Qty.           | 1 Stück                    | jobb, Anyag: 1.4404 rozsdamentes acél, Elektropolírozott, ezüst        |
| Típus          | KTB GP 5535 15 AB S4 PE    | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">6023660000</a> | Klippon TB (Terminal Box), aljzatperem2, egyenes, Magasság: 344        |
| GTIN (EAN)     | 4050118404265              | mm, Szélesség: 117 mm, Mélység: 3 mm, Tömszelence lemezek:             |
| Qty.           | 1 Stück                    | felső, Alsó, Anyag: 1.4404 rozsdamentes acél, Elektropolírozott, ezüst |

## Mélység 7,5 mm



## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | TS35X7.5 ST KTB5535 VER    | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">6000006715</a> | Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 495 mm, foglalat nélkül, Acél, |
| GTIN (EAN)     | 4050118652932              | galvanizált, krómozott   |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | TS35X7.5 ST KTB5535 HOR    | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">6000006726</a> | Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 289 mm, foglalat nélkül, Acél, |
| GTIN (EAN)     | 4050118652994              | galvanizált, krómozott   |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |



## KTB QL 5535 15 S4E4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## 550 x 350mm



### Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz

Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete<sup>®</sup> TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

#### Rögzítőlemezek

Szerelőlapok, furatkiosztással vagy anélkül, DIN szerelősinék hosszanti és keresztirányú szereléséhez, vagy komponensek szereléséhez közvetlenül a szerelőlapra.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | KTB MOPL 5535 MSZN         | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">194010000</a>  | Klippon TB (Terminal Box), Rögzítőlemez, Magasság: 495 mm,         |
| GTIN (EAN)     | 4050118028614              | Szélesség: 289 mm, Mélység: 1.5 mm, Anyag: Lemezacél, galvanizált, |
| Qty.           | 1 Stück                    | ezüst  |
| Típus          | KTB MOPL 5535 S2N H        | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1257720000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Rögzítőlemez, perforálva, Magasság:     |
| GTIN (EAN)     | 4050118049091              | 495 mm, Szélesség: 289 mm, Mélység: 1.5 mm, Anyag:                 |
| Qty.           | 1 Stück                    | Nemesacél 1.4301 (304), kezeletlen, ezüst                          |
| Típus          | KTB MOPL 5535 S2N          | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">193880000</a>  | Klippon TB (Terminal Box), Rögzítőlemez, Magasság: 495 mm,         |
| GTIN (EAN)     | 4050118028485              | Szélesség: 289 mm, Mélység: 1.5 mm, Anyag: Nemesacél 1.4301        |
| Qty.           | 1 Stück                    | (304), kezeletlen, ezüst   |
| Típus          | KTB MOPL 5535 MSZN H       | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1022650000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Rögzítőlemez, perforálva, Magasság:     |
| GTIN (EAN)     | 4050118403701              | 495 mm, Szélesség: 289 mm, Mélység: 1.5 mm, Anyag: Lemezacél,      |
| Qty.           | 1 Stück                    | galvanizált, ezüst   |

## Záróelemek



### Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz

Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete<sup>®</sup> TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

#### Zárórendszerek

Különböző lezáró rendszerek állnak rendelkezésre a ház biztonságos és szabályos lezárásához. A Klippon<sup>®</sup> TB MH házakhoz lakatokat, a Klippon<sup>®</sup> TB QL házakhoz pedig sokféle reteszelő betétet kínálunk.

## Általános rendelési adatok

|                |                           |   |
|----------------|---------------------------|---|
| Típus          | KTB QLH S4 SLS            | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">191610000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Záróelem, Anyag: 1.4404 rozsdamentes |
| GTIN (EAN)     | 4050118137965             | acél, kezeletlen, ezüst   |
| Qty.           | 50 Stück                  |   |

## KTB QL 5535 15 S4E4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                |   |
|----------------|----------------|---|
| Típus          | KTB QLL S2 SLS | Változat  |
| Rendelési szám | 1191600000     | Klippon TB (Terminal Box), Záróelem, Anyag: 1.4301 rozsdamentes |
| GTIN (EAN)     | 4050118137989  | acél, kezeletlen, ezüst   |
| Qty.           | 10 Stück       |   |
| Típus          | KTB QLL S2 DB3 | Változat  |
| Rendelési szám | 1191590000     | Klippon TB (Terminal Box), Záróelem, Anyag: 1.4301 rozsdamentes |
| GTIN (EAN)     | 4050118134285  | acél, kezeletlen, ezüst   |
| Qty.           | 50 Stück       |   |

## Tömszelencelemezek földelőcsapok nélkül

**Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz**

Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete<sup>®</sup> TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

**Karimalemezek**

Aljzatperemek kétféle vastagságban, az előszerelt aljzatperemek egyszerű cseréjéhez.

## Általános rendelési adatok

|                |                         |  |
|----------------|-------------------------|--|
| Típus          | KTB GP 55XX15 CD S4 3MM | Változat   |
| Rendelési szám | 1281160000              | Klippon TB (Terminal Box), aljzatperem2, egyenes, Magasság: 498        |
| GTIN (EAN)     | 4050118072105           | mm, Szélesség: 117 mm, Mélység: 3 mm, Tömszelence lemezek: bal,        |
| Qty.           | 1 Stück                 | jobb, Anyag: 1.4404 rozsdamentes acél, Elektropolírozott, ezüst        |
| Típus          | KTB GP 553515 AB S4     | Változat   |
| Rendelési szám | 1281150000              | Klippon TB (Terminal Box), aljzatperem2, egyenes, Magasság: 344        |
| GTIN (EAN)     | 4050118071771           | mm, Szélesség: 117 mm, Mélység: 3 mm, Tömszelence lemezek:             |
| Qty.           | 1 Stück                 | felső, Alsó, Anyag: 1.4404 rozsdamentes acél, Elektropolírozott, ezüst |

## Rozsdamentes acél 1.4301

**Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz**

Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete<sup>®</sup> TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

**Esővédő burkolatok**

Az esővédő burkolat ideális további védelmi szintet biztosít a házaknak, ha az szokatlan klímájú területeken van telepítve, például előfordulnak nagyon heves esőzések, vagy extrém erős közvetlen napsütés.

## Általános rendelési adatok

|                |                   |  |
|----------------|-------------------|--|
| Típus          | KTB RNHD 553515 R | Változat   |
| Rendelési szám | 1281490000        | Klippon TB (Terminal Box), Esővédő fedél, Magasság: 53.4 |
| GTIN (EAN)     | 4050118072310     | mm, Szélesség: 355 mm, Mélység: 160.5 mm, Anyag: 1.4301  |
| Qty.           | 1 Stück           | rozsdamentes acél, Tükröpolírozott, ezüst                |

## KTB QL 5535 15 S4E4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Földelő szalag

Az új Klippon® TB házrendszer rendszertartozékainak teljesen strukturált választékával a házak egyszerűen hozzáigazíthatók minden alkalmazás speciális követelményeihez. A következő opciók állnak rendelkezésre:

- Házelemek
- Dokumentumtartók
- Földelőcsap
- Tömszelencelemezek
- Szerelési anyag
- Rögzítőlemezek
- Esővédő fedelek
- Távtartó
- Sorkapocssínek
- Típuscímke-tartó

## Általános rendelési adatok

|                |                           |  |
|----------------|---------------------------|--|
| Típus          | PECD WIRE 6/200/D6 SET    | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">475490000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Grounding strap, Csavaros, Anyag: Acél, |
| GTIN (EAN)     | 4050118487206             | Zöld / sárga   |
| Qty.           | 1 Stück                   |  |

## Mélység 15 mm



## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | TS35X15 ST KTB5535 HOR     | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">6000073122</a> | Sín, TS 35, TS 35 x 15, Szélesség: 289 mm, foglalat nélkül, Acél, |
| GTIN (EAN)     | 4064675340775              | galvanizált önbevonat, passzívált                                 |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | TS35X15 ST KTB5535 VER     | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">6000073124</a> | Sín, TS 35, TS 35 x 15, Szélesség: 495 mm, foglalat nélkül, Acél, |
| GTIN (EAN)     | 4064675340799              | galvanizált önbevonat, passzívált                                 |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | TS35X15 ST KTB5535 HOR-C   | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">6000073123</a> | Sín, TS 35, TS 35 x 15, Szélesség: 289 mm, foglalat nélkül, Acél, |
| GTIN (EAN)     | 4064675340782              | galvanizált önbevonat, passzívált                                 |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |

## KTB QL 5535 15 S4E4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Dokumentumtartók

**Integrálás, kiterjesztés és egyedi igényekre szabás – tökéletes kiegészítés minden alkalmazáshoz**

Az új Klippon® TB házcsalád komplett tartozék-választékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

**Dokumentumtartók**

Dokumentumtartók a dokumentumoknak a szekrényben történő helyes tárolásához

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | DOHA KTB A6 S2 R           | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1252780000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Dokumentumtartók, Szegecselt, Magasság: |
| GTIN (EAN)     | 4050118045512              | 110 mm, Szélesség: 130 mm, Mélység: 20 mm, Anyag: 1.4301           |
| Qty.           | 1 Stück                    | rozsdamentes acél, Tükröpolírozott, ezüst                          |
| Típus          | DOHA KTB A5 S2 R           | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1252750000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Dokumentumtartók, Szegecselt, Magasság: |
| GTIN (EAN)     | 4050118045390              | 150 mm, Szélesség: 180 mm, Mélység: 20 mm, Anyag: 1.4301           |
| Qty.           | 1 Stück                    | rozsdamentes acél, Tükröpolírozott, ezüst                          |

## Rögzítőlemezek



Rögzítőlemez, lyukmintákkal és azok nélkül, a DIN tartósín vagy alkatrészek hosszirányú és keresztirányú, közvetlenül a rögzítőlemez felé történő felszerelésére.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | GFSC M5X10 TX20 SET        | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1274150000</a> | Klippon EB (Essential Box), Rögzítőcsavar, Magasság: 13.3 mm, |
| GTIN (EAN)     | 4050118063820              | Szélesség: 8.5 mm, Mélység: 8.5 mm, Anyag: Acél, horganyzott, |
| Qty.           | 1 Stück                    | galvanizált önbevonat, passzívált, ezüst                      |

## KTB QL 5535 15 S4E4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Földelő töcsavar

**Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz**

Az új Klippon® TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

**Földelőcsavarok**

A földelőcsavarokat komplett alkatrészként lehet cserélni, két változatban – sárgarézből és rozsdamentes acélból.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | PEBZ M10 KTB BR SET        | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1192680000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Földelő töcsavar, Egyéb, Magasság: |
| GTIN (EAN)     | 4032248974641              | 21 mm, Szélesség: 21 mm, Mélység: 48.7 mm, Anyag: Sárgaréz,   |
| Qty.           | 1 Stück                    | kezeletlen, ezüst   |
| Típus          | PEBZ M10 KTB S4 SET        | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1192690000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Földelő töcsavar, Egyéb, Magasság: |
| GTIN (EAN)     | 4032248974658              | 21 mm, Szélesség: 21 mm, Mélység: 48.7 mm, Anyag: 1.4404      |
| Qty.           | 1 Stück                    | rozsdamentes acél, kezeletlen, ezüst                          |

## Típuscímke-tartó

**Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz**

Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete® TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

**Adattábla tartók**

Sokféle kialakítású címketartó áll rendelkezésre az igény szerinti feltűnő kijelzéshez és a szükséglet szerinti további adattáblákhoz.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | TPSDHA KTB 130X50 S2 R     | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1283450000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Adattábla tartó, Szegecselt, Magasság: |
| GTIN (EAN)     | 4050118073621              | 50 mm, Szélesség: 171 mm, Mélység: 16.5 mm, Anyag: 1.4301         |
| Qty.           | 1 Stück                    | rozsdamentes acél, Tükröpolírozott, ezüst                         |
| Típus          | TPSDHA KTB 100X25 S2 2R    | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1257640000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Adattábla tartó, Szegecselt, Magasság: |
| GTIN (EAN)     | 4050118070354              | 25 mm, Szélesség: 141 mm, Mélység: 16.5 mm, Anyag: 1.4301         |
| Qty.           | 1 Stück                    | rozsdamentes acél, Tükröpolírozott, ezüst                         |
| Típus          | TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R    | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1279320000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Adattábla tartó, Szegecselt, Magasság: |
| GTIN (EAN)     | 4050118070101              | 70 mm, Szélesség: 70 mm, Mélység: 20 mm, Anyag: 1.4301            |
| Qty.           | 1 Stück                    | rozsdamentes acél, Tükröpolírozott, ezüst                         |

## KTB QL 5535 15 S4E4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Rozsdamentes acél tömszelencelemezek – 6 mm

**Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz**

Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete<sup>®</sup> TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

**Karimalemezek**

Aljzatperemek kétféle vastagságban, az előszerelt aljzatperemek egyszerű cseréjéhez.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | KTB GP 55XX15 CD S4 6MM    | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1256580000</a> | Klippon TB (Terminal Box), aljzatperem2, egyenes, Magasság: 498        |
| GTIN (EAN)     | 4050118093926              | mm, Szélesség: 117 mm, Mélység: 6 mm, Tömszelence lemezek: bal,        |
| Qty.           | 1 Stück                    | jobb, Anyag: 1.4404 rozsdamentes acél, Elektropolírozott, ezüst        |
| Típus          | KTB GP 5535 15 AB S4 6MM   | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1256570000</a> | Klippon TB (Terminal Box), aljzatperem2, egyenes, Magasság: 344        |
| GTIN (EAN)     | 4050118095890              | mm, Szélesség: 117 mm, Mélység: 6 mm, Tömszelence lemezek:             |
| Qty.           | 1 Stück                    | felső, Alsó, Anyag: 1.4404 rozsdamentes acél, Elektropolírozott, ezüst |

## Rozsdamentes acél 1.4404 (316 L)

**Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz**

Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete<sup>®</sup> TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

**Esővédő burkolatok**

Az esővédő burkolat ideális további védelmi szintet biztosít a háznak, ha az szokatlan klímájú területeken van telepítve, például előfordulnak nagyon heves esőzések, vagy extrém erős közvetlen napsütés.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | KTB RNHD 5535 15 S4E R     | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1314240000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Esővédő fedél, Magasság: 53.4 mm,  |
| GTIN (EAN)     | 4050118117271              | Szélesség: 355 mm, Mélység: 160.5 mm, Anyag: Nemesacél 1.4404 |
| Qty.           | 1 Stück                    | (316 L), Elektropolírozott, ezüst                             |