

SAIE-M12B-8S2.0U HW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A szenzor/aktuátor kábelezés csatlakoztatásához a készülék-oldalon különböző beépíthető csatlakozók szükségesek. Ezek az M12, M8 és M5 verzióban kaphatók.

Általános rendelési adatok

Változat	Beépített dugók, M12, PG 9, Pólusszám: 8, 2 m
Rendelési szám	1223650000
Típus	SAIE-M12B-8S2.0U HW
GTIN (EAN)	4050118007305
Qty.	1 Stück

SAIE-M12B-8S2.0U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	48 g
-------------	------

Kábel műszaki adatai

Kábelhossz	2 m	Köpeny színe	fekete
PE működés	Nem	Pólusok száma	8
Érkessztszmetzet	0,25 mm ²		

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Csatlakozás típusa	Aljzatos csatlakozó	Ház fő anyaga	Cink présöntvény, nikkelezett
Ház hőmérsékleti tartománya	-5 ... +70 °C	Kódolás	A kódolású
Névleges feszültség	60 V	Névleges áram	2 A
Névleges áram	4 A (3, 4 és 5 pólusú) / 1,5 A (8 pólusú)	Pólusszám	8
Tömszelencék	PG 9	Védelmi osztály	IP68
Érintkező felület	Aranyozott		

Besorolások

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570
ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ECLASS 9.0	27-44-01-03	ECLASS 9,1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-03	ECLASS 11.0	27-44-01-03
ECLASS 12.0	27-44-01-03	ECLASS 13.0	27-44-01-03

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	bd63baef-8092-4596-90c7-5b4daa22710b

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN


SAIE-M12B-8S2.0U HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Kapcsolási rajz



Póluskiosztás

