

SAI-M23-SE-9-F-G


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az M23 kerek dugaszoló csatlakozók nagyszámú összeillesztési ciklust, magas áramtovábbítási kapacitást és magas érintkezősűrűséget nyújtanak minimális méretekkel.

Enclosures, inserts and crimp contacts need to be ordered separately.

Általános rendelési adatok

Változat	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó
Rendelési szám	1224730000
Típus	SAI-M23-SE-9-F-G
GTIN (EAN)	4050118008395
Qty.	1 Stück

SAI-M23-SE-9-F-G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 7 g

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Csatlakozás típusa	Forrasztott csészék	Csatlakozási keresztmetszet, max.	1,5 mm ²
Csatlakozási keresztmetszet, min.	0,08 mm ²	Dugaszolási ciklusok	> 1000
Ház fő anyaga	Hőre lágyuló poliamid, PA 6, PBT	Kódolás	nincs
Névleges feszültség	200 V	Névleges áram	8 A
Pólusszám	9	Szennyezés súlyossága	3
Érintkező anyaga	Vörösréz-cink ötvözet	Érintkező felület	Aranyozott

Besorolások

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC003557
ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ECLASS 9.1	27-44-02-05	ECLASS 10.0	27-44-02-23
ECLASS 11.0	27-44-02-23	ECLASS 12.0	27-44-02-23
ECLASS 13.0	27-44-02-23		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E344862

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

SAI-M23-SE-9-F-G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

