

TW PRV4 A-D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



Az áramkörök optikai elválasztására vagy a szomszédos keresztösszekötők elektromos szigetelésére elválasztólemez használtnak. A zárólemezzel ellentétben ennek alakja nagyobb lehet, mint a szomszédos sorkapcsok. Kisebb azonban nem lehet, különben az alkalmazásban szükséges légrések és kúszótávolságok nem tarthatók meg.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | P-sorozat, Elválasztó lemezzel, szürke, 2 mm, Nyomtatott A-D, vízszintesen |
| Rendelési szám | 1230070000 |
| Típus | TW PRV4 A-D |
| GTIN (EAN) | 4050118013764 |
| Qty. | 10 Stück |

TW PRV4 A-D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Mélység | 41,1 mm | Mélység (coll) | 1,618 inch |
| Magasság | 70 mm | Magasság (coll) | 2,756 inch |
| Szélesség | 2 mm | Szélesség (coll) | 0,079 inch |
| Nettó tömeg | 4,63 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------|
| Tárolási hőmérséklet | -25 °C...55 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -50 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 125 °C | | |

Anyag adatok

| | | | |
|--------------------------|--------------|------|--------|
| Anyag | Polikarbonát | Szín | szürke |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0 | | |

Rendszer specifikációk

| | | | |
|----------|---------------------------------|---------------|---|
| Változat | Nyomtatott A-D, vízszintesen | Szintek száma | 4 |
|----------|---------------------------------|---------------|---|

Kiegészítő műszaki adatok

| | |
|----------------|------|
| Felpattintható | Igen |
|----------------|------|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000886 | ETIM 7.0 | EC000886 |
| ETIM 8.0 | EC000886 | ETIM 9.0 | EC000886 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 9,1 | 27-14-11-33 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-01 |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|---|--|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10 |
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| Tervezési adatok | Zuken E3.S |
| User Documentation | Storage Conditions Terminal Blocks |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | |

TW PRV4 A-D**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**