

ZEW 35 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsín és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | Végbak, Wemid, szürke, Sín: TS 35, Felpattintható |
| Rendelési szám | 1238040000 |
| Típus | ZEW 35 GR |
| GTIN (EAN) | 4050118024401 |
| Qty. | 20 Stück |

ZEW 35 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Mélység | 40 mm | Mélység (coll) | 1,575 inch |
| Magasság | 55 mm | Magasság (coll) | 2,165 inch |
| Szélesség | 6 mm | Szélesség (coll) | 0,236 inch |
| Nettó tömeg | 6,665 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -50 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 100 °C |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|

Anyag adatok

| | | | |
|--------------------------|-------|------|--------|
| Anyag | Wemid | Szín | szürke |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-2 | | |

Rendszer specifikációk

| | | | |
|----------|---------------|-----|-------|
| Változat | Sorkapcsokhoz | Sín | TS 35 |
|----------|---------------|-----|-------|

Kiegészítő műszaki adatok

| | | | |
|---------------------|--------------------|------------|----------------|
| Felszerelés típusa | Felpattintható | Reteszelés | csavar nélküli |
| Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés | | |

Általános

| | | | |
|-----|-------|---------------------|--------------------|
| Sín | TS 35 | Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
|-----|-------|---------------------|--------------------|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001041 | ETIM 7.0 | EC001041 |
| ETIM 8.0 | EC001041 | ETIM 9.0 | EC001041 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-35 | ECLASS 9,1 | 27-14-11-35 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-35 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-35 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-35 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-02 |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|-----------------------------|--|
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| Tervezési adatok | Zuken E3.S |
| Product Change Notification | 20210823 Technical Change ZEW 15, ZEW 35 |
| User Documentation | StorageConditionsTerminalBlocks |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | |

ZEW 35 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | DEK 5/5 MC NE WS | Változat |
| Rendelési szám | 1609801044 | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111 | Weidmueller, fehér |
| Qty. | 1 000 Stück | |

ZGB elfordítható csoportos jelölőtartó



A ZGB 15 egy felhajtható csoportos jelölőtartó. A jelölőtartóba dekafix 5 és WS 12/5 csatlakozójelölések, vagy az ESO 15 becsúsztható jelölőlap illeszthető. A ZGB 30 egy felhajtható csoportos jelölőtartó. A jelölőtartóba dekafix 5 és WS 12/5 csatlakozójelöléseket, vagy az ESO 7 becsúsztható jelölőlap illeszthető. A becsúsztható címkék és védőszalagok a „Tartozékok” címszó alatt találhatók.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | ZGB 15 | Változat |
| Rendelési szám | 1636530000 | Kapocsjelölők, Sorkapocs jelölő, 15 x 7 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190297053 | Weidmueller, fehér |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | ZGB 30 | Változat |
| Rendelési szám | 1611930000 | Kapocsjelölők, Sorkapocs jelölő, 32 x 7 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190002251 | Weidmueller, fehér |
| Qty. | 20 Stück | |

ZEW 35 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Üres



A WAD csatlakozójelölők a W sorozatú sorkapcsokhoz, valamint a WEW 35/2 és a ZEW 35/2 végbakokhoz használhatók. A jelölők üresen, egyedi nyomtatással vagy standard villám jelöléssel is kaphatók. A WAD MultiCard jelölők a PrintJet CONNECT nyomtatókkal használhatók címkézésre.

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|---------------------------|--|
| Típus | WAD 5 MC NE WS | Változat |
| Rendelési szám | 112910000 | Csoportjelölők, Fedél, 33.3 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 WDU |
| GTIN (EAN) | 4032248891689 | 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, fehér |
| Qty. | 48 Stück | |
| Típus | WAD 5 MC NE GE | Változat |
| Rendelési szám | 112920000 | Csoportjelölők, Fedél, 33.3 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 WDU |
| GTIN (EAN) | 4032248891771 | 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, sárga |
| Qty. | 48 Stück | |

EM 8/30 végbak jelölő



Az EM 8/30 végbakjelölő egyfelől a WEW 35/2 és a ZEW 35/2 végbakok jelölésére, másfelől a W-sorozat sorkapcsaihoz használható csoportos jelölőként. Az EM 8/30 ESO 7/ESO 7P becsúsztható jelölőlappal szerelhető fel. A zseb megbízhatóan védi a nyomtatást a környezeti hatások ellen.

A becsúsztható címkék a „Tartozékok” címszó alatt találhatók.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus | EM 8/30 | Változat |
| Rendelési szám | 1806120000 | EM, Sorkapocs jelölő, 32.4 x 7.2 mm, Raszter mm-ben (P): 7.20 |
| GTIN (EAN) | 4032248275298 | Weidmueller, Áttetsző |
| Qty. | 50 Stück | |