

KLBUE 3-8 FM4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



A kép illusztráció

A speciális rögzítőlábaknak köszönhetően a termékválasztékban árnyékolásrögzítők is megtalálhatóak, amelyeket a TS 35 DIN sínre lehet szerelni. Az árnyékolót a rögzítőláb vezeti el az árnyékolásrögzítőtől a TS 35 szerelősín, és így a PE (földelés) felé.

Általános rendelési adatok

Verzió	Húzókegyl, Kapocskengyel, árnyékolt-csatlakozáshoz
Rendelési szám	1252530000
Típus	KLBUE 3-8 FM4
GTIN (EAN)	4032248112531
Qty.	10 Stück

KLBUE 3-8 FM4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	26 mm	Mélység (coll)	1,024 inch
Magasság	50 mm	Magasság (coll)	1,969 inch
Szélesség	14,5 mm	Szélesség (coll)	0,571 inch
Nettó tömeg	17,2 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C
----------------------	----------------

Anyag adatok

Szín	ezüst
------	-------

Rendszer specifikációk

Sín	TS 35
-----	-------

Kiegészítő műszaki adatok

Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem
--	-----

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Kábelátmérő, max.	8 mm	Kábelátmérő, min.	3 mm
-------------------	------	-------------------	------

Általános

Sín	TS 35
-----	-------

Besorolások

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ECLASS 9.0	27-14-11-50	ECLASS 9,1	27-14-11-50
ECLASS 10.0	27-14-11-50	ECLASS 11.0	27-14-11-50
ECLASS 12.0	27-14-11-50	ECLASS 13.0	27-25-01-20

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
User Documentation	Beipackzettel_KLBUE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	