

KLBUE 15-32 CPF16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



A kép illusztráció

A speciális rögzítőlábaknak köszönhetően a termékválasztékban árnyékolásrögzítők is megtalálhatóak, amelyeket a C-profilokra lehet szerelni. Az árnyékolót a rögzítőláb vezeti el az árnyékolásrögzítőtől a C-profil, és így a PE (földelés) felé.

Általános rendelési adatok

Verzió	Húzókegyl, Kapocskengyel, árnyékolt-csatlakozáshoz
Rendelési szám	1252540000
Típus	KLBUE 15-32 CPF16
GTIN (EAN)	4050118104424
Qty.	10 Stück

KLBUE 15-32 CPF16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	64 mm	Mélység (coll)	2,52 inch
Magasság	32 mm	Magasság (coll)	1,26 inch
Szélesség	34,5 mm	Szélesség (coll)	1,358 inch
Rögzítési méret - szélesség	33,5 mm	Nettó tömeg	91,4 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C
----------------------	----------------

Anyag adatok

Szín	szürke
------	--------

Rendszer specifikációk

Sín	TS 27
-----	-------

Kiegészítő műszaki adatok

Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem
--	-----

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Kábelátmérő, max.	32 mm	Kábelátmérő, min.	15 mm
-------------------	-------	-------------------	-------

Általános

Sín	TS 27
-----	-------

Besorolások

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ECLASS 9.0	27-14-11-50	ECLASS 9,1	27-14-11-50
ECLASS 10.0	27-14-11-50	ECLASS 11.0	27-14-11-50
ECLASS 12.0	27-14-11-50	ECLASS 13.0	27-25-01-20

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
User Documentation	Beipackzettel_KLBUE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	