

DOHA KTB A4 S2 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



Abbildung ähnlich

**Integrálás, kiterjesztés és egyedi igényekre szabás
– tökéletes kiegészítés minden alkalmazáshoz**

Az új Klippon® TB házcsalád komplett tartozék-
választékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez
egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

Dokumentumtartók

Dokumentumtartók a dokumentumoknak a szekrényben
történő helyes tárolásához

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | Klippon TB (Terminal Box), Dokumentumtartók, Szegecselt, Magasság: 200 mm, Szélesség: 240 mm, Mélység: 20 mm, Anyag: 1.4301 rozsdamentes acél, Tükröpolírozott, ezüst |
| Rendelési szám | 1252730000 |
| Típus | DOHA KTB A4 S2 R |
| GTIN (EAN) | 4050118045383 |
| Qty. | 1 Stück |

DOHA KTB A4 S2 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|----------------------------|--------|------------------|------------|
| Mélység | 20 mm | Mélység (coll) | 0,787 inch |
| Magasság | 200 mm | Magasság (coll) | 7,874 inch |
| Szélesség | 240 mm | Szélesség (coll) | 9,449 inch |
| Rögzítési méret - magasság | 133 mm | Nettó tömeg | 436 g |

Tartozékok általános információi

| | | | |
|------------------|--------------------------|----------------------------|--------|
| Anyag | 1.4301 rozsdamentes acél | Anyagvastagság | 1 mm |
| Felületi minőség | Tükröpolírozott | Rögzítési méret - magasság | 133 mm |

Általános információ

| | | | |
|------------------|--------------------------|----------------|--------------|
| Anyag | 1.4301 rozsdamentes acél | Anyagvastagság | 1 mm |
| Felületi minőség | Tükröpolírozott | Ház kiegészítő | Rögzítőfülek |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000317 | ETIM 7.0 | EC000317 |
| ETIM 8.0 | EC000317 | ETIM 9.0 | EC000317 |
| ECLASS 9,1 | 27-18-92-67 | ECLASS 10.0 | 27-18-28-90 |
| ECLASS 11.0 | 27-18-28-90 | ECLASS 12.0 | 27-18-28-90 |
| ECLASS 13.0 | 27-18-28-90 | | |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|------------------|--|
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | |