

## HDC HP 550 M 70


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A krimp (sajtoló) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimp-csatlakozás gázzáró és korrózióálló.

## Általános rendelési adatok

Változat	HDC-betét, Érintkező, Krimpelhető csatlakozás, Méret: 550
Rendelési szám	<a href="#">1268810000</a>
Típus	HDC HP 550 M 70
GTIN (EAN)	4050118057720
Qty.	1 Stück

## HDC HP 550 M 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Hossz	91 mm	Hossz, inch	3,583 inch
Átmérő	43 mm	Nettó tömeg	171,8 g

## Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-50 °C ... 120 °C
-------------------------	-------------------

## Általános adatok

Anyag	Rézötvözet	BG	550
Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás	DIN EN 61984 szerinti névleges áram (környezeti hőmérséklet=20°C)	250 A
Felületi minőség	Ezüst-passzívált	Halogénmentes	false
Méret	550	Névleges lökőfeszültség (DIN EN 61984)	15 kV
Sorozat	HighPower	Szennyezés súlyossága	PD 2 (PD 3)
Szigetelés erőssége	10 <sup>10</sup> Ω	Szigetelőanyag	PA GF
Szín	fekete	Térfogati ellenállás	≤0.1 mΩ
Típus	Érintkező	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Vezeték-keresztmetszet	70 mm <sup>2</sup>	Üzemi feszültség, max. (teljes hőmérséklet=60°C)	3 000 V

## Tápegység

Csatlakozás típusa, tápegység	Krimpelhető csatlakozás	Csupaszolási hossz, teljesítmény-érintkező	30 mm
Névleges lökőfeszültség (DIN EN 61984), tápegység	15 kV		

## Változat

Anyag	Rézötvözet	BG	550
Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás	Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás	30 mm
Felületi minőség	Ezüst-passzívált	Méret	550
Térfogati ellenállás	≤0.1 mΩ	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 2/0
Vezeték-keresztmetszet, max.	70 mm <sup>2</sup>	Vezeték-keresztmetszet, min.	70 mm <sup>2</sup>

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-04	ECLASS 9,1	27-44-02-04
ECLASS 10.0	27-44-02-04	ECLASS 11.0	27-44-02-04
ECLASS 12.0	27-44-02-04	ECLASS 13.0	27-44-02-04
ECLASS 14.0	27-44-02-04		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40
RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c

## HDC HP 550 M 70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Fontos megjegyzés

## Termékinformáció

A tervezett üzemeléstől függően belsőleg generált feszültségek szuperponálhatnak az üzemi feszültségre és tartalmazhatnak megfelelő csúcsokat. Rendkívül fontos annak biztosítása, hogy ezek a csúcsfeszültségek ne haladják meg a névleges feszültséget. E specifikáción kívül eső alkalmazásokra vonatkozóan vegye fel velünk a kapcsolatot.

## Tanúsítványok

ROHS

Megfelel

## Letöltések

## Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

## User Documentation

[1487780000\\_00\\_11\\_13\\_BPZ\\_HDC\\_HP250-550\\_web.pdf](#)[BPZL\\_F\\_CSA\\_Zulassung](#)[BPZ\\_HDC\\_HP\\_ungeschirmt](#)[BZP\\_HDC\\_HP\\_MOAL\\_550A](#)

## Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

## Kiadványok


[FL FIELDWIRING EN](#)[FL FIELDWIRING EN](#)

## HDC HP 550 M 70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok



## HDC HP 550 M 70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## ... préselhető kábelsaruk

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvég hüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm<sup>2</sup>-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

**Általános rendelési adatok**

Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 25	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8505180000</a>	Krimpelő szerszám betét, Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519570	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 120	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8505230000</a>	Krimpelő szerszám betét, Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519624	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 70	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8505210000</a>	Krimpelő szerszám betét, Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519594	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 95	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8505220000</a>	Krimpelő szerszám betét, Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519563	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 240	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8505260000</a>	Krimpelő szerszám betét, Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519648	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 35	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8505190000</a>	Krimpelő szerszám betét, Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519587	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 50	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8505200000</a>	Krimpelő szerszám betét, Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519600	
Qty.	1 Stück	
Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 150	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8505240000</a>	Krimpelő szerszám betét, Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519631	
Qty.	1 Stück	

## HDC HP 550 M 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	ES EPG/HPG 60 HEX 185	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8505250000</a>	Krimpelő szerszám betét, Hatszög sajtolás
GTIN (EAN)	4050118519617	
Qty.	1 Stück	

## HighPower pótalkatrészek



## Általános rendelési adatok

Típus	HDC HP CLAMP 550A
Rendelési szám	<a href="#">8447780000</a>
GTIN (EAN)	4050118461671
Qty.	25 Stück

## Szerszámok

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvég hüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm<sup>2</sup>-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

## Általános rendelési adatok

Típus	EPG 60	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8453810000</a>	Présszerszámok, Szerszámok, Présszerszám, 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás
GTIN (EAN)	4050118468434	
Qty.	1 Stück	