

ETA 1180 01 3.5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



A kép illusztráció

A Weidmüller az autóiipari biztosítékok biztosítás sorkapcsainak beépítéséhez 100 mA és 25 A közötti megszakítókat kínál.

Általános rendelési adatok

Verzió	Miniatűr biztosító, 3.5 A
Rendelési szám	1279010000
Típus	ETA 1180 01 3.5A
GTIN (EAN)	4050118091397
Qty.	5 Stück

ETA 1180 01 3.5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	52,3 mm	Mélység (coll)	2,059 inch
Magasság	24,4 mm	Magasság (coll)	0,961 inch
Szélesség	8,2 mm	Szélesség (coll)	0,323 inch
Nettó tömeg	10,6 g		

Anyag adatok

Szín	fekete
------	--------

Rendszer specifikációk

Változat	Biztosítóelem
----------	---------------

Biztosítóbetétek

Szín	fekete	Változat	Biztosítóelem
Áram	3,5 A		

Kiegészítő műszaki adatok

Felszerelés típusa	Dugaszolt	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
--------------------	-----------	---------------------	--------------------

Névleges adatok

Névleges feszültség	64 V	Névleges áram	3,5 A
---------------------	------	---------------	-------

Általános

Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
---------------------	--------------------

Besorolások

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ECLASS 9.0	27-14-20-01	ECLASS 9,1	27-14-20-01
ECLASS 10.0	27-14-20-01	ECLASS 11.0	27-14-20-01
ECLASS 12.0	27-14-20-01	ECLASS 13.0	27-14-20-01

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	/
------------	---

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalógusok	Catalogues in PDF-format