

ETA 1180 01 8A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



A kép illusztráció

A Weidmüller az autóiipari biztosítékok biztosítás sorkapcsainak beépítéséhez 100 mA és 25 A közötti megszakítókat kínál.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|----------------------------|
| Verzió | Miniatűr biztosító, 8 A |
| Rendelési szám | 1279060000 |
| Típus | ETA 1180 01 8A |
| GTIN (EAN) | 4050118091410 |
| Qty. | 5 Stück |

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Mélység | 52,3 mm | Mélység (coll) | 2,059 inch |
| Magasság | 24,4 mm | Magasság (coll) | 0,961 inch |
| Szélesség | 8,2 mm | Szélesség (coll) | 0,323 inch |
| Nettó tömeg | 10 g | | |

Anyag adatok

| | |
|------|--------|
| Szín | fekete |
|------|--------|

Rendszer specifikációk

| | |
|----------|---------------|
| Változat | Biztosítóelem |
|----------|---------------|

Biztosítóbetétek

| | | | |
|------|--------|----------|---------------|
| Szín | fekete | Változat | Biztosítóelem |
| Áram | 8 A | | |

Kiegészítő műszaki adatok

| | | | |
|--------------------|-----------|---------------------|--------------------|
| Felszerelés típusa | Dugaszolt | Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
|--------------------|-----------|---------------------|--------------------|

Névleges adatok

| | | | |
|---------------------|------|---------------|-----|
| Névleges feszültség | 64 V | Névleges áram | 8 A |
|---------------------|------|---------------|-----|

Általános

| | |
|---------------------|--------------------|
| Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
|---------------------|--------------------|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000035 | ETIM 7.0 | EC000035 |
| ETIM 8.0 | EC002704 | ETIM 9.0 | EC002704 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-20-01 | ECLASS 9,1 | 27-14-20-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-20-01 | ECLASS 11.0 | 27-14-20-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-20-01 | ECLASS 13.0 | 27-14-20-01 |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|--------------------|---|
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| User Documentation | StorageConditionsTerminalBlocks |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |