

KTB GP 403015 CD S4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



Abbildung ähnlich

Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz

Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete[®] TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

Karimalemezek

Aljzatperemek kétféle vastagságban, az előszerelt aljzatperemek egyszerű cseréjéhez.

Általános rendelési adatok

Változat	Klippon TB (Terminal Box), aljzatperem2, egyenes, Magasság: 348 mm, Szélesség: 117 mm, Mélység: 3 mm, Tömszelence lemezek: bal, jobb, Anyag: 1.4404 rozsdamentes acél, Elektropolírozott, ezüst
Rendelési szám	1281040000
Típus	KTB GP 403015 CD S4
GTIN (EAN)	4050118071696
Qty.	1 Stück

A létrehozás dátuma 2024. június 4. 13:25:24 CEST

A katalógus állapota 01.06.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

KTB GP 403015 CD S4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	3 mm	Mélység (coll)	0,118 inch
Magasság	348 mm	Magasság (coll)	13,701 inch
Szélesség	117 mm	Szélesség (coll)	4,606 inch
Nettó tömeg	975 g		

Tartozékok általános információi

Anyag	1.4404 rozsdamentes acél	Anyagvastagság	3 mm
Felületi minőség	Elektropolírozott		

Általános információ

Anyag	1.4404 rozsdamentes acél	Anyagvastagság	3 mm
Felületi minőség	Elektropolírozott	Integrált rögzítést	Csavaros
Protection class (UL)	Type 3, Type 4X, Type 12	Tömszelence lemezek	bal, jobb

Besorolások

ETIM 6.0	EC000211	ETIM 7.0	EC000211
ETIM 8.0	EC000211	ETIM 9.0	EC000211
ECLASS 9.0	27-14-24-21	ECLASS 9,1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-14-24-21	ECLASS 11.0	27-14-24-21
ECLASS 12.0	27-14-24-21	ECLASS 13.0	27-14-24-21

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--