

WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



A WeiCoS-System dugaszai az összes különböző csatlakozórendszerhez kaphatók. A termékválaszték 1–10 pólusú előszerelt sarukat tartalmaz, de egyedi összeszerelésre is van lehetőség. Ez biztosítja a lehető legrugalmasabb használhatóságot minden alkalmazásban. Az egyedi tartozékok növelik a biztonságot és a környezeti hatások elleni védelmet.

Általános rendelési adatok

Verzió	Dugaszolható adapter (kapocs), 24 A, sötétbézs, Wemid
Rendelési szám	1305320000
Típus	WDT 2.5 AT
GTIN (EAN)	4050118104363
Qty.	50 Stück

WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	24,6 mm	Mélység (coll)	0,969 inch
Magasság	42 mm	Magasság (coll)	1,654 inch
Szélesség	5,1 mm	Szélesség (coll)	0,201 inch
Nettó tömeg	5,14 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	120 °C		

Anyag adatok

Anyag	Wemid	Szín	sötétbézs
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

Rendszer specifikációk

Változat	1 dugaszolható csatlakozás - 1 dugaszolható csatlakozás - 1 adapteres csatlakozás, dugaszolható keresztösszekötőhöz, Egyik oldalon szabad vég	Véglap szükséges	Igen
Szintek száma	1	Rögzítési pontok száma szintenként	1
Potenciálok száma szintenként	1	PE-csatlakozás	Nem

CSA névleges adatok

B feszültség nagyság (CSA)	300 V	B áram nagyság (CSA)	20 A
C feszültség nagyság (CSA)	300 V	C áram nagyság (CSA)	20 A
D feszültség nagyság (CSA)	300 V	D áram nagyság (CSA)	10 A
Tanúsítvány száma (CSA)	200039-70001233	Vezeték keresztmetszet, max. (CSA)	12 AWG
Vezeték keresztmetszet, min. (CSA)	26 AWG		

Kiegészítő műszaki adatok

Felszerelés típusa	Felpattintható	Nyitott oldala	jobb
--------------------	----------------	----------------	------

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet	2,5 mm ²	Névleges feszültség	500 V
Névleges DC feszültség	500 V	Névleges áram	24 A
Áram maximum vezetékknál	27 A	Szabványok	IEC 60947-7-1 szerint
Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint	1,33 mΩ	Névleges lökőfeszültség	6 kV
Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint	0,77 W	Szennyezés súlyossága	3

WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Biztosítócsavar	M 2.5	Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás
Csatlakozás típusa 2	Dugaszolható csatlakozás	Csatlakozási irány	oldalt
Csatlakozások száma	1	Csupaszolási hossz	7 mm
Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min.	0,5 mm ²	Kés mérete	0,6 x 3,5 mm
Meghúzási nyomaték, max.	0,6 Nm	Meghúzási nyomaték, min.	0,4 Nm
Mérőeszköz, IEC 60947-1	A4	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	4 mm ²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	0,13 mm ²	Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.	0,5 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 12	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 26
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	4 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	0,5 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.	2,5 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max.	2,5 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.	4 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.	1,5 mm ²
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás	4 mm ²	Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás	0,5 mm ²

UL névleges adatok

B feszültség nagyság (cURus)	300 V	B áram nagyság (cURus)	20 A
C feszültség nagyság (cURus)	300 V	C áram nagyság (cURus)	20 A
D feszültség nagyság (cURus)	300 V	D áram nagyság (cURus)	10 A
Tanúsítvány száma (cURus)	E60693	Vezetékméret, gyári vezetékvezetés, max. (cURus)	12 AWG
Vezetékméret, gyári vezetékvezetés, min. (cURus)	26 AWG	Vezetékméret, terepi vezetékvezetés, min. (cURus)	26 AWG
Vezetékméret, terepi vezetékvezetés max. (cURus)	12 AWG		

Általános

Szabványok	IEC 60947-7-1 szerint	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 12
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 26		

Besorolások

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E60693

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	CE Declaration of Conformity UKCA declaration of conformity Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10
Engineering Data	CAD data – STEP
Tervezési adatok	Zuken E3.S
User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	CAT 1 TERM 16/17 EN

WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

2.5 mm²2.5
mm²

A WeiCoS-System dugaszai az összes különböző csatlakozórendszerhez kaphatók. A termékválaszték 1–10 pólusú előszerelt sarukat tartalmaz, de egyedi összeszerelésre is van lehetőség. Ez biztosítja a lehető legrugalmasabb használhatóságot minden alkalmazásban. Az egyedi tartozékok növelik a biztonságot és a környezeti hatások elleni védelmet.

Általános rendelési adatok

Típus	WP 2.5/1AN/1	Verzió
Rendelési szám	1305270000	Dugasz (kapocs), Csavaros csatlakozás, 2.5 mm ² , 500 V, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118104547	Pólusszám: 1, sötétbézs
Qty.	50 Stück	
Típus	WP 2.5/1AN/10	Verzió
Rendelési szám	1305280000	Dugasz (kapocs), Csavaros csatlakozás, 2.5 mm ² , 500 V, 24 A,
GTIN (EAN)	4050118104530	Pólusszám: 10, sötétbézs
Qty.	50 Stück	

Rendszerelő elemek



A dugók biztonságosan és egyszerűen csatlakoztathatók az alapkapsokhoz, egy rögzítőelemen keresztül. A rögzítőelemmel elkerülhető a dugók alapkapsról való véletlen leválasztása, és maximális biztonságot nyújt.

Általános rendelési adatok

Típus	ZVR ZP2.5	Verzió
Rendelési szám	1816130000	Z-sorozat, Rögzítőkengyelek, sárga, 3.9 mm
GTIN (EAN)	4032248370702	
Qty.	25 Stück	

WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Feszültségmentesítők




A húzásmentesítő megvédi az érintkezőt a mechanikai hatásokkal szemben, valamint védi a csatlakozót a csatlakozási pont nemkívánatos kibocsátása ellen.

Általános rendelési adatok

Típus	ZZE ZP2.5	Verzió
Rendelési szám	1816140000	Z-sorozat, Húzásmentesítő, sárga, 9.9 mm
GTIN (EAN)	4032248370719	
Qty.	25 Stück	

Kódolóelemek



A kódoló tűk használatán keresztül az egyéni kódolási opciók biztosítják a hibamentes dugaszolható csatlakozást.

Általános rendelési adatok

Típus	KOSF ZT2.5	Verzió
Rendelési szám	1816150000	Z-sorozat, Kódoló elem, sárga, 2.9 mm
GTIN (EAN)	4032248370726	
Qty.	50 Stück	

WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

2.5 mm²

2.5
mm²

A dugaszolható keresztösszekötők egyszerű kezelést és gyors telepítést tesznek lehetővé. Ezzel a megoldással sok idő takarítható meg a telepítés során, összehasonlítva a csavaros megoldásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	ZQV 2.5N/7 RT	Verzió
Rendelési szám	1717950000	W-sorozat, Keresztösszekötő, Sorkapcsokhoz, Pólusszám: 7
GTIN (EAN)	4008190349431	
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/4 BL	Verzió
Rendelési szám	1718010000	W-sorozat, Keresztösszekötő, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349356	
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/10 RT	Verzió
Rendelési szám	1717980000	W-sorozat, Keresztösszekötő, Sorkapcsokhoz, Pólusszám: 10
GTIN (EAN)	4008190349677	
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/8 SW	Verzió
Rendelési szám	1718140000	W-sorozat, Keresztösszekötő, Sorkapcsokhoz, Pólusszám: 8
GTIN (EAN)	4008190349585	
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/2 SW	Verzió
Rendelési szám	1718080000	W-sorozat, Keresztösszekötő, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349301	
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/6 WS	Verzió
Rendelési szám	193300000	W-sorozat, Keresztösszekötő, Sorkapcsokhoz, Pólusszám: 6
GTIN (EAN)	4032248975747	
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/9 BL	Verzió
Rendelési szám	1718060000	W-sorozat, Keresztösszekötő, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349660	
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/20 SW	Verzió
Rendelési szám	1909130000	W-sorozat, Keresztösszekötő, Sorkapcsokhoz, Pólusszám: 20
GTIN (EAN)	4032248535910	
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/4 SW	Verzió
Rendelési szám	1718100000	W-sorozat, Keresztösszekötő, Sorkapcsokhoz, Pólusszám: 4
GTIN (EAN)	4008190349363	
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/5 BL	Verzió
Rendelési szám	1718020000	W-sorozat, Keresztösszekötő, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349394	
Qty.	20 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. május 23. 5:39:14 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	ZQV 2.5N/5 SW	Verzió
Rendelési szám	1718110000	W-sorozat, Keresztösszekötő, Sorkapcsokhoz, Pólusszám: 5
GTIN (EAN)	4008190349387	
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/50 BL	Verzió
Rendelési szám	1718180000	W-sorozat, Keresztösszekötő, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349721	
Qty.	5 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/8 RT	Verzió
Rendelési szám	1717960000	W-sorozat, Keresztösszekötő, Sorkapcsokhoz, Pólusszám: 8
GTIN (EAN)	4008190349523	
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/5 WS	Verzió
Rendelési szám	1193290000	W-sorozat, Keresztösszekötő, Sorkapcsokhoz, Pólusszám: 5
GTIN (EAN)	4032248976331	
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/10 WS	Verzió
Rendelési szám	1193340000	W-sorozat, Keresztösszekötő, Sorkapcsokhoz, Pólusszám: 10
GTIN (EAN)	4032248976355	
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/6 GE	Verzió
Rendelési szám	1693840000	W-sorozat, Keresztösszekötő, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883676	
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/4 GE	Verzió
Rendelési szám	1693820000	W-sorozat, Keresztösszekötő, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883652	
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/20 WS	Verzió
Rendelési szám	1193350000	W-sorozat, Keresztösszekötő, Sorkapcsokhoz, Pólusszám: 20
GTIN (EAN)	4032248975877	
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/2 WS	Verzió
Rendelési szám	1193260000	W-sorozat, Keresztösszekötő, Sorkapcsokhoz, Pólusszám: 2
GTIN (EAN)	4032248975846	
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/20 BL	Verzió
Rendelési szám	1909140000	W-sorozat, Keresztösszekötő, 24 A
GTIN (EAN)	4032248535927	
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/9 GE	Verzió
Rendelési szám	1693870000	W-sorozat, Keresztösszekötő, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883706	
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/9 SW	Verzió
Rendelési szám	1718150000	W-sorozat, Keresztösszekötő, Sorkapcsokhoz, Pólusszám: 9
GTIN (EAN)	4008190349653	
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/8 BL	Verzió
Rendelési szám	1718050000	W-sorozat, Keresztösszekötő, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349561	
Qty.	20 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. május 23. 5:39:14 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	ZQV 2.5N/3 SW	Verzió
Rendelési szám	1718090000	W-sorozat, Keresztösszekötő, Sorkapcsokhoz, Pólusszám: 3
GTIN (EAN)	4008190349325	
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/7 GE	Verzió
Rendelési szám	1693850000	W-sorozat, Keresztösszekötő, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883683	
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/7 SW	Verzió
Rendelési szám	1718130000	W-sorozat, Keresztösszekötő, Sorkapcsokhoz, Pólusszám: 7
GTIN (EAN)	4008190349448	
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/5 GE	Verzió
Rendelési szám	1693830000	W-sorozat, Keresztösszekötő, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883669	
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/50 RT	Verzió
Rendelési szám	1718170000	W-sorozat, Keresztösszekötő, Sorkapcsokhoz, Pólusszám: 50
GTIN (EAN)	4008190349714	
Qty.	5 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/7 WS	Verzió
Rendelési szám	1193310000	W-sorozat, Keresztösszekötő, Sorkapcsokhoz, Pólusszám: 7
GTIN (EAN)	4032248975860	
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/4 WS	Verzió
Rendelési szám	1193280000	W-sorozat, Keresztösszekötő, Sorkapcsokhoz, Pólusszám: 4
GTIN (EAN)	4032248976348	
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/50 SW	Verzió
Rendelési szám	1718190000	W-sorozat, Keresztösszekötő, Sorkapcsokhoz, Pólusszám: 50
GTIN (EAN)	4008190349707	
Qty.	5 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/6 RT	Verzió
Rendelési szám	1717940000	W-sorozat, Keresztösszekötő, Sorkapcsokhoz, Pólusszám: 6
GTIN (EAN)	4008190349400	
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/6 SW	Verzió
Rendelési szám	1718120000	W-sorozat, Keresztösszekötő, Sorkapcsokhoz, Pólusszám: 6
GTIN (EAN)	4008190349424	
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/20 GE	Verzió
Rendelési szám	1909000000	W-sorozat, Keresztösszekötő, 24 A
GTIN (EAN)	4032248535613	
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/2 BL	Verzió
Rendelési szám	1717990000	W-sorozat, Keresztösszekötő, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349295	
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/2 GE	Verzió
Rendelési szám	1693800000	W-sorozat, Keresztösszekötő, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883621	
Qty.	60 Stück	

WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	ZQV 2.5N/5 RT	Verzió
Rendelési szám	1717930000	W-sorozat, Keresztösszekötő, Sorkapcsokhoz, Pólusszám: 5
GTIN (EAN)	4008190349370	
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/7 BL	Verzió
Rendelési szám	1718040000	W-sorozat, Keresztösszekötő, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349455	
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/20 RT	Verzió
Rendelési szám	1909110000	W-sorozat, Keresztösszekötő, Sorkapcsokhoz, Pólusszám: 20
GTIN (EAN)	4032248535781	
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/6 BL	Verzió
Rendelési szám	1718030000	W-sorozat, Keresztösszekötő, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349417	
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/2 RT	Verzió
Rendelési szám	1717900000	W-sorozat, Keresztösszekötő, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349288	
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/50 GE	Verzió
Rendelési szám	1693890000	W-sorozat, Keresztösszekötő, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883737	
Qty.	5 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/4 RT	Verzió
Rendelési szám	1717920000	W-sorozat, Keresztösszekötő, Sorkapcsokhoz, Pólusszám: 4
GTIN (EAN)	4008190349349	
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/3 RT	Verzió
Rendelési szám	1717910000	W-sorozat, Keresztösszekötő, Sorkapcsokhoz, Pólusszám: 3
GTIN (EAN)	4008190349318	
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/8 WS	Verzió
Rendelési szám	193320000	W-sorozat, Keresztösszekötő, Sorkapcsokhoz, Pólusszám: 8
GTIN (EAN)	4032248975754	
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/3 WS	Verzió
Rendelési szám	193270000	W-sorozat, Keresztösszekötő, Sorkapcsokhoz, Pólusszám: 3
GTIN (EAN)	4032248975853	
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/10 GE	Verzió
Rendelési szám	1693880000	W-sorozat, Keresztösszekötő, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883720	
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/3 GE	Verzió
Rendelési szám	1693810000	W-sorozat, Keresztösszekötő, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883645	
Qty.	60 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/3 BL	Verzió
Rendelési szám	1718000000	W-sorozat, Keresztösszekötő, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349332	
Qty.	60 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. május 23. 5:39:14 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	ZQV 2.5N/8 GE	Verzió
Rendelési szám	1693860000	W-sorozat, Keresztösszekötő, 24 A
GTIN (EAN)	4008190883690	
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/9 WS	Verzió
Rendelési szám	193330000	W-sorozat, Keresztösszekötő, Sorkapcsokhoz, Pólusszám: 9
GTIN (EAN)	4032248975761	
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/10 BL	Verzió
Rendelési szám	718070000	W-sorozat, Keresztösszekötő, 24 A
GTIN (EAN)	4008190349684	
Qty.	20 Stück	
Típus	ZQV 2.5N/10 SW	Verzió
Rendelési szám	718160000	W-sorozat, Keresztösszekötő, Sorkapcsokhoz, Pólusszám: 10
GTIN (EAN)	4008190349691	
Qty.	20 Stück	

Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/5 MC NE WS	Verzió
Rendelési szám	1609801044	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397111	Weidmueller, fehér
Qty.	1 000 Stück	

WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

2.5 mm²2.5
mm²

A WeiCoS-System dugaszai az összes különböző csatlakozórendszerhez kaphatók. A termékválaszték 1–10 pólusú előszerelt sarukat tartalmaz, de egyedi összeszerelésre is van lehetőség. Ez biztosítja a lehető legrugalmasabb használhatóságot minden alkalmazásban. Az egyedi tartozékok növelik a biztonságot és a környezeti hatások elleni védelmet.

Általános rendelési adatok

Típus	ZP 2.5/1AN/10	Verzió
Rendelési szám	1815560000	Z-sorozat, Dugaszoló csatlakozó, sötétbézs, Közvetlen rögzítés
GTIN (EAN)	4032248342624	
Qty.	20 Stück	
Típus	ZP 2.5/1AN/1	Verzió
Rendelési szám	1815430000	Z-sorozat, Dugaszoló csatlakozó, sötétbézs, Közvetlen rögzítés
GTIN (EAN)	4032248370238	
Qty.	50 Stück	
Típus	ZP 2.5/1AN/QV	Verzió
Rendelési szám	1007900000	Z-sorozat, Dugaszoló csatlakozó, Közvetlen rögzítés
GTIN (EAN)	4032248711277	
Qty.	50 Stück	
Típus	ZP 2.5/1AN/QV/10	Verzió
Rendelési szám	1815280000	Z-sorozat, Dugaszoló csatlakozó, sötétbézs, Közvetlen rögzítés
GTIN (EAN)	4032248342563	
Qty.	20 Stück	

WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Üres



A WS jelölők tökéletesen illeszkednek a W sorozatú csatlakozókhoz. Rendszerkompatibilitásuknak köszönhetően a WS címkék az I-sorozattal és a Z-sorozattal is használhatók. A nagy jelölőfelületek nem csak hosszú karakterláncokat engednek meg, hanem többsoros szöveget is.

A WS jelölők ideálisan használhatók hosszú, egyedi karakterláncokhoz. A már bevált MultiCard formátumnak köszönhetően lehetséges a nyomtatás a PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel.

- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	WS 10/5 MC NE WS	Verzió
Rendelési szám	1635000000	WS, Sorkapocs jelölő, 10 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190261948	Allen-Bradley, fehér
Qty.	720 Stück	

Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

Általános rendelési adatok

Típus	BZT 1 WS 10/5	Verzió
Rendelési szám	1805490000	Tartozékok, Jelölőtartó
GTIN (EAN)	4032248270231	
Qty.	100 Stück	

Típus	BZT 1 ZA WS 10/5	Verzió
Rendelési szám	1805520000	Tartozékok, Jelölőtartó
GTIN (EAN)	4032248270248	
Qty.	100 Stück	

WDT 2.5 AT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

2.5 mm²

2.5
mm²

A véglapok a végbak előtt lévő utolsó moduláris kapocs nyitott oldalára vannak felszerelve. A véglap használata biztosítja a moduláris kapocs működését és a meghatározott névleges feszültséget. A véglap biztosítja, hogy ne lehessen hozzáérni az áram alatt lévő részekhez, és így a kapocs védelmet biztosítson az ujjak számára.

Általános rendelési adatok

Típus	WAP WDT 2.5 AT	Verzió
Rendelési szám	1305250000	Véglemez (kapcsok), 40.75 mm x 1.5 mm, sötétbézs
GTIN (EAN)	4050118104486	
Qty.	50 Stück	

Lapos csavarhúzó



Hornycsavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

Általános rendelési adatok

Típus	SDS 0.6X3.5X100	Verzió
Rendelési szám	6008330000	Csavarhúzó, Csavarhúzó
GTIN (EAN)	4032248056286	
Qty.	1 Stück	