

KLIPPON POK 256012 EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A Klippón® POK házak kiváló minőségű, üvegszálal erősítésű poliszterből készülnek, és ideálisak az olyan alkalmazási területekhez és környezetekhez, ahol a korrózióval szembeni ellenállás, az ütésállóság és a magas IP-védetség fontos követelmény.

A kiterjedt termékkála kulcsfontosságú tulajdonságai:

- 17 méretben kapható
- Két standard fényezés (szín): szürke (az ipari felhasználású RAL 7001-hez hasonló) és fekete (a nehéz körülményekhez használt RAL 9011-hez hasonló, Ex)
- Rozsdamentes acél csavarokkal ellátott fedél keresztfejes / hornyos kialakítással
- Szilikonból és kloroprénből készült, fröccsöntött tömítések
- Rögzítőlyukak a tömített területen kívül, az IP66 nagy behatolásvédelme érdekében
- Akár 7 Joule ütésállóság
- Szerelés közvetlenül a házba, vagy a belső rögzítőlemez használatával
- A rögzítőlábak rögzítőnyílásait használva a közvetlen falra szerelés is lehetséges
- Rögzítőmenet a tartósín és a rögzítőlemezek felszereléséhez
- Max. E60 tűzvédelmi besorolás, a konfigurációtól függően
-

- A Weidmüller le tudja gyártani és biztosítja ezt a házat az ügyfél igényeit szem előtt tartva, felszerelve minden szükséges sorkapoccsal és tömszelencével.

Általános rendelési adatok

| | |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat | Klippón POK (polyester empty enclosure), Üres ház, Magasság: 250 mm, Szélesség: 600 mm, Mélység: 120 mm, Anyag: üvegszál erősítésű poliszter, kezeletlen, polírozott, fekete |
| Rendelési szám | 1306140000 |
| Típus | KLIPPON POK 256012 EX |
| GTIN (EAN) | 4050118108507 |
| Qty. | 1 Stück |
| Szükséges szerszám | 9008540000 |

KLIPPON POK 256012 EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-----------------------------------|-------------|----------------------------|------------|
| Mélység | 120 mm | Mélység (coll) | 4,724 inch |
| Magasság | 250 mm | Magasság (coll) | 9,842 inch |
| Legalacsonyabb változat magassága | 120 mm | Szélesség | 600 mm |
| Szélesség (coll) | 23,622 inch | Rögzítési méret - magasság | 200 mm |
| Rögzítési méret - szélesség | 580 mm | Nettó tömeg | 5 508 g |

Hőmérsékletek

| | |
|-------------------|------------------|
| Üzemi hőmérséklet | -55 °C... 100 °C |
|-------------------|------------------|

Tanúsítványszámok - tokozat

| | | | |
|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Megfelelőségi nyilatkozat száma (AoC) | DE PS2600 160308 001ISS01 | Megfelelőségi nyilatkozat száma (DoC LVD) | DE_PS2600_160412_001ISS01 |
| Tanúsítvány sz. (DNV) | TAE00002R2 | Tanúsítvány száma (ATEX) | IBEXU13ATEX1003U |
| Tanúsítvány száma (IECEX) | IECEXIBE13.0003U | Tanúsítvány száma (cULus) | E256877 |
| Tanúsítvány száma - üres ház (AEx) | E223792 | Tanúsítvány száma - üres ház (ATEX) | IBEXU13ATEX1003 U |
| Tanúsítvány száma - üres ház (INMETRO) | LMP 23.0528U | Tanúsítvány száma sorkapocsdoboz (AEx) | E223792 |
| Tanúsítvány száma üres ház (IECEX) | IECEX IBE 13.0003U | Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (ATEX) | IBEXU13ATEX1004 X |
| Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (IECEX) | IECEX IBE 13.0004X | Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (INMETRO) | LMP 21.0021X |
| Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (KOSHA) | | Tanúsító intézet | ATEX, DNV, IECEX, LR, RMRS, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus, KC, CCC, INMETRO |
| | 16-AV4BO-0246X | | |

Tömszelencék, bal

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 32 | M16 | 21 |
| M20 | 15 | M25 | 8 |
| M32 | 3 | M40 | 3 |
| M50 | 2 | | |

Tömszelencék, felső/alsó

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 96 | M16 | 80 |
| M20 | 24 | M25 | 20 |
| M32 | 20 | M40 | 8 |
| M50 | 6 | | |

Tömszelencék, jobb

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 32 | M16 | 21 |
| M20 | 15 | M25 | 8 |
| M32 | 3 | M40 | 3 |
| M50 | 2 | | |

függőleges összeállítás

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------|---|
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | * | WDU 4 / ZDU 4 | * |
|-----------------------------|---|---------------|---|

KLIPPON POK 256012 EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

vízszintes összeállítás

| | | | |
|-----------------------------|-------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 2x53 | WDU 16 / ZDU 16 | 2x44 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x107 | WDU 4 / ZDU 4 | 2x89 |
| WDU 6 / ZDU 6 | 2x66 | | |

Általános információ

| | | | |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aljzatperem | Nem | Anyag | üvegszál erősítésű poliészter |
| Burkolat anyagvastagsága | 5 mm | Fedél | Igen |
| Fedél kiegészítő | Hornyos / keresztornyos csavarok | Fedélcsavarok nyomatéka | 2,5 Nm |
| Fedélcsavarok száma | 6 | Felhasználási területek | Robbanásveszélyes zóna, Kikötői berendezések, Gépgyártás, Folyamatirányítás, Közlekedéstechnika |
| Felületi minőség | kezeletlen, polírozott | Ház anyagvastagsága | 6,29 mm |
| Ház kiegészítő | Felszerelés a ház hátfalán keresztül, Rögzítőfülek | Protection class (UL) | Type 4, Type 4X |
| Szabványok | DIN EN 62208 - Üres ház normál, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31 | Szerelőnyílás: magasság | 237,42 mm |
| Szerelőnyílás: szélesség | 387,42 mm | Tömítés anyaga | Szilikon |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0 | Védelmi osztály | IP66 |
| Ütésállóság | 7 J ATEX verzió | Üzemi hőmérséklet, max. | 100 °C |
| Üzemi hőmérséklet, min. | -55 °C | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002503 | ETIM 7.0 | EC002503 |
| ETIM 8.0 | EC002503 | ETIM 9.0 | EC002503 |
| ECLASS 9.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 9,1 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 11.0 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 13.0 | 27-18-05-02 |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | afb385d0-c52b-4449-8502-203596817ab0 |

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|---------------------------|-------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cULus) | E256877 |

A létrehozás dátuma 2024. június 3. 15:34:16 CEST

A katalógus állapota 01.06.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

KLIPPON POK 256012 EX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**


| | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | CCC 2020322303002628 POK Assembly Enclosure UKCA TÜV 22 UKEX 7093 X UKCA TÜV 22 UKEX 7092 U Attestation of Conformity - Klippon POK Empty Enclosures - AoC DE PS2600 160308 001ISS03 14 20001 TAE00002R2 IECEXIBE13.0004X 16-AV4BO-246X IBEXU13ATEX1003U IBEXU13ATEX1004X IECEXIBE13.0003U INMETRO CERTIFICADO LMP 21.0021X KLIPPON POK EU Declaration of Conformity - Klippon POK Empty Enclosures Ex - DoC DE PS2600 160412 001ISS02 |
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| Tender specification | Klippon POK 256012 Ex_1306140000_DE Klippon POK 256012 Ex_1306140000_EN |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | MB OVERV. PROCESS WD DE MB KLIPPON ENCL.TECN EN MB PROCESS EN FL KLIPPON POK EN FL SHIPBUILDING 2016 EN FL SHIPBUILDING 2016 EN |

KLIPPON POK 256012 EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



KLIPPON POK 256012 EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Klippon® POK földelő lemezek



A Klippon® POK házak kiváló minőségű, üvegszálas erősítésű poliészterből készülnek, és ideálisak az olyan alkalmazási területekhez és környezetekhez, ahol a korrózióval szembeni ellenállás, az ütésállóság és a magas IP-védettség fontos követelmény.

A kiterjedt termékkála kulcsfontosságú tulajdonságai:

- 17 méretben kapható
- Két standard fényezés (szín): szürke (az ipari felhasználású RAL 7001-hez hasonló) és fekete (a nehéz körülményekhez használt RAL 9011-hez hasonló, Ex)
- Rozsdamentes acél csavarokkal ellátott fedél keresztfejes / hornyos kialakítással
- Szilikonból és kloroprénből készült, fröccsöntött tömítések
- Rögzítőlyukak a tömített területen kívül, az IP66 nagy behatolásvédelme érdekében
- Akár 7 Joule ütésállóság
- Szerelés közvetlenül a házba, vagy a belső rögzítőlemez használatával
- A rögzítőlábak rögzítőnyílásait használva a közvetlen falra szerelés is lehetséges
- Rögzítőmenet a tartósín és a rögzítőlemezek felszereléséhez
- Max. E60 tűzvédelmi besorolás, a konfigurációtól függően
- A Weidmüller le tudja gyártani és biztosítja ezt a házat az ügyfél igényeit szem előtt tartva, felszerelve minden szükséges sorkapoccsal és tömszelencével.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Típus | KLIPPON COPL 256012 | Változat |
| Rendelési szám | 1391050000 | Klippon POK (polyester empty enclosure), Földelő lemez, Egyéb, |
| GTIN (EAN) | 4050118191233 | Magasság: 85.5 mm, Szélesség: 785 mm, Mélység: 0.8 mm, Anyag: |
| Qty. | 5 Stück | Sárgaréz, polírozott, kezeletlen |

KLIPPON POK 256012 EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Klippon® POK szerelőlábak



A Klippon® POK házak kiváló minőségű, üvegszálas erősítésű polieszterből készülnek, és ideálisak az olyan alkalmazási területekhez és környezetekhez, ahol a korrózióval szembeni ellenállás, az ütésállóság és a magas IP-védettség fontos követelmény.

A kiterjedt termékcsalád kulcsfontosságú tulajdonságai:

- 17 méretben kapható
- Két standard fényezés (szín): szürke (az ipari felhasználású RAL 7001-hez hasonló) és fekete (a nehéz körülményekhez használt RAL 9011-hez hasonló, Ex)
- Rozsdamentes acél csavarokkal ellátott fedél keresztfejes / hornyos kialakítással
- Szilikonból és kloroprénből készült, fröccsöntött tömítések
- Rögzítőlyukak a tömített területen kívül, az IP66 nagy behatolásvédelme érdekében
- Akár 7 Joule ütésállóság
- Szerelés közvetlenül a házba, vagy a belső rögzítőlemez használatával
- A rögzítőlábak rögzítőnyílásait használva a közvetlen falra szerelés is lehetséges
- Rögzítőmenet a tartósín és a rögzítőlemezek felszereléséhez
- Max. E60 tűzvédelmi besorolás, a konfigurációtól függően
- A Weidmüller le tudja gyártani és biztosítja ezt a házat az ügyfél igényeit szem előtt tartva, felszerelve minden szükséges sorkapoccsal és tömszelencével.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Típus | MF POK BIG | Változat |
| Rendelési szám | 9510910000 | Klippon POK (polyester empty enclosure), Rögzítőlábak, Rögzítőfülek, |
| GTIN (EAN) | 4032248009756 | Magasság: 16 mm, Szélesség: 51 mm, Mélység: 6 mm, Anyag: |
| Qty. | 1 Stück | 1.4301 rozsdamentes acél, Egyéb |

KLIPPON POK 256012 EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

Tartozékok

Klippon® POK szerelési anyag



A Klippon® POK házak kiváló minőségű, üvegszál erősítésű poliszterből készülnek, és ideálisak az olyan alkalmazási területekhez és környezetekhez, ahol a korrózióval szembeni ellenállás, az ütésállóság és a magas IP-védetség fontos követelmény.

A kiterjedt termékkála kulcsfontosságú tulajdonságai:

- 17 méretben kapható
- Két standard fényezés (szín): szürke (az ipari felhasználású RAL 7001-hez hasonló) és fekete (a nehéz körülményekhez használt RAL 9011-hez hasonló, Ex)
- Rozsdamentes acél csavarokkal ellátott fedél keresztfejes / hornyos kialakítással
- Szilikonból és kloroprénből készült, fröccsöntött tömítések
- Rögzítőlyukak a tömített területen kívül, az IP66 nagy behatolásvédelme érdekében
- Akár 7 Joule ütésállóság
- Szerelés közvetlenül a házba, vagy a belső rögzítőlemez használatával
- A rögzítőlábak rögzítőnyílásait használva a közvetlen falra szerelés is lehetséges
- Rögzítőmenet a tartósín és a rögzítőlemezek felszereléséhez
- Max. E60 tűzvédelmi besorolás, a konfigurációtól függően
- A Weidmüller le tudja gyártani és biztosítja ezt a házat az ügyfél igényeit szem előtt tartva, felszerelve minden szükséges sorkapoccsal és tömszelencével.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Típus | SD FIXING SET POK | Változat |
| Rendelési szám | 1463490000 | Klippon POK (polyester empty enclosure), Azonosító tábla- |
| GTIN (EAN) | 4050118299878 | rögzítőkészlet, Magasság: 12 mm, Szélesség: 12 mm, Mélység: 16.4 |
| Qty. | 1 Stück | mm, Anyag: nemesacél 1.4305 (303), kezeletlen |
| Típus | TPSD FIXING SET POK | Változat |
| Rendelési szám | 1435840000 | Klippon POK (polyester empty enclosure), Típus tábla-rögzítőkészlet, |
| GTIN (EAN) | 4050118240771 | Magasság: 12 mm, Szélesség: 12 mm, Mélység: 15.06 mm, Anyag: |
| Qty. | 1 Stück | Nemesacél, rozsdamentes, kezeletlen |

KLIPPON POK 256012 EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Földelőcsap

Tartozékok



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Típus | PEBZ M10 S4 SET | Változat |
| Rendelési szám | 1283440000 | Klippon POK (polyester empty enclosure), Földelő töcsavar, Egyéb, |
| GTIN (EAN) | 4050118073362 | Magasság: 21 mm, Szélesség: 21 mm, Mélység: 48.7 mm, Anyag: |
| Qty. | 1 Stück | Nemesacél 1.4404 (316 L) |
| Típus | PEBZ M6 BR SET | Változat |
| Rendelési szám | 1277250000 | Klippon POK (polyester empty enclosure), Földelő töcsavar, Egyéb, |
| GTIN (EAN) | 4050118067149 | Magasság: 12.3 mm, Szélesség: 12.3 mm, Mélység: 42 mm, Anyag: |
| Qty. | 1 Stück | Sárgaréz |
| Típus | PEBZ M10 BR SET | Változat |
| Rendelési szám | 1277220000 | Klippon POK (polyester empty enclosure), Földelő töcsavar, Egyéb, |
| GTIN (EAN) | 4050118067019 | Magasság: 21 mm, Szélesség: 21 mm, Mélység: 48.7 mm, Anyag: |
| Qty. | 1 Stück | Sárgaréz |
| Típus | PEBZ M6 S4 SET | Változat |
| Rendelési szám | 1283430000 | Klippon POK (polyester empty enclosure), Földelő töcsavar, Egyéb, |
| GTIN (EAN) | 4050118073607 | Magasság: 12.3 mm, Szélesség: 12.3 mm, Mélység: 42 mm, Anyag: |
| Qty. | 1 Stück | Nemesacél 1.4404 (316 L) |

KLIPPON POK 256012 EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

Tartozékok

Szerelési anyag

**Integrálás, kiterjesztés és egyedi igényekre szabás – tökéletes kiegészítés minden alkalmazáshoz**

Az új Klippon® TB házcsalád komplett tartozék-választékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

Szerelési elemek készlete

Szerelési hardver készletek kaphatók a könnyen szerelhető típusú címketartók, dokumentumtartók és esővédő fedelek gyors felszereléséhez.

A **címke rögzítőkészlet – SC** szükséges a m (Trafolyte) ID vagy betűcímke felszereléséhez. Ennek a készletnek a segítségével az azonosító- vagy típuscímke közvetlenül a szekrényburkolatra szerelhető. A címkerögzítő készletet kifejezetten erre a célra fejlesztettük ki. Csak ha ezt a rögzítőkészletet használja, tudja biztosítani, hogy nem kerül szivárgás a szekrényre vagy a címke nem sérül meg.

A **univerzális rögzítőkészletet – TPSD** pl. a betűcímke tartók, esővédő burkolatok vagy dokumentumtartók biztonságos és gyors felszereléséhez fejlesztettük ki. Ha ezt a rögzítőkészletet használja, tudja minimalizálni vagy elkerülni a szivárgások kockázatát.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Típus | FKSC M6X8 D9/SW3 | Változat |
| Rendelési szám | 6642600000 | Klippon TB (Terminal Box), Rögzítőcsavar, Anyag: Acél |
| GTIN (EAN) | 4008190058258 | |
| Qty. | 50 Stück | |

KLIPPON POK 256012 EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Klippon® POK standard rögzítőlemezek



A Klippon® POK házak kiváló minőségű, üvegszálas erősítésű poliészterből készülnek, és ideálisak az olyan alkalmazási területekhez és környezetekhez, ahol a korrózióval szembeni ellenállás, az ütésállóság és a magas IP-védelem fontos követelmény.

A kiterjedt termékcsalád kulcsfontosságú tulajdonságai:

- 17 méretben kapható
- Két standard fényezés (szín): szürke (az ipari felhasználású RAL 7001-hez hasonló) és fekete (a nehéz körülményekhez használt RAL 9011-hez hasonló, Ex)
- Rozsdamentes acél csavarokkal ellátott fedél keresztfejes / hornyos kialakítással
- Szilikonból és kloroprénből készült, fröccsöntött tömítések
- Rögzítőlyukak a tömített területen kívül, az IP66 nagy behatolásvédelme érdekében
- Akár 7 Joule ütésállóság
- Szerelés közvetlenül a házba, vagy a belső rögzítőlemez használatával
- A rögzítőlábak rögzítőnyílásait használva a közvetlen falra szerelés is lehetséges
- Rögzítőmenet a tartósín és a rögzítőlemezek felszereléséhez
- Max. E60 tűzvédelmi besorolás, a konfigurációtól függően
- A Weidmüller le tudja gyártani és biztosítja ezt a házat az ügyfél igényeit szem előtt tartva, felszerelve minden szükséges sorkapoccsal és tömszelencével.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Típus | POK MOPL 2560 | Változat |
| Rendelési szám | 510660000 | Klippon POK (polyester empty enclosure), Rögzítőlemez, Magasság: |
| GTIN (EAN) | 4008190498306 | 233 mm, Szélesség: 583 mm, Mélység: 1.5 mm, Anyag: Horganyzott |
| Qty. | 1 Stück | acéllemez, Egyéb, ezüst |

KLIPPON POK 256012 EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Klippon® POK szerelőlapok földelőlemezekkel



A Klippon® POK házak kiváló minőségű, üvegszálas erősítésű poliészterből készülnek, és ideálisak az olyan alkalmazási területekhez és környezetekhez, ahol a korrózióval szembeni ellenállás, az ütésállóság és a magas IP-védettség fontos követelmény.

A kiterjedt termékcsalád kulcsfontosságú tulajdonságai:

- 17 méretben kapható
- Két standard fényezés (szín): szürke (az ipari felhasználású RAL 7001-hez hasonló) és fekete (a nehéz körülményekhez használt RAL 9011-hez hasonló, Ex)
- Rozsdamentes acél csavarokkal ellátott fedél keresztfejes / hornyos kialakítással
- Szilikonból és kloroprénből készült, fröccsöntött tömítések
- Rögzítőlyukak a tömített területen kívül, az IP66 nagy behatolásvédelme érdekében
- Akár 7 Joule ütésállóság
- Szerelés közvetlenül a házba, vagy a belső rögzítőlemez használatával
- A rögzítőlábak rögzítőnyílásait használva a közvetlen falra szerelés is lehetséges
- Rögzítőmenet a tartósín és a rögzítőlemezek felszereléséhez
- Max. E60 tűzvédelmi besorolás, a konfigurációtól függően
- A Weidmüller le tudja gyártani és biztosítja ezt a házat az ügyfél igényeit szem előtt tartva, felszerelve minden szükséges sorkapoccsal és tömszelencével.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Típus | POK MOPL 2560 MINI | Változat |
| Rendelési szám | 1534430000 | Klippon POK (polyester empty enclosure), Rögzítőlemez, Magasság: |
| GTIN (EAN) | 4050118338331 | 203 mm, Szélesség: 583 mm, Mélység: 1.5 mm, Anyag: Horganyzott |
| Qty. | 1 Stück | acéllemez, galvanizált, ezüst |

KLIPPON POK 256012 EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Távtartó

**Integrálható, bővíthető és testre szabható: Az ideális bővítés minden alkalmazáshoz**

Az új Klippon tartozékainak konzisztens szerkezete[®] TB házcsalád konzisztens felépítésű tartozékválasztékával bármilyen alkalmazás speciális igényeihez egyszerűen hozzáigazíthatja a házakat.

Távtartó

Rozsdamentes acél távtartók négy hosszúságban, hogy növeljék a távolságot a tartósínek vagy a DIN-sínek és a burkolat hátsó fala között.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus | SP M6 10 S2 | Változat |
| Rendelési szám | 6935110000 | Klippon TB (Terminal Box), Távtartó, Magasság: 11.2 mm, Szélesség: 10 mm, Mélység: 10 mm, Anyag: nemesacél 1.4305 (303) |
| GTIN (EAN) | 4032248699049 | |
| Qty. | 4 Stück | |
| Típus | SP M6 15 S2 | Változat |
| Rendelési szám | 6935120000 | Klippon TB (Terminal Box), Távtartó, Magasság: 11.2 mm, Szélesség: 10 mm, Mélység: 15 mm, Anyag: nemesacél 1.4305 (303) |
| GTIN (EAN) | 4032248699056 | |
| Qty. | 4 Stück | |
| Típus | SP M6 30 S2 | Változat |
| Rendelési szám | 6935140000 | Klippon TB (Terminal Box), Távtartó, Magasság: 11.2 mm, Szélesség: 10 mm, Mélység: 30 mm, Anyag: nemesacél 1.4305 (303) |
| GTIN (EAN) | 4032248699117 | |
| Qty. | 4 Stück | |
| Típus | SP M6 20 S2 | Változat |
| Rendelési szám | 6935130000 | Klippon TB (Terminal Box), Távtartó, Magasság: 11.2 mm, Szélesség: 10 mm, Mélység: 20 mm, Anyag: nemesacél 1.4305 (303) |
| GTIN (EAN) | 4032248699001 | |
| Qty. | 4 Stück | |

KLIPPON POK 256012 EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

7,5 mm mélység



A Klippon® POK házak kiváló minőségű, üvegszálal erősítésű poliészterből készülnek, és ideálisak az olyan alkalmazási területekhez és környezetekhez, ahol a korrózióval szembeni ellenállás, az ütésállóság és a magas IP-védelem fontos követelmény.

A kiterjedt termékkála kulcsfontosságú tulajdonságai:

- 17 méretben kapható
- Két standard fényezés (szín): szürke (az ipari felhasználású RAL 7001-hez hasonló) és fekete (a nehéz körülményekhez használt RAL 9011-hez hasonló, Ex)
- Rozsdamentes acél csavarokkal ellátott fedél keresztfejes / hornyos kialakítással
- Szilikonból és kloroprénből készült, fröccsöntött tömítések
- Rögzítőlyukak a tömített területen kívül, az IP66 nagy behatolásvédelme érdekében
- Akár 7 Joule ütésállóság
- Szerelés közvetlenül a házba, vagy a belső rögzítőlemez használatával
- A rögzítőlábak rögzítőnyílásait használva a közvetlen falra szerelés is lehetséges
- Rögzítőmenet a tartósín és a rögzítőlemezek felszereléséhez
- Max. E60 tűzvédelmi besorolás, a konfigurációtól függően
- A Weidmüller le tudja gyártani és biztosítja ezt a házat az ügyfél igényeit szem előtt tartva, felszerelve minden szükséges sorkapoccsal és tömszelencével.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Típus | TS35X7.5 ST POK 2560 | Változat |
| Rendelési szám | 6000003914 | Sín, TS 35, TS 35 x 7,5, Szélesség: 583 mm, aljzattal, Acél, galvanizált |
| GTIN (EAN) | 4050118652741 | önbevonat, passzívált |
| Qty. | 20 Stück | |

KLIPPON POK 256012 EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Távtartó



Három hosszúságban elérhető rozsdamentes acél távtartók, amelyekkel növelhető a szerelősínek vagy a DIN sínek és a ház hátsó fala között.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Típus | SP M6 20 MSZN | Változat |
| Rendelési szám | 6896200000 | Klippon EB (Essential Box), Távtartó, Magasság: 11.2 mm, Szélesség: |
| GTIN (EAN) | 4008190850234 | 10 mm, Mélység: 20 mm, Anyag: Acél, ezüst |
| Qty. | 2 Stück | |
| Típus | SP M6 30 MSZN | Változat |
| Rendelési szám | 6896300000 | Klippon EB (Essential Box), Távtartó, Magasság: 11.2 mm, Szélesség: |
| GTIN (EAN) | 4008190850241 | 10 mm, Mélység: 30 mm, Anyag: Acél, ezüst |
| Qty. | 2 Stück | |
| Típus | SP M6 15 MSZN | Változat |
| Rendelési szám | 6896100000 | Klippon EB (Essential Box), Távtartó, Magasság: 11.2 mm, Szélesség: |
| GTIN (EAN) | 4008190857851 | 10 mm, Mélység: 15 mm, Anyag: Acél, ezüst |
| Qty. | 2 Stück | |

KLIPPON POK 256012 EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

15 mm mélység



A Klippon® POK házak kiváló minőségű, üvegszálal erősítésű poliszterből készülnek, és ideálisak az olyan alkalmazási területekhez és környezetekhez, ahol a korrózióval szembeni ellenállás, az ütésállóság és a magas IP-védettség fontos követelmény.

A kiterjedt termékkála kulcsfontosságú tulajdonságai:

- 17 méretben kapható
- Két standard fényezés (szín): szürke (az ipari felhasználású RAL 7001-hez hasonló) és fekete (a nehéz körülményekhez használt RAL 9011-hez hasonló, Ex)
- Rozsdamentes acél csavarokkal ellátott fedél keresztfejes / hornyos kialakítással
- Szilikonból és kloroprénből készült, fröccsöntött tömítések
- Rögzítőlyukak a tömített területen kívül, az IP66 nagy behatolásvédelme érdekében
- Akár 7 Joule ütésállóság
- Szerelés közvetlenül a házba, vagy a belső rögzítőlemez használatával
- A rögzítőlábak rögzítőnyílásait használva a közvetlen falra szerelés is lehetséges
- Rögzítőmenet a tartósín és a rögzítőlemezek felszereléséhez
- Max. E60 tűzvédelmi besorolás, a konfigurációtól függően
- A Weidmüller le tudja gyártani és biztosítja ezt a házat az ügyfél igényeit szem előtt tartva, felszerelve minden szükséges sorkapoccsal és tömszelencével.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Típus | TS35X15 ST POK 2560 | Változat |
| Rendelési szám | 6000073215 | Sín, TS 35, TS 35 x 15, aljzattal, Acél, galvanizált ónbevonat, passzívált |
| GTIN (EAN) | 4064675356721 | |
| Qty. | 20 Stück | |