

VSPC LOCKING CLIP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A VSPC sorozat dugaszolható levezető reteszelő mechanikája extra megbízhatóságot és javított tartós érintkezést hoz az erősen rezgő körülmények között.

Általános rendelési adatok

Verzió	Rögzítőelem, Reteszek
Rendelési szám	1317340000
Típus	VSPC LOCKING CLIP
GTIN (EAN)	4050118121179
Qty.	100 Stück

VSPC LOCKING CLIP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	7,5 mm	Mélység (coll)	0,295 inch
Magasság	13 mm	Magasság (coll)	0,512 inch
Szélesség	17 mm	Szélesség (coll)	0,669 inch
Nettó tömeg	1,37 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...85 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70
----------------------	----------------	-------------------	-------------

Általános adatok

Kivitel	Egyéb	Szegmens	Mérés - vezérlés - szabályozás
Szín	sárga	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Változat	Reteszek	Védelmi osztály	IP20

IECEX/ATEX/cUL besorolás

cUL tanúsítvány	cUL Certificate
-----------------	-----------------

Besorolások

ETIM 6.0	EC000943	ETIM 7.0	EC000943
ETIM 8.0	EC000943	ETIM 9.0	EC000943
ECLASS 9.0	27-13-08-07	ECLASS 9,1	27-13-08-07
ECLASS 10.0	27-13-08-07	ECLASS 11.0	27-13-08-07
ECLASS 12.0	27-17-90-90	ECLASS 13.0	27-17-90-90

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	