

**PAC-S1200-SD15-V0-3M5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

A konfekcionált PAC-kábelek elektromos és logikai összeköttetést hoznak létre a PLC és a PLC-interfészek között. Ezek a kábelek a következő összetevőkből állnak:

- A gyártó PLC-csatlakozója.
- Többpólusú LIYY vagy LY YCY kábel (árnyékolt), 0,14 mm<sup>2</sup> vagy 0,25 mm<sup>2</sup> keresztmetszettel.
- Laposkábel-csatlakozó, SUB-D vagy RSV, az interfész csatlakoztatásához.

A kábelek folytonosságát és szigetelését automatikusan teszteljük, ezzel garantáljuk a tervezett célra való működőképességüket.

**Általános rendelési adatok**

Verzió	Konfekcionált kábel, PAC, LiYCY kábel, 0.25 mm <sup>2</sup>
Rendelési szám	<a href="#">1329250035</a>
Típus	PAC-S1200-SD15-V0-3M5
GTIN (EAN)	4099986578128
Qty.	1 Stück

## PAC-S1200-SD15-V0-3M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	444 g
-------------	-------

## Általános adatok

A következőkhöz:	Analóg jelek	Anyag	PVC
Csatlakozó, PLC oldal	2 x SIEMENS S71200 6ES7292-1AG30-0XA0 7P	Interfész csatlakozó	SUB-D FEMALE 15P
Kábel	LiYCY kábel	Kábelhossz	3,5 m
Külső átmérő	8,7 ± 1 mm	Pólusok száma, min.	15 pólusú
Vezetékkeresztmetszet	0,25 mm <sup>2</sup>		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ECLASS 9.0	27-24-22-20	ECLASS 9,1	27-24-22-20
ECLASS 10.0	27-24-22-20	ECLASS 11.0	27-24-22-20
ECLASS 12.0	27-24-22-20	ECLASS 13.0	27-24-22-20

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-------------	--