

PAC-UNIV-HE10-HE10-2M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció

Általános rendelési adatok

Verzió	Konfekcionált kábel, PAC
Rendelési szám	1349630020
Típus	PAC-UNIV-HE10-HE10-2M
GTIN (EAN)	4032248249169
Qty.	1 Stück

PAC-UNIV-HE10-HE10-2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	90 g
-------------	------

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-10...60 °C	Üzemi hőmérséklet	-10...50
----------------------	-------------	-------------------	----------

Általános adatok

A következőkhöz:	Digitális jelek	Anyag	PVC
Csatlakozó, PLC oldal	LAPOS KÁBELCSATLAKOZÓ HE10 10P	Interfész csatlakozó	LAPOS KÁBELCSATLAKOZÓ HE10 10P
Kábel	LiYY kábel	Kábelhossz	2
Külső átmérő	7 ± 1 mm	Pólusok száma, min.	10 pólusú
Vezetékkeresztmetszet	0,14 mm ²		

Villamos adatok

Ellenállás	≤ 150 mΩ/m	Megengedett áramerősség pályánként, max.	1 A
Névleges feszültség	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	Vezeték / vezetékek kapacitása	300 pF/m
Vezeték / árnyékolás kapacitása	300 pF/m	Összes áram, max.	3 A
Üzemi feszültség	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ECLASS 9.0	27-24-22-20	ECLASS 9,1	27-24-22-20
ECLASS 10.0	27-24-22-20	ECLASS 11.0	27-24-22-20
ECLASS 12.0	27-24-22-20	ECLASS 13.0	27-24-22-20

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--