

PAC-UNIV-HE20-HE20-4M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció

Általános rendelési adatok

Verzió	Konfekcionált kábel, PAC
Rendelési szám	1349670040
Típus	PAC-UNIV-HE20-HE20-4M
GTIN (EAN)	4099986579279
Qty.	1 Stück

PAC-UNIV-HE20-HE20-4M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	283 g
-------------	-------

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-10...60 °C	Üzemi hőmérséklet	-10...50 °C
----------------------	-------------	-------------------	-------------

Általános adatok

A következőkhöz:	Digitális jelek	Anyag	PVC
Csatlakozó, PLC oldal	LAPOS KÁBELCSATLAKOZÓ HE10 20P	Interfész csatlakozó	LAPOS KÁBELCSATLAKOZÓ HE10 20P
Kábel	LiYY kábel	Kábelhossz	4 m
Külső átmérő	8,6 ± 1 mm	Pólusok száma, min.	20 pólusú
Vezetékkeresztmetszet	0,14 mm ²		

Villamos adatok

Ellenállás	≤ 150 mΩ/m	Megengedett áramerősség pályánként, max.	1 A
Névleges feszültség	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	Vezeték / vezeték kapacitása	300 pF/m
Vezeték / árnyékolás kapacitása	300 pF/m	Összes áram, max.	3 A
Üzemi feszültség	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ECLASS 9.0	27-24-22-20	ECLASS 9,1	27-24-22-20
ECLASS 10.0	27-24-22-20	ECLASS 11.0	27-24-22-20
ECLASS 12.0	27-24-22-20	ECLASS 13.0	27-24-22-20

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	/
------------	---

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--