

**PAC-UNIV-HE40-F-1M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

**Általános rendelési adatok**

Verzió	Konfekcionált kábel, PAC
Rendelési szám	<a href="#">1349880010</a>
Típus	PAC-UNIV-HE40-F-1M
GTIN (EAN)	4032248161249
Qty.	1 Stück

## PAC-UNIV-HE40-F-1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 143,1 g

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -10...60 °C Üzemi hőmérséklet -10...50

## Általános adatok

A következőkhöz:	Digitális jelek	Anyag	PVC
Csatlakozó, PLC oldal	H0.14/10 (FERRULES 0.14mm <sup>2</sup> )	Interfész csatlakozó	LAPOS KÁBEL PLANO HE10 40P
Kábel	LiYY kábel	Kábelhossz	1
Külső átmérő	11,7 ± 1 mm	Pólusok száma, min.	40 pólusú
Vezetékkeresztmetszet	0,14 mm <sup>2</sup>		

## Villamos adatok

Ellenállás	≤ 150 mΩ/m	Megengedett áramerősség pályánként, max.	1 A
Névleges feszültség	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	Vezeték / vezetékek kapacitása	300 pF/m
Vezeték / árnyékolás kapacitása	300 pF/m	Összes áram, max.	3 A
Üzemi feszültség	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ECLASS 9.0	27-24-22-20	ECLASS 9,1	27-24-22-20
ECLASS 10.0	27-24-22-20	ECLASS 11.0	27-24-22-20
ECLASS 12.0	27-24-22-20	ECLASS 13.0	27-24-22-20

## Tanúsítványok

ROHS Megfelel

## Letöltések

User Documentation	<a href="#">Colours chart</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	