

THM EL 24 SI 3L 30M


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

Testreszabott azonosítás: EL

A MultiMark jelölők végtelen lehetőségei gazdaságos alternatívává teszik őket a hagyományos címkésínekkel vagy különleges címkékkel szemben. Minden adott szélességhez pontosan konfigurálható a magasság a szoftverrel, hogy tökéletesen illeszkedjen az adott jelölőhöz. A címkék egyedi, meghatározott hosszra vágásához vágófejet használunk. Tökéletes a funkciós blokkokhoz vagy komplett sorkapocs-tömbökhöz való nagy címkék készítéséhez.

Általános rendelési adatok

| | |
|-----------------------|---|
| Változat | THM, Készülékjelölők, 24 x , ezüst |
| Rendelési szám | 1356520000 |
| Típus | THM EL 24 SI 3L 30M |
| GTIN (EAN) | 4050118159677 |
| Qty. | 1 Stück |
| kompatibilis nyomtató | 2599430000 2599440000 |

THM EL 24 SI 3L 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|-----------|-----------------|--------------|
| Mélység | 0,08 mm | Mélység (coll) | 0,003 inch |
| Magasság | 24 mm | Magasság (coll) | 0,945 inch |
| Hossz | 30 000 mm | Hossz, inch | 1 181,1 inch |
| Nettó tömeg | 387 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|------------------------------|--------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...150 °C |
|------------------------------|--------------|

Általános adatok

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Anyag | Poliészter |
| Halogén | Nem |
| Hossz | 30 000 mm |
| Jelölők száma kombinációként | 1 Etikett-tekercs = Készülékjelölők |
| Jelölők száma kombinációként | Tápellátás formája Etikett-tekercs |
| Laponkénti jelölőszám | 1 |
| Nyomtatás módja | Hőnyomtató |
| Ragasztóanyag | Akril ragasztó |
| Szám tekercsenként | 1 |
| Szín | ezüst |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |
| UL 969 tanúsítvány | Igen |
| Változat | Végtelenített, Öntapadós |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...150 °C |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 150 °C |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C |

Készülékjelölők

| | |
|---------|-----|
| Halogén | Nem |
|---------|-----|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 9,1 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|-------------|--|
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
|-------------|--|

THM EL 24 SI 3L 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok



THM EL 24 SI 3L 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--------------|
| Típus | RIBBON MM 110/360 SW | Változat |
| Rendelési szám | 4005070000 | Festékszalag |
| GTIN (EAN) | 4050118390049 | |
| Qty. | 1 Stück | |

