

SAIE-M23S-S-EM-M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



Az M23 kerek dugaszoló csatlakozók nagyszámú összeillesztési ciklust, magas áramtovábbítási kapacitást és magas érintkezősűrűséget nyújtanak minimális méretekkel.

Enclosures, inserts and crimp contacts need to be ordered separately.

Általános rendelési adatok

Változat	Érzékelő-/beavatkozó dugaszolható csatlakozó, Beépített dugók, Üres ház
Rendelési szám	1373440000
Típus	SAIE-M23S-S-EM-M20
GTIN (EAN)	4050118175028
Qty.	1 Stück

SAIE-M23S-S-EM-M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 20 g

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Ház fő anyaga	Vörösréz-cink ötvözet	Ház hőmérsékleti tartománya	-40...+125 °C
Szennyezés súlyossága	3	Védelmi osztály	IP67, IP69K
Árnyékolás csatlakozás	Igen		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC003556
ETIM 8.0	EC003556	ETIM 9.0	EC003556
ECLASS 9,1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-24
ECLASS 11.0	27-44-02-24	ECLASS 12.0	27-44-02-24
ECLASS 13.0	27-44-02-24		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------



Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN

SAIE-M23S-S-EM-M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok**Méretrajz****Szerelési kivágás**

Device connector, male



F