

## SAIBC-WDF-D-RR-8.3-C5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Manapság gyakran van szükség egyedi kábelhosszakra. Ezen követelményeknek megfelelően a Weidmüller egyedileg szerelhető dugaszolható csatlakozások széles választékát kínálja.

## Általános rendelési adatok

Változat	Panel feed-through, Pólusszám: 4, Kódolás: D kódolású, M12, 50 V
Rendelési szám	<a href="#">1380650000</a>
Típus	SAIBC-WDF-D-RR-8.3-C5
GTIN (EAN)	4050118182644
Qty.	1 Stück

## SAIBC-WDF-D-RR-8.3-C5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 25 g

## Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás	Dugaszolási ciklusok	≥ 200
Ház fő anyaga	CuZn	Ház hőmérsékleti tartománya	-40 ... +85 ° C
Kábelátmérő	8,3 mm	Kábelátmérő, max.	8,5 mm
Kábelátmérő, min.	8,1 mm	Kódolás	D kódolású
Menetes gyűrű anyaga	Sárgaréz, nikkelezett	Névleges feszültség	50 V
Névleges áram	4 A	Pólusszám	4
Szennyezés súlyossága	3	Tömszelencék	M 16
Vezeték-keresztmetszet, max.	0,5 mm <sup>2</sup>	Vezeték-keresztmetszet, min.	0,34 mm <sup>2</sup>
Védelmi osztály	IP67	Árnyékolás csatlakozás	Igen
Érintkező felület	Aranyozott		

## Szabványok

Shock and vibration proof according to DIN EN 61373 Class 1B\*\*, DIN EN 61373 KAT2 (Bogie) Vasúti járművek tűzbiztonsága According to EN 45545, HL1 - HL3

## Általános műszaki adatok

Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás	Csatlakozási menet	M12
Dugaszolási ciklusok	≥ 200	Ház fő anyaga	CuZn
Ház hőmérsékleti tartománya	-40 ... +85 ° C	Kódolás	D kódolású
Menetes gyűrű anyaga	Sárgaréz, nikkelezett	Névleges feszültség	50 V
Névleges áram	4 A	Pólusszám	4
Szennyezés súlyossága	3	Tömszelencék	M 16
Védelmi osztály	IP67	Érintkező felület	Aranyozott

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9,1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06
ECLASS 12.0	27-44-01-06	ECLASS 13.0	27-44-01-06

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC Lead 7439-92-1  
SCIP 0ea6d931-f9e9-40a6-89d9-8d67103189d3

## Tanúsítványok

ROHS Megfelel

## Letöltések

Katalógusok [Catalogues in PDF-format](#)  
Kiadványok [FL FIELDWIRING EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)

## SAIBC-WDF-D-RR-8.3-C5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tartozékok

## ...M12-höz



A Weidmüller az érzékelő - működtető elem kábelezéshez szükséges szerszámok és tartozékok széles választékát kínálja.

## Általános rendelési adatok

Típus	SAI-CEH095	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1381750000</a>	Présszerszám
GTIN (EAN)	4050118183894	
Qty.	1 Stück	
Típus	SAI-TMCD	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1381710000</a>	Présszerszám
GTIN (EAN)	4050118183764	
Qty.	1 Stück	