

SAI-WDF-3P-M8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Általános rendelési adatok**

Rendelési szám	1392390000
Típus	SAI-WDF-3P-M8
GTIN (EAN)	4050118192766
Qty.	1 Stück

SAI-WDF-3P-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 21 g

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Ház fő anyaga	CuZn	Ház hőmérsékleti tartománya	-40 ... +85 ° C
Kódolás	M8 = nincs	Névleges feszültség	30 V
Névleges áram	4 A	Pólusszám	3
Védelmi osztály	IP67	Érintkező anyaga	CuZn
Érintkező felület	Aranyozott		

Általános műszaki adatok

Csatlakozási menet	M8 socket, M8 pin	Ház fő anyaga	CuZn
Ház hőmérsékleti tartománya	-40 ... +85 ° C	Kódolás	M8 = nincs
Névleges feszültség	30 V	Névleges áram	4 A
Pólusszám	3	Védelmi osztály	IP67
Érintkező anyaga	CuZn	Érintkező felület	Aranyozott

Besorolások

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9,1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06
ECLASS 12.0	27-44-01-06	ECLASS 13.0	27-44-01-06

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL FIELDWIRING EN


SAI-WDF-3P-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Rajzok


Méretrajz



Kapcsolási rajz



Póluskiosztás



Póluskiosztás

