

## SAIS-WDF-4-M20-T-COD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A perifériás készülékeket nagyobb teljesítménnyel kell ellátni. Új M12 dugaszcsatlakozónkkal több mint 250 V és 2 A lehetséges problémamentesen. A kompakt, A-, K-, L-, S és T kódolású M12 dugaszcsatlakozók akár 630 V AC vagy 60 V DC és 12 A átvitelére is képesek.

## Általános rendelési adatok

|                |   |
|----------------|---|
| Változat       | Panel feed-through, Pólusszám: 4, Kódolás: T-coded, M12, 60 V |
| Rendelési szám | <a href="#">1392710000</a>                                    |
| Típus          | SAIS-WDF-4-M20-T-COD  |
| GTIN (EAN)     | 4050118193374   |
| Qty.           | 1 Stück   |

## SAIS-WDF-4-M20-T-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 28 g

## Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

|                              |                      |                              |                     |
|------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|
| Csatlakozás típusa           | Csavaros csatlakozás | Dugaszolási ciklusok         | ≥ 100               |
| Ház fő anyaga                | Cink présöntvény     | Ház hőmérsékleti tartománya  | -40 ... +85 °C      |
| Kódolás                      | T-coded              | Menetes gyűrű anyaga         | Cink présöntvény    |
| Névleges feszültség          | 60 V                 | Névleges áram                | 12 A                |
| Névleges áram                | 12 A                 | Pólusszám                    | 4                   |
| Szennyezés súlyossága        | 3                    | Szigetelés erőssége          | 10 <sup>8</sup> Ω   |
| Tömszelencék                 | M 20                 | Vezeték-keresztmetszet, max. | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték-keresztmetszet, min. | 0,14 mm <sup>2</sup> | Védelmi osztály              | IP67                |
| Árnyékolás csatlakozás       | Nem                  | Érintkező anyaga             | CuZn                |
| Érintkező felület            | Aranyozott           |                              |                     |

## Általános műszaki adatok

|                             |                      |                     |                   |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Csatlakozás típusa          | Csavaros csatlakozás | Csatlakozási menet  | M12               |
| Dugaszolási ciklusok        | ≥ 100                | Ház fő anyaga       | Cink présöntvény  |
| Ház hőmérsékleti tartománya | -40 ... +85 °C       | Kódolás             | T-coded           |
| Menetes gyűrű anyaga        | Cink présöntvény     | Névleges feszültség | 60 V              |
| Névleges áram               | 12 A                 | Pólusszám           | 4                 |
| Szennyezés súlyossága       | 3                    | Szigetelés erőssége | 10 <sup>8</sup> Ω |
| Tömszelencék                | M 20                 | Védelmi osztály     | IP67              |
| Érintkező anyaga            | CuZn                 | Érintkező felület   | Aranyozott        |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002925    | ETIM 7.0    | EC002925    |
| ETIM 8.0    | EC002925    | ETIM 9.0    | EC002925    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-01-06 | ECLASS 9,1  | 27-44-01-06 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-01-06 | ECLASS 11.0 | 27-44-01-06 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-01-06 | ECLASS 13.0 | 27-44-01-06 |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| ROHS                      | Megfelel    |
| UL File Number Search     | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E307231     |

**SAIS-WDF-4-M20-T-COD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok****Letöltések**

|                  |  |
|------------------|--|
| Engineering Data | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| Katalógusok      | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                               |
| Kiadványok       | <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |

**Póluskiosztás**