

KLBUE 10-20 RC TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



Árnyékolás és földelés

Több különböző csatlakozástechnikával kapható védőföldelés-vezetékünk és árnyékolókapcsaink segítségével hatékony védelmet nyújthat mind a dolgozóknak, mind a berendezéseknek az interferenciával, például elektronikus vagy mágneses mezőkkel szemben. Kínálatunkat tartozékok kiterjedt választéka teszi teljessé.

Általános rendelési adatok

Verzió	Húzókegyel, Húzókegyel, PA 66 GF 30
Rendelési szám	1403080000
Típus	KLBUE 10-20 RC TS35
GTIN (EAN)	4050118205213
Qty.	1 Stück

KLBUE 10-20 RC TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	63,6 mm	Mélység (coll)	2,504 inch
Magasság	67,5 mm	Magasság (coll)	2,657 inch
Szélesség	39,6 mm	Szélesség (coll)	1,559 inch
Nettó tömeg	98 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet, min.	-25
Folyamatos üzemi hőmérséklet, max.	105		

Anyag adatok

Anyag	PA 66 GF 30	Szín	fekete, Ezüstszürke
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

Rendszer specifikációk

Változat	Árnyékoll csatlakozáshoz, Ellenállással	Sín	TS 35
----------	--	-----	-------

Kiegészítő műszaki adatok

Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
--	-----	---------------------	--------------------

Névleges adatok

Névleges feszültség	230 V
---------------------	-------

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Csupaszolási hossz	30 mm	Kábelátmérő, max.	20 mm
Kábelátmérő, min.	10 mm		

Általános

Sín	TS 35	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
-----	-------	---------------------	--------------------

Besorolások

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ECLASS 9.0	27-14-11-50	ECLASS 9,1	27-14-11-50
ECLASS 10.0	27-14-11-50	ECLASS 11.0	27-14-11-50
ECLASS 12.0	27-14-11-50	ECLASS 13.0	27-25-01-20

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6fc8563f-82a2-46cf-b3da-0e2c7ddd4382

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

KLBUE 10-20 RC TS35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**

Engineering Data	CAD data – STEP
User Documentation	Beipackzettel_KLBUE_RC.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

KLBUE 10-20 RC TS35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**

KLBUE 10-20 RC TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Lapos csavarhúzó



Hornycsavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

Általános rendelési adatok

Típus	SDS 1.2X6.5X150	Verzió
Rendelési szám	6009010000	Csavarhúzó, Csavarhúzó
GTIN (EAN)	4032248266869	
Qty.	1 Stück	
Típus	SDS 0.6X3.5X200	Verzió
Rendelési szám	6010110000	Csavarhúzó, Csavarhúzó
GTIN (EAN)	4032248300754	
Qty.	1 Stück	

Acél



Az acél DIN tartósínek a legelterjedtebb termékek a piacon. A fém DIN tartósínek között ezek a legkevésbé védettek a rövidzárlat ellen, hasonlóan a rozsdamentes acélhoz.

Általános rendelési adatok

Típus	TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN	Verzió
Rendelési szám	6498000000	Kalapsín, foglalat nélkül, Tartozékok, 35 x 15 x 2000 mm, Acél,
GTIN (EAN)	4008190042493	galvanizált önbevonat, passzívált
Qty.	2 m	
Típus	TS 35X7.5 2M/ST/ZN	Verzió
Rendelési szám	6383400000	Kalapsín, foglalat nélkül, Tartozékok, 35 x 7.5 x 2000 mm, Acél,
GTIN (EAN)	4008190088026	galvanizált önbevonat, passzívált
Qty.	2 m	
Típus	TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN	Verzió
Rendelési szám	6514500000	Kalapsín, aljzattal, Tartozékok, 35 x 7.5 x 2000 mm, Rész szélesség:
GTIN (EAN)	4008190046019	5.20 mm, Rész hossz: 25.00 mm, Acél, galvanizált önbevonat,
Qty.	2 m	passzívált
Típus	TS 35X15/LL 2M/ST/ZN	Verzió
Rendelési szám	6236500000	Kalapsín, aljzattal, Tartozékok, 35 x 15 x 2000 mm, Rész szélesség:
GTIN (EAN)	4008190183967	5.20 mm, Rész hossz: 25.00 mm, Acél, galvanizált önbevonat,
Qty.	2 m	passzívált

KLBUE 10-20 RC TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Üres, ragasztós hátoldal



Az SM egy MultiCard – jelölőrendszer vezérlő- és jelzőkészülékek feliratozásához. A címkék a tartókba pattinthatók, vagy a rajtuk található öntapadós fólia segítségével lehet felhelyezni őket. A PrintJet CONNECT nyomtatókkal vagy a plotterekkel testre szabott jelölőket lehet létrehozni.

- A felhasználó gyorsan előállíthatja a szükséges címkéket
- Nincs szükség drága, szabványos címkék tárolására
- A PrintJet kopásálló nyomtatási minősége lehetővé teszi a gravírozás kiváltását
- Extrém követelmények esetére ajánljuk az ETO SM védőfóliát
- A tartók a Siemens, ABB, Moeller és Télémecanique 22 mm vagy 30 mm átmérőjű nyomógombjaihoz használhatók

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	SM 27/8 K MC NE WS	Verzió
Rendelési szám	1812630000	SwitchMark, Készülékjelölők, 8 x 27 mm, fehér
GTIN (EAN)	4032248296033	
Qty.	80 Stück	

Szerszámok



Speciális szerszámaink támogatják a szekrénnel összefüggő folyamatokon belül a vezetékeztést, valamint a komponensek összeszerelését.

Általános rendelési adatok

Típus	BTWZ KLBUE	Verzió
Rendelési szám	1742630000	Szerszámok, Működtető szerszám
GTIN (EAN)	4008190980764	
Qty.	1 Stück	