

**SAI-Y-7/8 5P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Általános rendelési adatok**

|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Verzió         | Y-csatlakozó, 7/8"         |
| Rendelési szám | <a href="#">1413940000</a> |
| Típus          | SAI-Y-7/8 5P               |
| GTIN (EAN)     | 4050118214772              |
| Qty.           | 1 Stück                    |

## SAI-Y-7/8 5P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 75 g

## Csatlakozási adatok

|                                               |             |                                               |              |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|--------------|
| 1. szimpla kivitelezés - dugaszoló csatlakozó | 7/8" aljzat | 2. szimpla kivitelezés - dugaszoló csatlakozó | 7/8" aljzat  |
| Csoport kivezetés - dugaszoló csatlakozó      | 7/8" tűske  | Meghúzási nyomaték                            | 7/8": 1.5 Nm |

## Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

|                             |              |                        |       |
|-----------------------------|--------------|------------------------|-------|
| Dugaszolási ciklusok        | ≥ 50         | Ház fő anyaga          | PUR   |
| Ház hőmérsékleti tartománya | -30...+90 °C | Kódolás                | nincs |
| Névleges feszültség         | 300 V        | Névleges áram          | 9 A   |
| Pólusszám                   | 5            | Szennyezés súlyossága  | 3     |
| Védelmi osztály             | IP67         | Árnyékolás csatlakozás | Nem   |
| Érintkező felület           | Au (arany)   |                        |       |

## Általános adatok

|                          |            |                             |              |
|--------------------------|------------|-----------------------------|--------------|
| Csatlakozási menet       | 7/8"       | Dugaszolási ciklusok        | ≥ 50         |
| Ház fő anyaga            | PUR        | Ház hőmérsékleti tartománya | -30...+90 °C |
| Kódolás                  | nincs      | Névleges feszültség         | 300 V        |
| Névleges áram            | 9 A        | Pólusszám                   | 5            |
| Szennyezés súlyossága    | 3          | Vezeték külső átm.          | -            |
| Védelmi osztály          | IP67       | Árnyékolás csatlakozás      | Nem          |
| Érintkező anyaga, aljzat | CuZn       | Érintkező anyaga, tűske     | CuZn         |
| Érintkező felület        | Au (arany) |                             |              |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002925    | ETIM 7.0    | EC002925    |
| ETIM 8.0    | EC002925    | ETIM 9.0    | EC002925    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-01-06 | ECLASS 9,1  | 27-44-01-06 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-01-06 | ECLASS 11.0 | 27-44-01-06 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-01-06 | ECLASS 13.0 | 27-44-01-06 |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146 |

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

**SAI-Y-7/8 5P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok****Letöltések**

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Engineering Data | <a href="#">CAD data – STEP</a>                                        |
| Katalógusok      | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                               |
| Kiadványok       | <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |

## SAI-Y-7/8 5P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok

### Méretrajz, Kapcsolási rajz

