

## HDC HP 250 F CM3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A krimp (sajtol) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimpcsatlakozás gázzáró és korrózióálló.

## Általános rendelési adatok

Változat	HDC-betét, Hüvely, Krimpelhető csatlakozás
Rendelési szám	<a href="#">1415420000</a>
Típus	HDC HP 250 F CM3
GTIN (EAN)	4050118216387
Qty.	1 Stück

## HDC HP 250 F CM3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	40 g
-------------	------

## Általános adatok

Anyag	Rézötvözet	Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás
Halogénmentes	false	Szín	fekete
Típus	Hüvely		

## Változat

Anyag	Rézötvözet	Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás
-------	------------	--------------------	-------------------------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-04	ECLASS 9,1	27-44-02-04
ECLASS 10.0	27-44-02-04	ECLASS 11.0	27-44-02-04
ECLASS 12.0	27-44-02-04	ECLASS 13.0	27-44-02-04
ECLASS 14.0	27-44-02-04		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40
RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c

## Fontos megjegyzés

Termékinformáció	A tervezett üzemeléstől függően belsőleg generált feszültségek szuperponálhatnak az üzemi feszültségre és tartalmazhatnak megfelelő csúcsokat. Rendkívül fontos annak biztosítása, hogy ezek a csúcsfeszültségek ne haladják meg a névleges feszültséget. E specifikáción kívül eső alkalmazásokra vonatkozóan vegye fel velünk a kapcsolatot.
------------------	--

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
User Documentation	<a href="#">1487780000_00_11_13_BPZ_HDC_HP250-550_web.pdf</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

## HDC HP 250 F CM3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Krimpelhető érintkezők, CM3



A krimp (sajtott) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimp csatlakozás gázzáró és korrózióálló.

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC-C-M3-BM10.0AG	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1682310000</a>	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, CM 3, Hüvely, Vezeték-
GTIN (EAN)	4008190474041	keresztmetszet, max.: 10, fordított, Rézötvözet
Qty.	100 Stück	
Típus	HDC-C-M3-BM1.5AG	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1698130000</a>	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, CM 3, Hüvely, Vezeték-
GTIN (EAN)	4008190885045	keresztmetszet, max.: 1.5, fordított, Rézötvözet
Qty.	100 Stück	
Típus	HDC-C-M3-BM2.5AG	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1698150000</a>	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, CM 3, Hüvely, Vezeték-
GTIN (EAN)	4008190885069	keresztmetszet, max.: 2.5, fordított, Rézötvözet
Qty.	100 Stück	
Típus	HDC-C-M3-BM6.0AG	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1682290000</a>	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, CM 3, Hüvely, Vezeték-
GTIN (EAN)	4008190474027	keresztmetszet, max.: 6, fordított, Rézötvözet
Qty.	100 Stück	
Típus	HDC-C-M3-BM4.0AG	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1682270000</a>	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, CM 3, Hüvely, Vezeték-
GTIN (EAN)	4008190474003	keresztmetszet, max.: 4, fordított, Rézötvözet
Qty.	100 Stück	