

## THM WO VIN 25.4/95.2 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A THM WriteOn kábeljelölőket vezetők és kábelek jelölésére lehet használni 36 mm átmérőig. Az átlátszó ragasztószalag rögzíti és védi a nyomtatást a jelölő felületén.

- Jelölés védelme szennyeződés és ledörzsölődés ellen átlátszó ragasztószalagba csomagolással.
- Egyszerű és gyors nyomtatás a kiváló minőségű THM Plus S hőnyomtatóval

## Általános rendelési adatok

Változat	THM, Vezeték és kábeljelölők, 12.7 mm, 25.4 x 95.3 mm, fehér / sárga
Rendelési szám	<a href="#">1420020000</a>
Típus	THM WO VIN 25.4/95.2 BL
GTIN (EAN)	4050118223514
Qty.	1 Stück

## THM WO VIN 25.4/95.2 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

Mélység	0,065 mm	Mélység (coll)	0,003 inch
Magasság	25,4 mm	Magasság (coll)	1 inch
Szélesség	95,3 mm	Szélesség (coll)	3,752 inch
Nettó tömeg	545 g		

## Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...80 °C
------------------------------	-------------

## Általános adatok

Anyag	Vinil fólia
Címkemező mérete	40 x 25.4 mm
Halogén	Igen
Jelölők száma kombinációként	1 Etikett-tekerics = Vezeték és kábeljelölők
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája Etikett-tekerics
Nyomtatás	Villám
Ragasztóanyag	Poliakrilát ragasztó
Szám tekercsenként	1 000
Szélesség	95,3 mm
Szín	fehér / sárga
UL 94 éghetőségi osztály	V-0
UL 969 tanúsítvány	Nem
Változat	Öntapadós
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...80 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	80 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C

## Vezeték és kábeljelölők

Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	0.75 - 120 mm <sup>2</sup>	Halogén	Igen
Vezeték külső átm.	12.7 mm	Vezeték külső átmérő, max.	12,7 mm
Vezeték-keresztmetszet, max.	120 mm <sup>2</sup>	Vezeték-keresztmetszet, min.	0,75 mm <sup>2</sup>

## Besorolások

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9,1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	/
RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

**THM WO VIN 25.4/95.2 BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Műszaki adatok

### Letöltések

Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**THM WO VIN 25.4/95.2 BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**

