

**HSS-HF 2.4-4.8 EL W13M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A hőre zsugorodó zsugorcső két oldalon nyomtatható és vezetékek és kábelek jelölésére és leválasztására használható. A rugalmas, hőre zsugorodó anyag szilárd, tökéletes illeszkedést biztosít a vezetőkkel, így helyet takarít meg.

**Általános rendelési adatok**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Változat              | Vezeték és kábeljelölők, 2.4 - 4.8 mm, fehér          |
| Rendelési szám        | <a href="#">1423350000</a>                            |
| Típus                 | HSS-HF 2.4-4.8 EL W13M                                |
| GTIN (EAN)            | 4050118227741   |
| Qty.                  | 1 Stück   |
| kompatibilis nyomtató | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a> |

## HSS-HF 2.4-4.8 EL W13M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretek és tömegek

|             |           |                  |             |
|-------------|-----------|------------------|-------------|
| Mélység     | 0,9 mm    | Mélység (coll)   | 0,035 inch  |
| Szélesség   | 7,6 mm    | Szélesség (coll) | 0,299 inch  |
| Hossz       | 13 000 mm | Hossz, inch      | 511,81 inch |
| Nettó tömeg | 138 g     |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -55...105 °C |
|------------------------------|--------------|

## Általános adatok

|                                    |              |                                    |        |
|------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------|
| Anyag                              | Poliolefin   | Halogén                            | Nem    |
| Hossz                              | 13 000 mm    | Nyomatott karakterek               | nélkül |
| Nyomtatás típusa                   | üres         | Szám tekercsenként                 | 1      |
| Szélesség                          | 7,6 mm       | Szín                               | fehér  |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány       | -55...105 °C | Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 105 °C |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -55 °C       |                                    |        |

## Vezeték és kábeljelölők

|   |                          |                              |                      |
|---|--------------------------|------------------------------|----------------------|
| Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete | 0.75 - 4 mm <sup>2</sup> | Halogén                      | Nem                  |
| Javasolt zsugorítási hőmérséklet        | 90 °C                    | Szövegmező magassága         | 7,4 mm               |
| Szövegmező szélessége                   | 0 mm                     | Vezeték külső átm.           | 2.4 - 4.8 mm         |
| Vezeték külső átmérő, max.              | 4,8 mm                   | Vezeték külső átmérő, min.   | 2,4 mm               |
| Vezeték-keresztmetszet, max.            | 4 mm <sup>2</sup>        | Vezeték-keresztmetszet, min. | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Zsugorodás mértéke                      | 2:1                      |                              |                      |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9,1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| REACH SVHC               | /                        |
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Letöltések

|   |  |
|---|--|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | <a href="#">NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006</a><br><a href="#">BS EN ISO 4589-2 1999</a><br><a href="#">EN 45545-2:2020</a> |
| Engineering Data                            | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| Tervezési adatok                            | <a href="#">Zuken E3.S</a>   |
| Katalógusok                                 | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |

**HSS-HF 2.4-4.8 EL W13M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rajzok**



## HSS-HF 2.4-4.8 EL W13M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## THM MMP



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

Típus THM MMP ROLLER 115

Rendelési szám [1357420000](#)

GTIN (EAN) 4050118160314

Qty. 1 Stück

Típus THM MMP ROLLER 30

Rendelési szám [1357430000](#)

GTIN (EAN) 4050118160253

Qty. 1 Stück

## Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

Típus RIBBON HSS HF EL 40/300 ... Változat

Rendelési szám [1426210000](#)

Festékszalag

GTIN (EAN) 4050118228823

Qty. 1 Stück

## HSS-HF 2.4-4.8 EL W13M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tartozékok

## THM MULTIMARK PLUS



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Típus          | MM PLUS ROLLER 110        |
| Rendelési szám | <a href="#">672590000</a> |
| GTIN (EAN)     | 4050118708097             |
| Qty.           | 1 Stück                   |