

HDC MHE 8 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Flexible**

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

Általános rendelési adatok

Verzió	Jel modul
Rendelési szám	1428880000
Típus	HDC MHE 8 MC
GTIN (EAN)	4050118233247
Qty.	1 Stück

HDC MHE 8 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	34 mm	Mélység (coll)	1,339 inch
Magasság	39,7 mm	Magasság (coll)	1,563 inch
Szélesség	14,5 mm	Szélesség (coll)	0,571 inch
Nettó tömeg	10,68 g		

Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 125 °C
-------------------------	-------------------

PE csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa PE	Csavaros csatlakozás modulkerettel
-----------------------	---------------------------------------

Verzió

Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás	Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás	7,5 mm
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 12	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 20
Vezeték-keresztmetszet, max.	4 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	0,5 mm ²

Általános adatok

Anyag	polikarbonát, üvegszál- erősítésű	Dugaszhelyek szükséges száma	1
Dugaszolási ciklusok	≥ 500	Névleges feszültség (DIN EN 61984)	400 V
Névleges feszültség az UL/CSA szerint	600 V	Névleges lökőfeszültség (DIN EN 61984)	6 kV
Névleges áram (DIN EN 61984)	16 A	Pólusszám	8
Sorozat	ModuPlug	Szennyezés súlyossága	3
Szigetelés erőssége	10 ¹² Ω	Típus	Dugó
Tűlfeszültség kategória	III	UL 94 éghetőségi osztály	V-0

Besorolások

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9,1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E92202

A létrehozás dátuma 2024. május 23. 12:28:35 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

HDC MHE 8 MC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**Approval/Certificate/Document of
Conformity[Manufacturer's declaration](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

Kiadványok



[FL FIELDWIRING EN](#)[FL FIELDWIRING EN](#)

HDC MHE 8 MC


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok


www.weidmueller.com




**HDC-MHE 8-Module im IP65-Gehäuse,
Leiter H05V-K0.5:**




**HDC-MHE 8-Module im IP65-Gehäuse,
Leiter H07V-K4.0:**



**HDC-MHE 8-modules in the IP65-housing,
Conductor H05V-K0.5:**



**HDC-MHE 8-modules in the IP65-housing,
Conductor H07V-K4.0:**



HDC MHE 8 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Krimpelhető érintkezők, HE



A krimp (sajtol) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimpcsatlakozás gázzáró és korrózióálló.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC-C-HE-SM0.5AG	Verzió
Rendelési szám	1200500000	Ipari nehézcsonkakozók, Krimpelhető érintkező, HE, HEE, HQ, MixMate,
GTIN (EAN)	4008190159627	Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 0.5, fordított, Rézötvözet
Qty.	100 Stück	
Típus	HDC-C-HE-SM2.5AU	Verzió
Rendelési szám	1651450000	Ipari nehézcsonkakozók, Krimpelhető érintkező, HE, HEE, HQ, MixMate,
GTIN (EAN)	4008190400125	Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 2.5, fordított, Rézötvözet
Qty.	100 Stück	
Típus	HDC-C-HE-SM4.0AU	Verzió
Rendelési szám	1651460000	Ipari nehézcsonkakozók, Krimpelhető érintkező, HE, HEE, HQ, MixMate,
GTIN (EAN)	4008190400132	Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 4, fordított, Rézötvözet
Qty.	100 Stück	
Típus	HDC-C-HE-SM2.5AG	Verzió
Rendelési szám	1200800000	Ipari nehézcsonkakozók, Krimpelhető érintkező, HE, HEE, HQ, MixMate,
GTIN (EAN)	4008190131913	Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 2.5, fordított, Rézötvözet
Qty.	100 Stück	
Típus	HDC-C-HE-SM1.5AU	Verzió
Rendelési szám	1651440000	Ipari nehézcsonkakozók, Krimpelhető érintkező, HE, HEE, HQ, MixMate,
GTIN (EAN)	4008190400118	Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 1.5, fordított, Rézötvözet
Qty.	100 Stück	
Típus	HDC-C-HE-SM1.5AG	Verzió
Rendelési szám	1200700000	Ipari nehézcsonkakozók, Krimpelhető érintkező, HE, HEE, HQ, MixMate,
GTIN (EAN)	4008190074920	Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 1.5, fordított, Rézötvözet
Qty.	100 Stück	
Típus	HDC-C-HE-SM0.5AU	Verzió
Rendelési szám	1651420000	Ipari nehézcsonkakozók, Krimpelhető érintkező, HE, HEE, HQ, MixMate,
GTIN (EAN)	4008190400095	Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 0.5, fordított, Rézötvözet
Qty.	100 Stück	
Típus	HDC-C-HE-SM0.75-1.00AG	Verzió
Rendelési szám	1200600000	Ipari nehézcsonkakozók, Krimpelhető érintkező, HE, HEE, HQ, MixMate,
GTIN (EAN)	4008190171308	Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 1, fordított, Rézötvözet
Qty.	100 Stück	
Típus	HDC-C-HE-SM0.75-1.00AU	Verzió
Rendelési szám	1651430000	Ipari nehézcsonkakozók, Krimpelhető érintkező, HE, HEE, HQ, MixMate,
GTIN (EAN)	4008190400101	Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 1, fordított, Rézötvözet
Qty.	100 Stück	
Típus	HDC-C-HE-SM4.0AG	Verzió
Rendelési szám	1200900000	Ipari nehézcsonkakozók, Krimpelhető érintkező, HE, HEE, HQ, MixMate,
GTIN (EAN)	4008190115906	Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 4, fordított, Rézötvözet
Qty.	100 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. május 23. 12:28:35 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

HDC MHE 8 MC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tartozékok**

Típus	HDC-C-HE-SM4.65AU	Verzió
Rendelési szám	116540000	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, HE, HEE, HQ, MixMate,
GTIN (EAN)	4032248897261	Dugó, Vezeték-keresztmetszet, max.: 4.65, fordított, Rézötvözet
Qty.	100 Stück	