

THM WO 15/70 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A THM WriteOn kábeljelölőket vezetők és kábelek jelölésére lehet használni 36 mm átmérőig. Az átlátszó ragasztószalag rögzíti és védi a nyomtatást a jelölő felületén.

- Jelölés védelme szennyeződés és ledörzsölődés ellen átlátszó ragasztószalagba csomagolással.
- Egyszerű és gyors nyomtatás a kiváló minőségű THM Plus S hőnyomtatóval

Általános rendelési adatok

Változat	THM, Vezeték és kábeljelölők, 9.6 - 12.7 mm, 15 x 70 mm, fehér
Rendelési szám	1429440000
Típus	THM WO 15/70 WS
GTIN (EAN)	4050118233872
Qty.	1 Stück
kompatibilis nyomtató	2599430000 2599440000

THM WO 15/70 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	0,025 mm	Mélység (coll)	0,001 inch
Magasság	15 mm	Magasság (coll)	0,591 inch
Szélesség	70 mm	Szélesség (coll)	2,756 inch
Nettó tömeg	112 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C
------------------------------	--------------

Általános adatok

Anyag	Poliészter fólia	
Címkemező mérete	30 x 15 mm	
Halogén	Nem	
Jelölők száma kombinációként	Tápellátás formája	Etikett-tekercs
Jelölők száma kombinációként	1 Etikett-tekercs = Vezeték és kábeljelölők	
Nyomtatás típusa	üres	
Ragasztóanyag	Poliakrilát ragasztó	
Szám tekercsenként	500	
Szélesség	70 mm	
Szín	fehér	
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	
UL 969 tanúsítvány	Igen	
Változat	Öntapadós	
Üzemi hőmérsékleti tartomány	-40...150 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	150 °C	
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-40 °C	

Vezeték és kábeljelölők

Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	0.75 - 120 mm ²	Halogén	Nem
Szövegmező magassága	30 mm	Szövegmező szélessége	15 mm
Vezeték külső átm.	9.6 - 12.7 mm	Vezeték külső átmérő, max.	12,7 mm
Vezeték külső átmérő, min.	9,6 mm	Vezeték-keresztmetszet, max.	120 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	0,75 mm ²		

Besorolások

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9,1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	/
RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül


Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Műszaki adatok

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format



THM WO 15/70 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

Általános rendelési adatok

Típus	RIBBON MM 110/360 SW	Változat
Rendelési szám	4005070000	Festékszalag
GTIN (EAN)	4050118390049	
Qty.	1 Stück	