

CSL1,6E14-12 SN I3,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

**A megbízható érintkezés érdekében - CB/CS
sajtoló érintkező.**

Az RSV házak és a Weidmüller sajtoló érintkezőinek kombinációja lehetővé teszi azt, hogy az Ön alkalmazásainak egyedi követelményei szerint kerüljön felhasználásra.

A rendszertől függően a következő lehetőségek állnak rendelkezésre a termékekkel kapcsolatban:

- Az érintkezők biztonságos központosítása a háromrészes tűskecsúcsokkal
- Az érintkezők rendkívül megbízhatók, mivel négy ponton érintkeznek egymással
- Lezáró csat a konzolos rugóban az érintkezők biztonságos rögzítéséhez a burkolaton belül
- Csapos érintkezők két hosszúságban a vezető csapos érintkezők alkalmazásához
- Akár 100 dugaszolási ciklus (ón változat)
- Akár 500 dugaszolási ciklus (arany változat)

A Weidmüller megfelelően kiválasztott, kiváló minőségű szerszámai professzionális munkavégzést tesznek lehetővé.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verzió | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Krimpelhető érintkező, Különálló érintkező, Csapos és csapos; hosszú, ónozott, Max. rögzítési tartomány : 2.5 mm ² |
| Rendelési szám | 1429700000 |
| Típus | CSL1,6E14-12 SN I3,5 |
| GTIN (EAN) | 4008190065577 |
| Qty. | 250 Stück |
| Termékadatok | |
| Csomagolás | Doboz |

CSL1,6E14-12 SN I3,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | |
|-------------|---------|
| Nettó tömeg | 0,608 g |
|-------------|---------|

System Parameters

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|---------|
| Vezetékcsatlakozás-technika | Krimpelhető csatlakozás | Vezeték kimeneti irány | 180° |
| Pólusszám | 1 | Térfogati ellenállás | 3,30 mΩ |
| Csupaszolási hossz | 4 mm | | |

Anyagjellemzők

| | | | |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------------|---------|
| Érintkező anyaga | Cu-ötvözet | Érintkező felület | ónozott |
| Tárolási hőmérséklet, min. | -40 °C | Tárolási hőmérséklet, max. | 70 °C |
| Üzemi hőmérséklet, min. | -50 °C | Üzemi hőmérséklet, max. | 100 °C |
| Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min. | -25 °C | Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max. | 100 °C |

Névleges adatok IEC szerint

| | | | |
|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| szabvány szerint tesztelve | IEC 60664-1, IEC 61984 | Névleges lökőfeszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 0 kV |
|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|

Csomagolás

| | | | |
|---------------|-------|---------------|-------|
| Csomagolás | Doboz | VPE hosszúság | 98 mm |
| VPE szélesség | 89 mm | VPE magasság | 40 mm |

Csatlakoztatható vezetékek

| | | | |
|-------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. | 2,5 mm ² | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 14 |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 12 | Tömör, min. H05(07) V-U | 1,5 mm ² |
| Tömör, max. H05(07) V-U | 2,5 mm ² | Többeres, min. H07V-R | 1,5 mm ² |
| Többeres, max. H07V-R | 2,5 mm ² | Flexibilis, min. H05(07) V-K | 1,5 mm ² |
| Flexibilis, max. H05(07) V-K | 2,5 mm ² | érvéghüvellyel, DIN 46228 1. pont, min. | 0 mm ² |
| érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 1, max. | 0 mm ² | Szigetelés külső átmérője, min. | 2,8 mm |
| Szigetelés külső átmérője, max. | 3,5 mm | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002943 | ETIM 7.0 | EC002943 |
| ETIM 8.0 | EC002943 | ETIM 9.0 | EC002943 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-04-92 | ECLASS 9,1 | 27-44-04-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-04-92 | ECLASS 11.0 | 27-46-04-03 |
| ECLASS 12.0 | 27-46-04-03 | ECLASS 13.0 | 27-46-04-03 |

Fontos megjegyzés

| | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IPC megfelelés | A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük. |
| Megjegyzések | <ul style="list-style-type: none">A hosszú tűskék a standard tűskékkel használhatók vezetékekről.A termék hosszú idejű tárolása 50 °C átlagos hőmérsékleten és maximum 70% páratartalommal, 36 hónap |

CSL1,6E14-12 SN I3,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Tanúsítványok**

ROHS

Megfelel

LetöltésekApproval/Certificate/Document of
Conformity[Declaration of the Manufacturer](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

Kiadványok


[MB DEVICE MANUF. EN](#)[FL 72H SAMPLE SER EN](#)[PO OMNIMATE EN](#)[PO OMNIMATE EN](#)

CSL1,6E14-12 SN I3,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok****Dimensional drawing**

CSL1,6E14-12 SN I3,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Érintkező kiserelő szerszám



A Weidmüller krimpelő szerszámok, érintkezőeltávolító szerszámok és száloptikai szerszámok sokaságát kínálja.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---------------------------------|
| Típus | DW RSV 1.6 | Verzió |
| Rendelési szám | 6004530000 | Szerszám egyéb, Kiszedőszerszám |
| GTIN (EAN) | 4008190041991 | |
| Qty. | 1 Stück | |

Crimping tools

**Krimpelő szerszámok Weidmüller érzékelőkhöz RSV és DSTV-HD rendszerek számára**

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén
- Végütközővel az érintkező pontos pozicionálásához

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Típus | HTF RSV 16 | Verzió |
| Rendelési szám | 6013560000 | Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, FoderBcrimp |
| GTIN (EAN) | 4008190161163 | |
| Qty. | 1 Stück | |

| | | |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Típus | HTF RSV 12 | Verzió |
| Rendelési szám | 6013550000 | Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, FoderBcrimp |
| GTIN (EAN) | 4008190002046 | |
| Qty. | 1 Stück | |