

ERME SPX UL


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Csupaszoló szerszámok automatikus beállítással
- Flexibilis és tömör vezetékhez
- Ideális választás gépészeti és üzemtechnológiai feladatokhoz, vasúti alkalmazásokhoz, szélenergiához, robottechnológiához, robbanásvédelemhez, illetve hajózáshoz, platformok és hajók építéséhez
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- A befogópofák automatikus nyitása csupaszolás után
- Nincs Fan-Out az egyes vezetékknél
- Különböző szigetelési vastagságokhoz állítható
- Kettős szigetelésű kábelek két műveleti lépésben, speciális beállítás nélkül
- Nincs holtjáték az önbeálló vágóegységben
- Hosszú élettartam
- Optimalizált ergonómiájú kivitel

Általános rendelési adatok

Változat	Tartozékok, Vágópenge tartó
Rendelési szám	1471390000
Típus	ERME SPX UL
GTIN (EAN)	4050118278248
Qty.	1 Stück

ERME SPX UL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méreték és tömegek

Mélység	11,2 mm	Mélység (coll)	0,441 inch
Magasság	23 mm	Magasság (coll)	0,906 inch
Szélesség	52 mm	Szélesség (coll)	2,047 inch
Nettó tömeg	9,95 g		

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Cutter holder for Stripax UL
-----------------	------------------------------

Csúszoló szerszámok

Szín	narancssárga	Vezeték-keresztmetszet, max.	6 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	0,25 mm ²		

Besorolások

ETIM 6.0	EC001509	ETIM 7.0	EC001509
ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ECLASS 9.0	21-04-92-37	ECLASS 9,1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-92-37	ECLASS 11.0	21-04-48-91
ECLASS 12.0	21-04-48-91	ECLASS 13.0	21-04-48-91

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	