

## H0,5/14D W SP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## A kép illusztráció



- műanyag-zacskóban, ömlesztve szállítva
- többcsomagos zacskóban (5 x 100 db)
- Érvéghüvely-csíkok (50 db-os) összekapcsolása
- Láncolt érvéghüvelyek tekercsben (5000 db-os)
- Weidmüller-színkód
- DIN-színkód
- más színkód

## Általános rendelési adatok

Változat	Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, fehér
Rendelési szám	<a href="#">1476300000</a>
Típus	H0,5/14D W SP
GTIN (EAN)	4050118283181
Qty.	100 Stück

## H0,5/14D W SP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 0,08 g

## Műszaki adatok

Változat	Standard	Árucikk leírása	Érvéghüvely műanyag gallérral, fehér
----------	----------	-----------------	--------------------------------------

## Érvéghüvelyek

Csupaszolási hossz	10 mm	Fém hüvely vastagsága (S1)	0,15 mm
Gallér átmérője (D2)	2,6 mm	Katonai kivitel	T 20A 002 A
L1, mm	14 mm	Műanyag gallér vastagsága (S2)	0,25 mm
Síncód		Vezeték csatlakozási keresztmetszet	
	DIN	AWG, max.	AWG 20
Vezeték-keresztmetszet	0,5 mm <sup>2</sup>	Érintkező felület hossza (L2)	8 mm
Érintkező felület átmérője (D1)	1 mm		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9,1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E354986

## Letöltések

User Documentation	<a href="#">Technical information - EN</a> <a href="#">Technical information - DE</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**H0,5/14D W SP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok****Rajz**