

AKKU DMS PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Only for Europe



Ergonomikus kivitelüknek hála a Weidmüller nyomaték-csavarhúzó ideális egykezes eszközök. Használatuk semmilyen pozícióban sem fáraszt. Az integrált automatikus nyomatékhatároló megbízható ismétlési pontosságot garantál.

Általános rendelési adatok

Verzió	Szerelőszerszám
Rendelési szám	1479110000
Típus	AKKU DMS PRO
GTIN (EAN)	4050118348712
Qty.	1 Stück

AKKU DMS PRO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	70 g
-------------	------

Műszaki adatok

Töltési idő	30 min	Árucikk leírása	Akkumulátor DMS PRO-hoz
-------------	--------	-----------------	-------------------------

Elektromos csavarhúzó

Akkumulátorfeszültség	3,6 V	Max. összekötő nyomaték	3 Nm
Névleges feszültség	3,6 V	Szerszámbetéttartó	1/4" DIN 3126 E6,3 forma
Töltési idő	30 min	Töltő bemenet	AC 220-240V~50-60Hz 30W
Töltő kimenet	DC 2.8...6V; 4.8A / 30W max.	Újratölthető akkumulátorok	Li-ion akkumulátor
Üresjárat sebesség	200 u. 600 min ⁻¹		

Besorolások

ETIM 6.0	EC001199	ETIM 7.0	EC001199
ETIM 8.0	EC001199	ETIM 9.0	EC001199
ECLASS 9.0	21-05-92-07	ECLASS 9,1	21-05-92-07
ECLASS 10.0	21-05-92-07	ECLASS 11.0	21-05-29-02
ECLASS 12.0	21-05-29-02	ECLASS 13.0	21-05-29-02

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	