

**PAC-RCKW-HE20-V1-2M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A konfekcionált PAC-kábelek elektromos és logikai összeköttetést hoznak létre a PLC és a PLC-interfészek között. Ezek a kábelek a következő összetevőkből állnak:

- A gyártó PLC-csatlakozója.
- Többpólusú LIYY vagy LY YCY kábel (árnyékolt), 0,14 mm<sup>2</sup> vagy 0,25 mm<sup>2</sup> keresztmetszettel.
- Laposkábel-csatlakozó, SUB-D vagy RSV, az interfész csatlakoztatásához.

A kábelek folytonosságát és szigetelését automatikusan teszteljük, ezzel garantáljuk a tervezett célra való működőképességüket.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Változat       | LIYY kábel, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Rendelési szám | <a href="#">1489170020</a>       |
| Típus          | PAC-RCKW-HE20-V1-2M              |
| GTIN (EAN)     | 4032248280681                    |
| Qty.           | 1 Stück                          |

## PAC-RCKW-HE20-V1-2M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |       |
|-------------|-------|
| Nettó tömeg | 448 g |
|-------------|-------|

## Hőmérsékletek

|                      |             |                   |          |
|----------------------|-------------|-------------------|----------|
| Tárolási hőmérséklet | -10...60 °C | Üzemi hőmérséklet | -10...50 |
|----------------------|-------------|-------------------|----------|

## Általános adatok

|                       |                               |                      |   |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---|
| A következőkhöz:      | Digitális jelek               | Anyag                | PVC                                     |
| Csatlakozó, PLC oldal | LAPOS KÁBEL PLANO<br>HE10 40P | Interfész csatlakozó | 2X LAPOS<br>KÁBELCSATLAKOZÓ HE10<br>20P |
| Kábel                 | LiYY kábel                    | Kábelhossz           | 2                                       |
| Külső átmérő          | 8,6 ± 1 mm                    | Pólusok száma, min.  | 20 pólusú                               |
| Vezetékkeresztmetszet | 0,25 mm <sup>2</sup>          |                      |   |

## Villamos adatok

|                                |           |   |                   |
|--------------------------------|-----------|---|-------------------|
| Ellenállás                     | ≤ 80 mΩ/m | Megengedett áramerősség pályánként,<br>max. | 1 A               |
| Nagyfeszültségű vizsgálat      | 1 KV/1s   | Névleges feszültség                         | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
| Vezeték / vezetékek kapacitása | 300 pF/m  | Vezeték / árnyékolás kapacitása             | 300 pF/m          |
| Összes áram, max.              | 3 A       |   |                   |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000237    | ETIM 7.0    | EC000237    |
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ECLASS 9.0  | 27-24-22-20 | ECLASS 9,1  | 27-24-22-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|            |   |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Letöltések

|             |  |
|-------------|--|
| Katalógusok | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|-------------|--|