

## HSS 8.5-25.4 EL Y10M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A hőre zsugorodó zsugorcső két oldalon nyomtatható és vezetékek és kábelek jelölésére és leválasztására használható. A rugalmas, hőre zsugorodó anyag szilárd, tökéletes illeszkedést biztosít a vezetőkkel, így helyet takarít meg.

## Általános rendelési adatok

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Változat              | Vezeték és kábeljelölők, 8.5 - 25.4 mm, sárga         |
| Rendelési szám        | <a href="#">1489610000</a>                            |
| Típus                 | HSS 8.5-25.4 EL Y10M                                  |
| GTIN (EAN)            | 4050118299335   |
| Qty.                  | 1 Stück   |
| kompatibilis nyomtató | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a> |

## HSS 8.5-25.4 EL Y10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |           |                  |            |
|-------------|-----------|------------------|------------|
| Mélység     | 0,77 mm   | Mélység (coll)   | 0,03 inch  |
| Szélesség   | 40,5 mm   | Szélesség (coll) | 1,594 inch |
| Hossz       | 10 000 mm | Hossz, inch      | 393,7 inch |
| Nettó tömeg | 388 g     |                  |            |

## Hőmérsékletek

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -55...135 °C |
|------------------------------|--------------|

## Általános adatok

|                                    |              |                                    |   |
|------------------------------------|--------------|------------------------------------|---|
| Anyag                              | Poliiolefin  | Halogén                            | Igen  |
| Hossz                              | 10 000 mm    | Javasolt iparágak                  | Üzemi gyártás, Energetika, Készülékgyártó, Berendezés |
| Nyomtatott karakterek              | nélkül       | Nyomtatás típusa                   | üres  |
| Szélesség                          | 40,5 mm      | Szín                               | sárga   |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány       | -55...135 °C | Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 135 °C  |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -55 °C       |                                    |   |

## Vezeték és kábeljelölők

|   |                          |                              |                    |
|---|--------------------------|------------------------------|--------------------|
| Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete | 35 - 120 mm <sup>2</sup> | Halogén                      | Igen               |
| Javasolt zsugorítási hőmérséklet        | 90 °C                    | Szővegmező magassága         | 40,3 mm            |
| Szővegmező szélessége                   | 0 mm                     | Vezeték külső átm.           | 8,5 - 25,4 mm      |
| Vezeték külső átmérő, max.              | 25,4 mm                  | Vezeték külső átmérő, min.   | 8,5 mm             |
| Vezeték-keresztmetszet, max.            | 120 mm <sup>2</sup>      | Vezeték-keresztmetszet, min. | 35 mm <sup>2</sup> |
| Zsugorodás mértéke                      | 3:1                      |                              |                    |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9,1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |             |             |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| REACH SVHC               | /                        |
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| ROHS                      | Megfelel    |
| UL File Number Search     | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E366310     |

## HSS 8.5-25.4 EL Y10M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Műszaki adatok

### Letöltések

Katalógusok


[Catalogues in PDF-format](#)

**HSS 8.5-25.4 EL Y10M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**

## HSS 8.5-25.4 EL Y10M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## THM MMP



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

Típus THM MMP ROLLER 30

Rendelési szám [1357430000](#)

GTIN (EAN) 4050118160253

Qty. 1 Stück

Típus MULTIMARK ROLLER 115

Rendelési szám [1357420000](#)

GTIN (EAN) 4050118160314

Qty. 1 Stück

## Tintaszalagok



Ezek a nyomtatók a hőnyomtató-technológiának köszönhetően kiváló minőségben nyomtatnak. A különböző anyagok és a Windows-alapú felhasználóbarát nyomtatási rendszer minden jelölést optimalizál.

## Általános rendelési adatok

Típus RIBBON HSS HF EL 40/300 ... Változat

Rendelési szám [1426210000](#)

Festékszalag

GTIN (EAN) 4050118228823

Qty. 1 Stück