

KQNG-M5/-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | kábelsaru, záróelem, 0,5 mm ² - 1 mm ² |
| Rendelési szám | 1493580000 |
| Típus | KQNG-M5/-1 |
| GTIN (EAN) | 4050118303315 |
| Qty. | 100 Stück |

KQNG-M5/-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | |
|-------------|--------|
| Nettó tömeg | 0,81 g |
|-------------|--------|

Csatlakozások

| | | | |
|------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|
| Csatlakozás hossz (l) | 13 mm | Furat | C 5 |
| Peremes aljzat belső átmérője (d2) | 5,3 mm | Szigetelés | Nem áll rendelkezésre |
| Tengely belső átmérője (d1) | 1,6 mm | Tengely külső átmérője (d3) | 10 mm |
| Tengelyhossz (a) | 5 mm | Vezeték-keresztmetszet, max. | 1 mm ² |
| Vezeték-keresztmetszet, min. | 0,5 mm ² | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001059 | ETIM 7.0 | EC001059 |
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-02-92 | ECLASS 9,1 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-92 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-92 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-92 |

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések

| | |
|-------------|--|
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
|-------------|--|

| | |
|------------|--|
| Kiadványok | |
|------------|--|

KQNG-M5/-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**

KQNG-M5/-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Crimping tools

**Krimpelő szerszámok szigetetlen csatlakozókhoz**

Hengerelt kábelsaruk, csősaruk, kivezető csapok, párhuzamos és soros csatlakozók

- Kilincsmű a pontos krimpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | HTN 21 | Változat |
| Rendelési szám | 6014610000 | Présszerszám, Krimpelő szerszám érintkezőkhöz, 0.5mm ² , 6mm ² , |
| GTIN (EAN) | 4008190152734 | Fogas sajtolás |
| Qty. | 1 Stück | |