

ES EPG 45 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

Változat	Tartozékok, 6mm ² , WM krimp
Rendelési szám	1500850000
Típus	ES EPG 45 WM 6
GTIN (EAN)	4050118309485
Qty.	1 Stück

ES EPG 45 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	12 mm	Mélység (coll)	0,472 inch
Magasság	60 mm	Magasság (coll)	2,362 inch
Szélesség	30 mm	Szélesség (coll)	1,181 inch
Nettó tömeg	150 g		

Krimpelhető betétek

Krimpelési szélesség	7 mm	Krimpelési szélesség mm-ben	7
Vörösréz krimpelési keresztmetszete	6		

Szerszámjellemzők - krimpelés

Krimpelési típus/profil	WM krimp		
Kábelcső keresztmetszet	névleges	6 mm ²	

Érintkező leírása

Krimpelési tartomány, max.	6 mm ²	Vezeték-kérsztmetszet, max. AWG	10
----------------------------	-------------------	---------------------------------	----

Besorolások

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9,1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	/
------------	---

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

ES EPG 45 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok


Szerszámok

**Krimpelő (sajtoló) szerszámok kábelsarukhoz, csatlakozókhoz és érvéghüvelyekhez, cserélhető betétekkel**

- A hidraulikus támogatásnak köszönhetően extrém gyors feldolgozás
- Nagy feldolgozási tartomány akár 300 mm²-ig
- Gyorsműködésű 270°-ban elforgatható sajtolófej.
- Automatikus nyomásszabályozás és felügyelet nyomásszenzoron keresztül.
- A krimpelési folyamat elektronikus vezérlése és felügyelete
- Az összes krimpelési ciklus és a hibaüzenetek mentése a belső memóriába.
- Az összes ciklus és hibaüzenet kiolvasása USB-n keresztül
- Li-ion akkumulátor töltési állapotjelzővel: 18 V, 2 Ah

Általános rendelési adatok

Típus	EPG 45	Változat
Rendelési szám	1500830000	Présszerszám, 6mm ² , 150mm ² , Hatszög sajtolás, WM krimp, Fogas
GTIN (EAN)	4050118309317	sajtolás, Trapéz alakú krimpelés, Ovális sajtolás
Qty.	1 Stück	

6 mm²**Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.**

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	VPN/-6	Változat
Rendelési szám	1498610000	kábelsaru, záróelem, 6 mm ² , 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307931	
Qty.	100 Stück	

ES EPG 45 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

6 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KWN-M5/-6 90	Változat
Rendelési szám	1496120000	kábelsaru, záróelem, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305753	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWN-M6/-6 90	Változat
Rendelési szám	1496130000	kábelsaru, záróelem, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305982	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWN-M10/-6 90	Változat
Rendelési szám	1496150000	kábelsaru, záróelem, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305579	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWN-M4/-6 90	Változat
Rendelési szám	1497220000	kábelsaru, záróelem, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306477	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWN-M8/-6 90	Változat
Rendelési szám	1496140000	kábelsaru, záróelem, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306248	
Qty.	100 Stück	
Típus	KWN-M12/-6 90	Változat
Rendelési szám	1496170000	kábelsaru, záróelem, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305869	
Qty.	100 Stück	

ES EPG 45 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

6 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelcsatlakozókból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csatlakozók
- Préselhető kábelcsatlakozók, DIN 46235
- Krimpelhető kábelcsatlakozók DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelcsatlakozók, DIN 46237
- Szigetelt kábelcsatlakozók, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	VSTN/-6	Változat
Rendelési szám	1494720000	kábelcsatlakozó, záróelem, 6 mm ² , 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304190	
Qty.	100 Stück	

6 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelcsatlakozókból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csatlakozók
- Préselhető kábelcsatlakozók, DIN 46235
- Krimpelhető kábelcsatlakozók DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelcsatlakozók, DIN 46237
- Szigetelt kábelcsatlakozók, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KRN-M12/-6	Változat
Rendelési szám	1497210000	kábelcsatlakozó, záróelem, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306347	
Qty.	100 Stück	
Típus	KRN-M5/-6	Változat
Rendelési szám	1497170000	kábelcsatlakozó, záróelem, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306590	
Qty.	100 Stück	
Típus	KRN-M4/-6	Változat
Rendelési szám	1497150000	kábelcsatlakozó, záróelem, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306767	
Qty.	100 Stück	
Típus	KRN-M6/-6	Változat
Rendelési szám	1497180000	kábelcsatlakozó, záróelem, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306729	
Qty.	100 Stück	

ES EPG 45 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	KRN-M8/-6	Változat
Rendelési szám	1497190000	kábelsaru, záróelem, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306613	
Qty.	100 Stück	
Típus	KRN-M10/-6	Változat
Rendelési szám	1497200000	kábelsaru, záróelem, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306385	
Qty.	100 Stück	

6 mm²

Szigetelt csatlakozókat használva garantálható az elektromos csatlakozások állandó és egyforma minősége.

- Nagy választék szigetelt és nem szigetelt kábelsarukból és csatlakozókból
- A jelenlegi piaci szabványoknak (Európa) megfelelő csősaruk
- Préselhető kábelsaruk, DIN 46235
- Krimpelhető kábelsaruk DIN 46234 -hez
- Szigetelt gyűrűs kábelsaruk, DIN 46237
- Szigetelt kábelsaruk, DIN 46231

Általános rendelési adatok

Típus	KP-M8/-6	Változat
Rendelési szám	1497860000	kábelsaru, záróelem, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307238	
Qty.	100 Stück	
Típus	KP-M6/-6	Változat
Rendelési szám	1497850000	kábelsaru, záróelem, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307245	
Qty.	100 Stück	
Típus	KP-M5/-6	Változat
Rendelési szám	1497840000	kábelsaru, záróelem, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307405	
Qty.	100 Stück	